


SPN 영점 클램핑 시스템

SPN062 E-SENSE

▶ 제품의 장점



- ▶ 최종 위치 18mm 이전 사전 배치
- ▶ 최종 위치 0.5mm 이전 자동 센터링과 삽입
- ▶ 전기적 상태 확인
- ▶ 클램핑 위치에서 기계식 잠금
- ▶ 4 또는 6 bar의 낮은 작동 압력
- ▶ 유지보수가 필요 없음

▶ 장비 특징



공압식



형태 맞춤 결합



PLUS 연결



호스 없이 연결



토크 지지



자동 밀폐



스테인리스 스틸



레퍼런스 시스템에 호환 가능한 핀



낮은 높이



반복 정확도



강화




피스톤 위치 감지 / 확인

▶ 배송 구성에 포함




고정 나사
M3x8 12.9
C0912030082



O-링
COR002010V



커버 캡
M3
095138



배기 필터
CFILT00052

▶ 액세서리 옵션



잠금
마개
SPZ062BV-B



자동
마개
SPZ062AV-B




센터링 볼트
SPZ062BZ08-B



클램핑 핀
SPZ062BE08-B



스워드 핀
SPZ062BS08-B



2 포인트 센서 직선, 케이블 5m
MFS02-K-KHC-P2-PNP



2 포인트 센서 직선, 케이블 0.3m-커넥터 M8
MFS02-S-KHC-P2-PNP




인덕티브 근접 스위치 - 케이블 5m
NJ3-E2



직선 케이블 0.3m - 소켓 M8 플러그 연결
NJ3-E2SK

▶ 기술 데이터

주문번호	SPN062E4ED-B	SPN062E6ED-B
최대 유지력 [kN]	25	25
작동 압력 [bar]	4 ... 7	6 ... 7
파지력 [kN]	1.0	2.0
PLUS 연결이 있는 견인력 [kN]	2.5	5.0
작동 온도 [°C]	-10 ... +70	-10 ... +70
회전 방지	예	예
PLUS 연결	예	예
에어 클리닝	예	예
장착면 모니터링	전동식	전동식
장착면 실링	예	예
피스톤 위치 감지	전기식	전기식
반복정밀도 [mm]	0.005	0.005
재료	강 스테인리스 스틸 / 알루미늄	강 스테인리스 스틸 / 알루미늄
인증	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS
무게 [kg]	0.34	0.35



- ① 잠금 해제
- ② PLUS 연결
- ③ 블로아웃 / 클리닝 / 장착면 모니터링
- ④ 모니터링: 영점 클램핑 시스템 개방 상태
- ⑤ 모니터링: 영점 클램핑 시스템 닫힌 상태
- ⑥ 회전 방지
- ⑦ 영점 클램핑 시스템 고정 나사
- ⑧ 기본: 튜브리스 연결
- ⑨ 옵션: 튜브 연결

