


SISTEMA DE SUJECCIÓN PUNTO CERO SPN

SPN112 E-SENSE

► VENTAJAS DE PRODUCTO



- Precentraje desde 18 mm antes de alcanzar la posición final
- Centrado automático y tracción desde 0,5 mm antes de llegar a la posición final
- Comprobación del estado eléctrico
- Bloqueo mecánicamente en la posición de sujeción
- Baja presión de servicio de 4 o 6 bar
- Libre de mantenimiento

► EQUIPAMIENTO



Neumático



Agarre positivo



Conexión PLUS



Conexión sin mangueras



Brazo de torsión



Cierre automático



Acero inoxidable



Bulones compatibles con el sistema de referencia



Altura constructiva baja



Precisión de repetición



Endurecido




Detección de la posición del émbolo / control de apoyo

► INCLUIDO EN EL SUMINISTRO




Tornillo de fijación
M3x8 12.9
C0912030082



Junta tórica
COR002010V



Capuchón
M3
095138



Filtro de aireación
CFILT00052

► ACCESORIOS OPCIONALES



Bulón de bloqueo
SPZ112BV-B



Cierre automático
SPZ112AV-B




Bulón Centrador
SPZ112BZ10-B
SPZ112BZ12-B



Bulón de tracción
SPZ112BE10-B
SPZ112BE12-B



Bulón de espada
SPZ112BS10-B
SPZ112BS12-B



Sensor de 2 puntos, cable de 5 m

MFS02-K-KHC-P2-PNP



Sensor de 2 puntos recto, cable de 0,3 m - conector M8

MFS02-S-KHC-P2-PNP



Detector inductivo - Cable 5 m

NJ3-E2



Detector inductivo cable 0,3 m - Conector M8

NJ3-E2SK

