


SPN 零点夹紧系统

SPN112 E-SENSE

产品优点



- ▶ 在终端位置前 18mm 处预定位
- ▶ 在终端位置前 0.5 mm 处自动定位并拉入
- ▶ 电气状态查询
- ▶ 在夹紧位置机械锁定
- ▶ 4 或 6bar 低工作压力
- ▶ 免维护

设备特点



气动



仿形夹持



增压连接



无软管连接



扭矩支撑



自动封闭器



不锈钢



与参考系统兼容的螺栓



结构高度低



高重复精度



硬化




活塞位置传感元件 / 支承面检查功能

随货提供




固定螺栓
M3x8 12.9
C0912030082



O型圈
COR002010V



盖罩
M3
095138



排气过滤器
CFILT00052

可选配件



封闭螺栓
SPZ112BV-B



自动封闭器
SPZ112AV-B



中心定位销
SPZ112BZ10-B
SPZ112BZ12-B



拉杆式螺栓
SPZ112BE10-B
SPZ112BE12-B



剑形螺栓
SPZ112BS10-B
SPZ112BS12-B



2点传感器, 电缆5m
MFS02-K-KHC-P2-PNP



2点传感器直头, 电缆0.3m-连接器M8
MFS02-S-KHC-P2-PNP



接近开关电缆5m-直接出线
NJ3-E2



接近开关电缆 0.3m - M8 连接头
NJ3-E2SK

► 技术数据

订购编号	SPN112E4ED-B	SPN112E6ED-B
最大抓取力 [kN]	50	50
操作气压 [bar]	4 ... 7	6 ... 7
牵引力 [kN]	4.0	6.0
带 PLUS 接头的牵引力 [kN]	10.0	15.0
操作温度 [°C]	-10 ... +70	-10 ... +70
防止旋转	有	有
增压连接	有	有
空气清洁功能	是的	是的
支承面检查功能	电动	电动
支承密封件	是	是
活塞位置识别装置	电动	电动
重复精度 [mm]	0.005	0.005
材料	硬化不锈钢 / 铝	硬化不锈钢 / 铝
认证	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS
重量 [kg]	1.3	1.4

