
SPN 영점 <mark>클램핑 시스템</mark> SPN112P2 - 클램핑 플레이트

▶ 2개



- ▶ 최적화된 높이의 소형 구조
- ▶ 고정밀 시스템 어셈블리
- ▶ 내장된 공기 공급/분배
- ▶ 내장된 PLUS 연결
- ▶ 요청 시 고급형 영점 클램핑 시스템으로 제공 가능
- ▶ 다양한 마운팅 옵션

	▶ 기술 데이터	
주문번호	SPN112P2E6SD-B	SPN112P2E4SD-B
작동 모드	공압식	공압식
최대 유지력	2xM10/M12	2xM10/M12
작동 압력 [bar]	6 7	4 7
파지력 [kN]	6.0	4.0
PLUS 연결이 있는 견인력 [kN]	2x15	2x10
작동 온도 [°C]	-10 +70	-10 +70
회전 방지	예	예
PLUS 연결	예	예
에어 클리닝	아니요	아니요
피스톤 위치 감지	아니요	아니요
장착면 모니터링	아니요	아니요
재료	강 스테인리스 스틸 / 스틸	강 스테인리스 스틸 / 스틸
무게 [kg]	19	19



- ① 잠금 해제
- ② PLUS 연결
- ⑥ 고정 나사*
- ⑦ 운송용 나사 구멍
- (8) 캡
- ⑨ 슬롯 너트*
- 10 슬롯 너트 고정 나사*
- *제공 품목에 포함되지 않음