


SISTEMA DE SUJECCIÓN PUNTO CERO SPN

SPN138 E-SENSE

► VENTAJAS DE PRODUCTO



- Precentraje desde 18 mm antes de alcanzar la posición final
- Centrado automático y tracción desde 0,5 mm antes de llegar a la posición final
- Comprobación del estado eléctrico
- Bloqueo mecánicamente en la posición de sujeción
- Baja presión de servicio de 4 o 6 bar
- Libre de mantenimiento

► EQUIPAMIENTO



Neumático



Agarre positivo



Conexión PLUS



Conexión sin mangueras



Brazo de torsión



Cierre automático



Acero inoxidable



Bulones compatibles con el sistema de referencia



Altura constructiva baja



Precisión de repetición



Endurecido




Detección de la posición del émbolo / control de apoyo

► INCLUIDO EN EL SUMINISTRO



Tornillo de fijación
M3x8 12.9
C0912030082



Junta tórica
COR002010V



Capuchón
M3
095138



Filtro de aireación
CFILT00052

► ACCESORIOS OPCIONALES



Bulón de bloqueo
SPZ138BV-B



Cierre automático
SPZ138AV-B




Bulón Centrador
SPZ138BZ12-B
SPZ138BZ16-B



Bulón de tracción
SPZ138BE12-B
SPZ138BE16-B



Bulón de espada
SPZ138BS12-B
SPZ138BS16-B



Sensor de 2 puntos, cable de 5 m

MFS02-K-KHC-P2-PNP



Sensor de 2 puntos recto, cable de 0,3 m - conector M8

MFS02-S-KHC-P2-PNP



Detector inductivo - Cable 5 m

NJ3-E2





Detector inductivo cable 0,3 m - Conector M8

NJ3-E2SK

► DATOS TÉCNICOS

	▶ Datos técnicos	
Referencia	SPN138E4ED-B	SPN138E6ED-B
Accionamiento	neumáticos	neumáticos
Fuerza de sujeción max. [kN]	75	75
Presión de servicio [bar]	4 ... 7	6 ... 7
Fuerza de tracción [kN]	12.0	18.0
Fuerza de tracción con conexión PLUS [kN]	24.0	36.0
Temperatura de servicio [°C]	-10 ... +70	-10 ... +70
Antigiro	Si	Si
Conexión PLUS	Sí	Sí
Función de soplado	Si	Si
Control de apoyo pieza	eléctricas	eléctricas
Sellado de superposición	Sí	Sí
Detección de la posición del émbolo	Eléctrica	Eléctrica
Precisión de repetición [mm]	0.005	0.005
Material	Acero inoxidable endurecido/aluminio	Acero inoxidable endurecido/aluminio
Homologaciones	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS
Peso [kg]	2.9	3



- ① Desenclavar
- ② Conexión PLUS
- ③ Soplado/limpieza/control de apoyo
- ④ Detección: sistema de sujeción punto cero -abierto
- ⑤ Detección: sistema de sujeción punto cero -cerrado
- ⑥ Antigiro
- ⑦ Tornillo de fijación del sistema punto cero
- ⑧ Estándar: conexión directa sin tubos
- ⑨ Alternativa: conexión con tubos
- ⑩ Control de la producción

