


SYSTÈME DE SERRAGE POINT ZÉRO SPN

SPN138 E-SENSE

► AVANTAGES PRODUIT



- Précentrage à 18 mm avant d'atteindre la position finale
- Centrage automatique et rentrage dès 0,5 mm avant d'atteindre la position finale
- Contrôle de l'état électrique
- Verrouillage mécanique en position de serrage
- Faible pression de service de 4 ou 6 bars
- Sans maintenance

► ÉQUIPEMENT



Pneumatiques



Crabot



Raccordement PLUS



Connexion sans tuyau



Étalement du couple



Fermeture automatique



Acier inoxydable



Boulon compatible avec le système de référence



Faible encombrement en hauteur



Précision de répétition



Trempé




Détection de la position du piston / Contrôle des surfaces d'appui

► FOURNI



Vis de fixation
M3x8 12.9
C0912030082



Joint torique
COR002010V



Bouchon
M3
095138



Filtre à air
CFILT00052

► ACCESSOIRES EN OPTION



Boulon de
fermeture
SPZ138BV-B



Fermeture
automatique
SPZ138AV-B




Boulon de centrage
SPZ138BZ12-B
SPZ138BZ16-B



Boulon d'entrée
SPZ138BE12-B
SPZ138BE16-B



Boulon d'épée
SPZ138BS12-B
SPZ138BS16-B



Capteur 2 points, câble
5 m

MFS02-K-KHC-P2-PNP



Capteur 2 points droit,
câble 0,3 m - fiche M8

MFS02-S-KHC-P2-PNP



Détecteur de proximité
inductif - Câble 5 m

NJ3-E2



Détecteur de proximité
inductif Câble 0,3 m -
Fiche M8
NJ3-E2SK

▶ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	► Caractéristiques techniques	
N° de commande	SPN138E4ED-B	SPN138E6ED-B
Actionnement	pneumatique	pneumatique
Force de maintien max. [kN]	75	75
Pression de service [bar]	4 ... 7	6 ... 7
Force de rentrage [kN]	12.0	18.0
Force de rentrage avec connexion PLUS [kN]	24.0	36.0
Température de service [°C]	-10 ... +70	-10 ... +70
Sécurité anti-torsion	Oui	Oui
Raccordement PLUS	Oui	Oui
Fonction de purge	Oui	Oui
Contrôle de la surface d'appui	électrique	électrique
Étanchéification des surfaces d'appui	Oui	Oui
Détection de la position du piston	électrique	électrique
Précision de répétition [mm]	0.005	0.005
Matériau	Acier inoxydable trempé/aluminium	Acier inoxydable trempé/aluminium
Homologations	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS
Poids [kg]	2.9	3

