
SPN 영점 클램핑 시스템
SPN138 E-SENSE

▶ 제품의 장점



- ▶ 최종 위치 18mm 이전 사전 배치
- ▶ 최종 위치 0.5mm 이전 자동 센터링과 삽입
- ▶ 전기적 상태 확인
- ▶ 클램핑 위치에서 기계식 잠금
- ▶ 4 또는 6 bar의 낮은 작동 압력
- ▶ 유지보수가 필요 없음


▶ 장비 특징

- 공압식
- 토크 지지
- 낮은 높이
- 형태 맞춤 결합
- 자동 밀폐
- 반복 정확도 (0,005mm)
- PLUS 연결
- 스테인리스 스틸 (Rostfrei)
- 강화
- 호스 없이 연결
- 레퍼런스 시스템에 호환 가능한 핀
- 피스톤 위치 감지 / 확인


▶ 배송 구성에 포함




고정 나사
M3x8 12.9
C0912030082



O-링
COR002010V



커버 캡
M3
095138



배기 필터
CFILT00052


▶ 액세서리 옵션




잠금
마개
SPZ138BV-B




자동
마개
SPZ138AV-B



센터링 볼트
SPZ138BZ12-B
SPZ138BZ16-B



클램핑 핀
SPZ138BE12-B
SPZ138BE16-B




스워드 핀
SPZ138BS12-B
SPZ138BS16-B



2 포인트 센서 직선, 케이블 5 m
MFS02-K-KHC-P2-PNP



2 포인트 센서 직선, 케이블 0.3 m-커넥터 M8
MFS02-S-KHC-P2-PNP



인덕티브 근접 스위치 - 케이블 5 m
NJ3-E2



직선 케이블 0.3 m - 소켓 M8 플러그 연결
NJ3-E2SK

▶ 기술 데이터

	▶ 기술 데이터	
주문번호	**SPN138E4ED-B**	**SPN138E6ED-B**
작동	공압식	공압식
최대 유지력 [kN]	75	75
작동 압력 [bar]	4 ... 7	6 ... 7
파지력 [kN]	12.0	18.0
PLUS 연결이 있는 견인력 [kN]	24.0	36.0
작동 온도 [°C]	-10 ... +70	-10 ... +70
회전 방지	예	예
PLUS 연결	예	예
에어 클리닝	예	예
장착면 모니터링	전동식	전동식
장착면 실링	예	예
피스톤 위치 감지	전기식	전기식
반복정밀도 [mm]	0.005	0.005
재료	강 스테인리스 스틸 / 알류미늄	강 스테인리스 스틸 / 알류미늄
인증	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS
무게 [kg]	2.9	3

