

ELEMENT ZASILAJĄCY

WER1000LSI04-15-B

Nr katalogowy	Dane techniczne
Seria	WER1000
Rodzaj przenoszenia	elektryczne
Funkcja	Prąd sygnału przy podłączeniu czujnika po stronie narzędzia
Pasuje do rozmiar	HWR63 / HWR80 / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40 / FWR50 / FWR63 / FWR80 / WWR40 / WWR50 / WWR63 / WWR80
Pasuje do	Element luźny
Liczba styków	2x4
Rodzaj połączenia	Styki sprężynowe
Prąd znamionowy [A]	3
Napięcie robocze [V]	60
Przylącze czujnik X1	Gniazdo M8, 4-biegunowe
Przylącze czujnik X2	Gniazdo M8, 4-biegunowe
Rodzaj przylączenia	Złącze okrągłe
Orientacja połączeń	radialna
Siła spajająca [N]	8
Siła rozdzielająca [N]	-
Typ ochrony wg IEC 60529	IP54 *
Masa [kg]	0.031

*tylko w stanie sprężonym



