

# SPN 영점 클램핑 시스템

## SPZ062 - 클램핑 핀

### ▶ 기술 데이터

주문번호	▶ 기술 데이터		
	SPZ062BZ08-B	SPZ062BE08-B	SPZ062BS08-B
Ød1 [mm]	12	12	12
Ød2 [mm]	17	16.85	17
Ød3 [mm]	14.3	14.3	14.3
ØD1 [mm]	12	12	12
a [mm]	2.9	2.9	2.9
g [mm]	12	12	12
l [mm]	19.5	19.5	19.5
SW [mm]	12	12	12
T [mm]	3	3	3
M *	M8	M8	M8
Mx **	M6	M6	M6

\*ISO 4762



유지력 최대 12.9 [kN]: M6 = 15, M8 = 25, M10 = 35, M12 = 50, M16 = 75

유지력 최대 10.9 [kN]: M6 = 12, M8 = 20, M10 = 30, M12 = 40, M16 = 60

\*\*ISO 10642

유지력 최대 12.9 [kN]: M6 = 12, M8 = 20, M10 = 28, M12 = 40, M16 = 60

유지력 최대 10.9 [kN]: M6 = 9.5, M8 = 16, M10 = 24, M12 = 32, M16 = 48



SPZ062BZ08-B  
센터링 볼트

SPZ062BE08-B  
클램핑 볼트

SPZ062BS08-B  
스워드 핀

