

MÓDULO DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA **ZIMMER** group

WER1000LSI08-10-B

Referencia	Datos técnicos
Serie	WER1000
Tipo de transferencia	eléctrica
Función	Corriente de señal con conexión directa a UR
Adecuado para tamaño constructivo	HWR63 / HWR80 / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40 / FWR50 / FWR63 / FWR80 / WWR40 / WWR50 / WWR63 / WWR80
Adecuado para	Parte suelta
Número de contactos	8
Modo de unión	Contactos por resorte
Corriente nominal [A]	1.5
Tensión de servicio [V]	30
Rosca de conexión	M8
Tipo de conexión	Macho
Tipo de conexión	Conector redondo
Orientación de la conexión	radial
Fuerza de acople [N]	8
Fuerza de desacople [N]	-
Protección según IEC 60529	IP54*
Peso [kg]	0.019

*sólo en estado acoplado

