

Nr katalogowy	Dane techniczne
Seria	WER1000
Rodzaj przenoszenia	elektryczne
Funkcja	Prąd sygnału
Pasuje do rozmiar	HWR63 / HWR80 / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40 / FWR50 / FWR63 / FWR80 / WWR40 / WWR50 / WWR63 / WWR80
Pasuje do	Element luźny
Liczba styków	20
Rodzaj połączenia	Styki sprężynowe
Prąd znamionowy [A]	3
Napięcie robocze [V]	60
Gwint przyłączeniowy	-
Typ przyłącza	Konfekcjonowane
Rodzaj przyłączenia	Koniec wolnej nici
Orientacja połączeń	osiowa
Siła spajająca [N]	20
Siła rozdzielająca [N]	-
Typ ochrony wg IEC 60529	IP40*
Masa [kg]	0.01

*tylko w stanie sprężonym

