

MÓDULO DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA **ZIMMER** group


WER106FH4DNW8

► Datos técnicos	
Referencia	WER106FH4DNW8
adecuado para	Parte fija
Rosca de conexión	G1/2"
Número de acoplamientos fluidos	4
Diámetro nominal	8
Caudal por portador máx.	25
Presión de servicio máx. [bar]*	250
Presión de acoplamiento máx. [bar]**	10
Peso [kg]	1.40

*a partir de una presión de aprox. 50 bar, debe producirse un enclavamiento externo de los elementos

**Observar la fuerza de acoplamiento

► Fuerza de acoplamiento por acoplamiento fluido



► Caudal

