

# TAMPONS PROFILÉS BASICSTOP


## SÉRIE AXIAL ADVANCED

### SPÉCIFICATIONS PRODUIT



|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| ► <b>Construction</b>                    | Axial             |
| ► <b>Dureté Shore Hard</b>               | 55D               |
| ► <b>Duretés Shore Medium</b>            | 40D               |
| ► <b>Facteur d'amortissement Hard</b>    | jusqu'à 65 %      |
| ► <b>Facteur d'amortissement Medium</b>  | jusqu'à 65 %      |
| ► <b>Vitesse d'impact</b>                | 0,1 ... 5,0 [m/s] |
| ► <b>Plage de température admissible</b> | -50 ... +90 [°C]  |
| ► <b>Angle d'impact max.</b>             | 15 [°]            |
| ► <b>Sans silicone</b>                   | Oui               |
| ► <b>Conforme à la directive RoHS</b>    | Oui               |
| ► <b>Conforme au règlement REACH</b>     | Oui               |

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES





#### N° de commande

|                  |
|------------------|
| <b>TPC-M12-A</b> |
| <b>TPC-M16-A</b> |
| <b>TPC-M20-A</b> |

#### Instructions de montage

| Filetage | Cote sur plats<br>[mm] | Couple de serrage<br>[Nm] | Poids<br>[g] |
|----------|------------------------|---------------------------|--------------|
| M12      | 10                     | 40                        | 29           |
| M16      | 14                     | 100                       | 94           |
| M20      | 14                     | 185                       | 190          |

Les tampons profilés doivent reposer totalement sur la face inférieure.  
Les vis sont déjà fournies à la livraison du tampon profilé BasicStop correspondant. Vous pouvez en outre les commander à l'unité.



## ► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ► Axial Advanced

|                |                | ▶ Axial Advanced          |           |                      |             |           |             |            |                   |                             |          |       |
|----------------|----------------|---------------------------|-----------|----------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------------|-----------------------------|----------|-------|
|                |                | Absorption d'énergie max. |           |                      | Course max. | Hauteur H | Diamètre D  |            | Nombre de niveaux | Longueur de filetage E max. | Filetage | Poids |
|                |                | Fonctionnement continu    |           | Mode arrêt d'urgence |             |           |             |            |                   |                             |          |       |
|                |                | par course                | par heure | par course           | Course=0    | Course=0  | Course=max. | (avec vis) |                   |                             |          |       |
| N° de commande |                | [J]                       | [J/h]     | [J]                  | [mm]        | [mm]      | [mm]        | [mm]       |                   | [mm]                        |          | [g]   |
| MEDIUM / HARD  | TPC-AA79X64M   | 450                       | 13500     | 630                  | 62          | 79        | 64          | 89         | 2                 | 12                          | M12      | 177   |
|                | TPC-AA96X74M   | 980                       | 29400     | 1372                 | 75          | 96        | 74          | 114        | 2                 | 12                          | M12      | 241   |
|                | TPC-AA57X88M   | 1210                      | 36300     | 1695                 | 40          | 57        | 88          | 133        | 1                 | 12                          | M12      | 285   |
|                | TPC-AA68X88H   | 1640                      | 49200     | 2295                 | 49          | 68        | 88          | 124        | 1                 | 12                          | M12      | 286   |
|                | TPC-AA84X100M  | 1785                      | 53550     | 2500                 | 59          | 84        | 100         | 149        | 1                 | 12                          | M12      | 515   |
|                | TPC-AA53X108H  | 1900                      | 57000     | 2660                 | 30          | 53        | 108         | 133        | 1                 | 12                          | M12      | 394   |
|                | TPC-AA94X85M   | 1940                      | 58200     | 2715                 | 74          | 94        | 85          | 127        | 2                 | 12                          | M12      | 325   |
|                | TPC-AA98X102H  | 1970                      | 59100     | 2760                 | 63          | 98        | 102         | 140        | 1                 | 16                          | M16      | 645   |
|                | TPC-AA129X116M | 3710                      | 111300    | 5195                 | 97          | 129       | 116         | 187        | 1                 | 16                          | M16      | 1062  |
|                | TPC-AA106X136H | 4250                      | 127500    | 5950                 | 65          | 106       | 136         | 178        | 1                 | 16                          | M16      | 1195  |
|                | TPC-AA114X137M | 6350                      | 190500    | 8890                 | 89          | 114       | 137         | 216        | 1                 | 16                          | M16      | 1129  |
|                | TPC-AA224X152M | 7260                      | 217800    | 10165 *              | 176         | 224       | 152         | 241        | 2                 | 20                          | M20      | 2370  |
|                | TPC-AA186X140M | 7310                      | 219300    | 10230 *              | 144         | 186       | 140         | 214        | 2                 | 16                          | M16      | 1596  |
|                | TPC-AA118X146H | 8330                      | 249900    | 11660 *              | 67          | 118       | 146         | 191        | 2                 | 16                          | M16      | 1535  |
|                | TPC-AA241X149M | 8860                      | 265800    | 12400 *              | 178         | 241       | 149         | 224        | 2                 | 20                          | M20      | 2589  |
|                | TPC-AA166X168M | 10100                     | 303000    | 14140 *              | 124         | 166       | 168         | 260        | 1                 | 16                          | M16      | 2297  |
|                | TPC-AA252X177M | 12725                     | 381750    | 17810 *              | 198         | 252       | 177         | 279        | 2                 | 20                          | M20      | 3161  |

\* En mode arrêt d'urgence, limiter l'angle d'impact sur 2°