

ELEMENTO DI CONNESSIONE

WER1500FSI08-10-A

| ► Dati tecnici | |
|---------------------------------------|---|
| Numero d'ordine | WER1500FSI08-10-A |
| Serie | WER1500 |
| Tipo di trasmissione | elettrica |
| Funzione | Corrente di segnale per il collegamento diretto al robot |
| Adatto per dimensioni costruttive | HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B |
| Adatto per | Parte fissa |
| Numero contatti | 8 |
| Tipo di collegamento | Contatti molleggiati |
| Corrente nominale [A] | 1.5 |
| Tensione di esercizio [V] | 30 |
| Filettatura di collegamento | M8 |
| Modalità di connessione | Presca |
| Tipo di connessione | Connettore rotondo |
| Orientamento del collegamento | radiale |
| Forza di accoppiamento [N] | 8 |
| Forza di distacco [N] | - |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 * |
| Peso [kg] | 0.042 |

*solo nello stato accoppiato

