


AMORTYZATORY STRUKTURALNE BASICSTOP SERIA AXIAL ADVANCED

► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE



- **Konstrukcja** Axial
- **Twardość w skali Shore'a Hard** 55D
- **Twardość w skali Shore'a Medium** 40D
- **Stopień amortyzacji Hard** do 65 %
- **Stopień amortyzacji Medium** do 65 %
- **Prędkość uderzenia** 0,1 ... 5 [m/s]
- **Dopuszczalny zakres temperatury** -50 ... +90 [°C]
- **Kąt uderzenia maks.** 15 [°]
- **Brak substancji LABS** Tak
- **Zgodność z dyrektywą RoHS** Tak
- **Zgodność z dyrektywą REACH** Tak

► DANE TECHNICZNE



- 1 Sprężanie
- 2 Powrót


► Wskazówki montażowe

Nr katalogowy

TPC-M12-A
TPC-M16-A
TPC-M20-A

Gwint	Rozmiar klucza [mm]	Moment dokrę- cania [Nm]	Masa [g]
M12	10	40	29
M16	14	100	94
M20	14	185	190

Amortyzatory strukturalne muszą całkowicie przylegać do powierzchni spodniej. Śruby są już dołączone do danego amortyzatora strukturalnego BasicStop. Dodatkowo można je zamówić osobno.



▶ DANE TECHNICZNE

▶ Axial Advanced

	Pochłanianie energii maks.		Skok maks.	Wysokość H przy skoku=0	Średnica D		Liczba stopni	Długość wkrętu E max.	Gwint	Masa (ze śrubą)	
	Praca ciągła				Zatrzymanie awaryjne	skok=0					skok=maks.
	Nr katalogowy	Na skok [J]	Na godzinę [J/h]	Na skok [J]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[g]	
TPC-AA79X64M	450	13500	630	62	79	64	89	2	12	M12	177
TPC-AA96X74M	980	29400	1372	75	96	74	114	2	12	M12	241
TPC-AA57X88M	1210	36300	1695	40	57	88	133	1	12	M12	285
TPC-AA68X88H	1640	49200	2295	49	68	88	124	1	12	M12	286
TPC-AA84X100M	1785	53550	2500	59	84	100	149	1	12	M12	515
TPC-AA53X108H	1900	57000	2660	30	53	108	133	1	12	M12	394
TPC-AA94X85M	1940	58200	2715	74	94	85	127	2	12	M12	325
TPC-AA98X102H	1970	59100	2760	63	98	102	140	1	16	M16	645
TPC-AA129X116M	3710	111300	5195	97	129	116	187	1	16	M16	1062
TPC-AA106X136H	4250	127500	5950	65	106	136	178	1	16	M16	1195
TPC-AA114X137M	6350	190500	8890	89	114	137	216	1	16	M16	1129
TPC-AA224X152M	7260	217800	10165 *	176	224	152	241	2	20	M20	2370
TPC-AA186X140M	7310	219300	10230 *	144	186	140	214	2	16	M16	1596
TPC-AA118X146H	8330	249900	11660 *	67	118	146	191	2	16	M16	1535
TPC-AA241X149M	8860	265800	12400 *	178	241	149	224	2	20	M20	2589
TPC-AA166X168M	10100	303000	14140 *	124	166	168	260	1	16	M16	2297
TPC-AA252X177M	12725	381750	17810 *	198	252	177	279	2	20	M20	3161

* Ograniczyć kąt uderzenia w trybie zatrzymania awaryjnego do 2°.