

# ELEMENTO DI CONNESSIONE

## WER3000FEN01-30-A

| Numero d'ordine                       | Dati tecnici                                                            |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Serie                                 | WER3000                                                                 |
| Tipo di trasmissione                  | Comunicazione                                                           |
| Trasmissione dati                     | Ethernet, Profibus, Profinet, EtherCAT, Interbus, CAN-BUS, USB 2.0, PoE |
| Adatto per dimensioni costruttive     | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200               |
| Adatto per                            | Parte fissa                                                             |
| Categoria di collegamento             | CAT6a                                                                   |
| Velocità di trasmissione [Mbit/s]     | 10000                                                                   |
| Corrente nominale [A]                 | 0.75                                                                    |
| Tensione di esercizio [V]             | 48                                                                      |
| Tipo di connessione                   | RJ45                                                                    |
| Modalità di connessione               | Presca                                                                  |
| Forza di accoppiamento [N]            | 14                                                                      |
| Forza di distacco [N]                 | 14                                                                      |
| Certificazioni                        | LABS / REACH / RoHS                                                     |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40*                                                                   |
| Peso [kg]                             | 0.1                                                                     |

\*solo nello stato accoppiato



