

# ELEMENT ZASILAJĄCY

## WER3000FFL01-03-A

Nr katalogowy	WER3000FFL01-03-A
Seria	WER3000
Rodzaj przenoszenia	hydrokinetyczne
Pasuje do rozmiar *	WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200
Pasuje do	Część stała
Liczba sprzęgieł hydrokinetycznych	1
Gwint przyłączeniowy	G1/4"
Ciśnienie robocze maks. [bar]	150**
Ciśnienie połączenia maks. [bar]	25
Szerokość znamionowa	5
Przepływ na element przenoszący maks. [l/min]	12
Orientacja połączeń	radialna
Siła spajająca [N]	100
Typ ochrony wg IEC 60529	IP54***
Masa [kg]	0.18


\*elementy hydrauliczne są dozwolone tylko dla zmiennicy narzędzi od rozmiar 100

\*\*Od ciśnienia roboczego 30 bar działają duże siły, które wymagają dodatkowego wsparcia lub zablokowania elementów energetycznych (patrz instrukcja montażu i obsługi).

\*\*\*tylko w stanie sprzężonym

### ► Siła osiowa

Siła osiowa zależna od ciśnienia musi zostać odjęta od maksymalnego możliwego obciążenia osiowego zmiennarki narzędzi.



### ► Opór przepływu

