

# ELEMENT ZASILAJĄCY

## WER3000FSI14-02-A

Nr katalogowy	Dane techniczne
Seria	WER3000
Rodzaj przenoszenia	elektryczne
Funkcja	Prąd sygnału i opcje połączeń dla czujników WWR
Pasuje do rozmiar	WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200
Pasuje do	Część stała
Liczba styków	14+5 czujniki
Rodzaj połączenia	Złącze wtykane
Prąd znamionowy [A]	6
Napięcie robocze [V]	63
Gwint przyłączeniowy	M23
Typ przyłącza	Kołek
Rodzaj przyłączenia	Złącze okrągłe
Orientacja połączeń	radialna lub osiowa
Podłączenie techniki sensorowej	Z prawej
Przyłącze czujnik X1	Gniazdo M8, 3-biegunowe
Przyłącze czujnik X2	Gniazdo M8, 4-biegunowe
Siła spajająca [N]	70
Siła rozdzielająca [N]	70
Typ ochrony wg IEC 60529	IP54*
Masa [kg]	0.15

\*tylko w stanie sprzężonym



