

ELEMENT ZASILAJĄCY

WER3000LFL01-03-A

Nr katalogowy	Dane techniczne
Seria	WER3000
Rodzaj przenoszenia	hydrokinetyczne
Pasuje do rozmiar *	WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Pasuje do	Element luźny
Liczba sprzęgieł hydrokinetycznych	1
Gwint przyłączeniowy	G1/4"
Ciśnienie robocze maks. [bar]	150 * *
Ciśnienie połączenia maks. [bar]	25
Szerokość znamionowa	5
Przepływ na element przenoszący maks. [l/min]	12
Orientacja połączeń	radialna
Siła spajająca [N]	100
Typ ochrony wg IEC 60529	IP54 * * *
Masa [kg]	0.17


*elementy hydrauliczne są dozwolone tylko dla zmieniaaczy narzędzi od rozmiar 100

**Od ciśnienia roboczego 30 bar działają duże siły, które wymagają dodatkowego wsparcia lub zablokowania elementów energetycznych (patrz instrukcja montażu i obsługi).

***tylko w stanie sprzężonym

► Siła osiowa

Siła osiowa zależna od ciśnienia musi zostać odjęta od maksymalnego możliwego obciążenia osiowego zmieniaarki narzędzi.



► Opór przepływu

