

ENERGIEELEMENT

WER3000LLA01-27-A

► Technische Daten

Bestell-Nr.	WER3000LLA01-27-A
Serie	WER3000
Übertragungsart	elektrisch
Funktion	Ultraschallschweißen
Passend für Baugröße	WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200
Passend für	Losteil
Anzahl Kontakte	1
Verbindungsart	Steckverbindung
Nennstrom [A]	6
Betriebsspannung [V]	2000*
Anschlussgewinde	-
Anschlusstyp	Stift
Anschlussart	BNC High Voltage
Anchlussausrichtung	radial
Fügekraft [N]	18
Lösekraft [N]	18
Schutzart nach IEC 60529	-
Gewicht [kg]	0,22

*bei Verschmutzungsgrad 2

