


Nr katalogowy	WER106FH1DNW8
Pasuje do	Część stała
Gwint przyłączeniowy	G1/2"
Liczba sprzęgieł hydrokinetycznych	1
Szerokość znamionowa	8
Przepływ na element przenoszący maks.	25
Ciśnienie robocze maks. [bar]*	250
Ciśnienie połączenia maks. [bar]**	10
Masa [kg]	0.35

* Powyżej ciśnienia ok. 50 barów musi być zastosowane zewnętrzne ryglowanie elementów.

** Uwzględnić siłę połączenia.

▶ Siła połączenia na sprzęgło hydrauliczne



▶ Opór przepływu

