

ELEMENT ZASILAJĄCY


WER106FH2DNW8

Nr katalogowy	WER106FH2DNW8
Pasuje do	Część stała
Gwint przyłączeniowy	G1/2"
Liczba sprzęgieł hydrokinetycznych	2
Szerokość znamionowa	8
Przepływ na element przenoszący maks.	25
Ciśnienie robocze maks. [bar]*	250
Ciśnienie połączenia maks. [bar]**	10
Masa [kg]	0.69

* Powyżej ciśnienia ok. 50 barów musi być zastosowane zewnętrzne ryglowanie elementów.

** Uwzględnić siłę połączenia.

► Siła połączenia na sprzęgło hydrauliczne



► Opór przepływu

