

MÓDULO DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA

WER1500LSI08-10-A

Referencia	► Datos técnicos
Serie	WER1500
Tipo de transferencia	eléctrica
Función	Corriente de señal para conexión directa del robot
Adecuado para tamaño constructivo	HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
Adecuado para	Parte suelta
Número de contactos	8
Modo de unión	Contactos por resorte
Corriente nominal [A]	1.5
Tensión de servicio [V]	30
Rosca de conexión	M8
Tipo de conexión	Macho
Tipo de conexión	Conector redondo
Orientación de la conexión	radial </td
Fuerza de acople [N]	8
Fuerza de desacople [N]	-
Homologaciones	LABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529	IP54*
Peso [kg]	0.023

*sólo en estado acoplado

