


# WERKZEUGWECHSLER

## SERIE WWR

### ▶ PRODUKTVORTEILE



#### ▶ **Sicherer Halt bei Druckabfall**

Die Kombination von Federspeicher und einer hohen Übersetzung garantiert Ihnen eine sichere Maschine

#### ▶ **Extrem flach bauend**

Diese Bauweise reduziert die Momentenbelastung für Ihren Roboter auf ein Minimum und ermöglicht den Einsatz kleinerer, kostengünstigerer Baugrößen

#### ▶ **Unerschöpfliche Vielfalt an Medienüberträgern**

Egal welches Medium Sie übertragen wollen, wir haben vieles schon einmal umgesetzt und werden auch für Ihre Anforderungen die passende Lösung finden!

### ▶ DAS PASSENDE PRODUKT FÜR IHRE ANWENDUNG




#### ▶ **Unsere Produkte lieben die Herausforderung!**

Extreme Bedingungen, an jedem Ort der Welt – unsere praxisbewährten Komponenten und Systeme ermöglichen Ihnen grenzenlose Möglichkeiten. Finden Sie das passende Produkt für Ihren speziellen Einsatz:

[www.zimmer-group.com](http://www.zimmer-group.com)

## ► NUTZEN IM DETAIL



- ① **Befestigung Energieelement**
- ② **Antrieb**  
- doppelwirkender Pneumatikzylinder
- ③ **Integrierte Feder**  
- Energiespeicher bei Druckabfall
- ④ **Roboterflansch**  
- Teilkreis nach EN ISO 9409-1
- ⑤ **Kolbenstellungsabfrage**  
- über Magnetfeldsensor
- ⑥ **Verriegelungsbolzen**  
- der Verriegelungshülse angepasst
- ⑦ **Verriegelungshülse**  
- hohe Momentenaufnahme
- ⑧ **Integrierte Luftdurchführung**  
- Luft- / Vakuumdurchführung  
- Schlauchlose Ansteuerung möglich
- ⑨ **Losteil**  
- Zur werkzeugseitigen Montage
- ① ⑩ **Festteil**  
- Zur roboterseitigen Montage

## ► TECHNISCHE DATEN

Baugröße	Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1	Energieübertragung pneumatisch [Anzahl]	Energieübertragung elektrisch
WWR40	TK 40	4	optional
WWR50	TK 50	4	optional
WWR63	TK 63	6	optional
WWR80	TK 80	6	optional
WWR100	TK 100	6	optional
WWR125	TK 125	10	optional
WWR160	TK 160	10	optional

## ► WEITERE INFORMATIONEN ONLINE VERFÜGBAR



Alle Informationen auf einen Klick: [www.zimmer-group.com](http://www.zimmer-group.com). Finden Sie anhand der Bestell-Nr. Ihres gewünschten Produktes Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle und Betriebsanleitungen zu Ihrer Baugröße. Schnell, übersichtlich und immer aktuell.

# WERKZEUGWECHSLER


## BAUGRÖSSE WWR63

### ► PRODUKTSPEZIFIKATIONEN




#### ► Beliebige Einbaulage

Zeigt das maximale Handlingsgewicht in Abhängigkeit von Beschleunigung und Hebelarm. Ersetzt nicht die technische Auslegung.



#### ► Kräfte und Momente

Zeigt statische Kräfte und Momente, die auf den Werkzeugwechsler wirken können.



Mr [Nm]	200
My [Nm]	300
Fa [N]	7600

### ► IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



6 [Stück]  
O-Ring  
COR0030100

### ► ZUBEHÖREMPFEHLUNG



#### ENERGIEVERSORGUNG



**GVM5**  
Gerade-Verschraubung



**WVM5**  
Winkel-Schwenk-Verschraubung



#### SENSORIK



**ZUB088927**  
Kolbenstellungsabfrage



#### SENSORIK



**NJR04-E2SK**  
Induktiver Näherungsschalter Kabel 0,3 m - Stecker M8



#### ANSCHLÜSSE / SONSTIGES



Energieelemente und Zubehör für Werkzeugwechsler



**ALSR1-63-B**  
Ablagestation

### ► ZUBEHÖREMPFEHLUNG ABLAGESTATION



**NJ8-E2**  
Induktiver Näherungsschalter - Kabel 5 m



**NJ8-E2S**  
Induktiver Näherungsschalter - Stecker M8



# ENERGIEELEMENTE FÜR WERKZEUGWECHSLER BAUGRÖSSE WWR63 / WWR80

## ▶ ANSCHLUSSSCHEMA

