

CAMBIOUTENSILE

SERIE WPR5000

► VANTAGGI DEL PRODOTTO



► Cambioutensile sicuro

Con il pistone precaricato a molla, il sistema di serraggio autobloccante, i sensori opzionali e gli altri accessori, la massima sicurezza è garantita. Il cambioutensile di Zimmer Group soddisfa gli elevati requisiti del Performance Level d, categoria 3.

► Cinematica di serraggio

L'innovativa cinematica di serraggio con perni di serraggio ed estrema rigidità stabilisce un nuovo benchmark per i cambioutensili. La struttura estremamente piatta e il carico dei momenti minimo sul robot consente l'uso di robot più piccoli e meno costosi.


► Varietà inesauribile

Indipendentemente da ciò che dovete trasmettere, gli elementi di connessione delle serie WER1500 e WER3000 possono essere utilizzati per la trasmissione standardizzata non solo di energia pneumatica, idraulica, di segnali elettrici, di potenza ma anche di comunicazione e molto altro ancora.

► CARATTERISTICHE DI SERIE

Dimensioni costruttive	Varianti	
WPR5XXX	F-00-A	L-00-A
 Autorallentamento meccanico	•	•
 5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)	•	•
 Sensore magnetico	•	•
 Protetto dalla corrosione	•	•
 IP 54	•	•

► I VANTAGGI IN DETTAGLIO



- 1 Azionamento**
 - Pistoni precaricati a molla
 - Massima sicurezza grazie al mantenimento del serraggio
 - Trattiene in modo sicuro parte mobile e utensile anche in caso di caduta di pressione o di arresto di emergenza
- 2 Fissaggio elemento di connessione**
 - Collegamento laterale degli elementi di connessione facoltativi per la trasmissione standardizzata di energia pneumatica, idraulica, di segnali elettrici, di potenza e di comunicazione e molto altro ancora
- 3 Flangia robot**
 - Diametro primitivo realizzato secondo EN ISO 9409-1
- 4 Rilevamento della posizione del pistone**
 - Sensori integrati disponibili su richiesta
 - Integrato direttamente nel cambioutensile, consente di risparmiare spazio d'installazione e di ridurre il profilo d'ingombro
- 5 Perno di serraggio**
 - Tutti i componenti di serraggio in acciaio temprato
- 6 Perno di centraggio**
 - Perno di centraggio in pretensionamento per la massima rigidità torsionale
- 7 Passaggio aria integrato**
 - Passaggio aria / vuoto
 - Possibile azionamento senza tubi flessibili
- 8 Parte mobile**
 - Da montare lato cliente
- 9 Parte fissa**
 - Per il montaggio lato robot

► DATI TECNICI

Dimensioni costruttive	Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1	Alimentazione pneumatica [Numero di passaggi]	Alimentazione elettrica
WPR5040	TK 40	4	opzionale
WPR5050	TK 50	4	opzionale
WPR5063	TK 63	6	opzionale
WPR5080	TK 80	6	opzionale
WPR5100	TK 100	8	opzionale
WPR5125	TK 125	10	opzionale
WPR5160	TK 160	10	opzionale

► ULTERIORI INFORMAZIONI DISPONIBILI ONLINE




Tutte le informazioni con un clic: www.zimmer-group.com. Con il numero d'ordine potete accedere a dati, disegni, modelli 3D e istruzioni per l'uso del prodotto desiderato per le dimensioni costruttive più adatte a voi. Veloce, semplice e sempre attuale.

CAMBIOUTENSILE


DIMENSIONI COSTRUTTIVE WPR5160

► SPECIFICHE PRODOTTO




► Posizione di montaggio variabile

Mostra il peso maneggiabile massimo in funzione di accelerazione e braccio di leva.



► Forze e momenti

Mostra le forze e i momenti statici che possono agire sul cambioutensile.



Mr [Nm]	2500
My [Nm]	2500
Fa [N]	35000

► IN DOTAZIONE



10 [pezzi]
O-Ring
COR0130150

► ACCESSORI CONSIGLIATI



ALIMENTAZIONE DI ENERGIA



GV1-8X8
Foro filettato lineare



GV3-8X13ID
Raccordo filettato lineare



WV1-8X8
Raccordo filettato angolare



SENSORISTICA



ZUB190821
Rilevamento della posizione del pistone



NJR04-E2SK
Sensori induttivi cavi 0,3 m - connettore M8



COLLEGAMENTI/ALTRO



Elementi di connessione e accessori per cambioutensili



AWPR5160-00-A
Deposito



AWPR5160-10-A
Deposito



ZUB190938
Punta di programmazione



ZUB192664
Leva di sbloccaggio

