

工具快换

WPR5000 系列

产品优点



安全的快换装置

通过弹簧预紧活塞、自锁式锁定装置以及可选的传感器和其他配件,确保出色的安全性。Zimmer Group 的快换装置可满足性能等级 d、控制类别 3 的高要求。

锁定运动机构

创新锁定运动机构配有锁定螺栓,刚度极高,为快换装置树立了新的标杆。采用极其扁平的设计,作用于机器人的力矩载荷极小,因此可以使用尺寸更小且成本更低的机器人。


种类繁多

无论传输哪一种介质,使用 WER1500 和 WER3000 系列的合适能源元件,除了气动、流体、电信号和负载之外,还可以进行通信传输等。

产品特点

尺寸型号	版本	
WPR5XXX	F-00-A	L-00-A
 机械式自锁	●	●
 (最多)5 百万次循环免维护	●	●
 磁场传感器	●	●
 耐腐蚀	●	●
 IP 54	●	●

优势细节



- ① **驱动**
 - 弹簧预紧活塞
 - 采用机械式自锁, 安全性极高
 - 即使在压力下降或急停情况下, 也能可靠固定工具端和工具
- ② **安装能源模块**
 - 侧面连接可选配的能源元件, 用于传输流体、电信号和负载、通信、气动和真空等
- ③ **机械手法兰**
 - 安装圈符合EN ISO 9409-1标准
- ④ **活塞位置检测**
 - 可选配内置传感器
 - 直接整合在快换装置中, 节省安装空间, 减少干涉轮廓
- ⑤ **锁销**
 - 所有锁定位件材质为硬化钢
- ⑥ **定心销**
 - 预紧的定心销, 抗扭刚度极大
- ⑦ **内置气路**
 - 空气/真空管路
 - 可实现无管操作
- ⑧ **非固定端**
 - 用于客户侧安装
- ⑨ **固定端**
 - 用于机械手端安装

技术数据

尺寸型号	依据EN ISO 9409-1标准的连接法兰	气体传输 [编号]	电传输	合适的能源模块
WPR5031	TK 31.5	4	选配	4x WER1500
WPR5040	TK 40	4	选配	4x WER1500
WPR5050	TK 50	4	选配	4x WER1500
WPR5063	TK 63	6	选配	6x WER1500
WPR5080	TK 80	6	选配	8x WER1500
WPR5100	TK 100	8	选配	6x WER3000
WPR5125	TK 125	10	选配	8x WER3000
WPR5160	TK 160	10	选配	8x WER3000
WPR5200	TK 200	12	选配	12x WER3000

更多详情请上网查询



所有信息查询请点击: www.zimmer-group.com。产品参数、绘图、3D模型和操作说明均可根据产品型号查询。清晰且实时更新。


工具快换

WPR5200 尺寸型号

产品规格




可变安装位置



力和力矩

显示可能作用在换枪盘上的最大力和扭矩。



Mr [Nm]	5000
Mx [Nm]	6000
My [Nm]	6000
Fa [N]	40000

随货提供



12 [个]
O型圈
COR0130150

配件建议



能源供应



GV1-8X8
直插接头-快接式



GV3-8X13ID
直插接头-宝塔式



WV1-8X8
角度接头-快接式



传感器



ZUB209020
活塞位置检测



NJR04-E2SK
接近开关电缆 0.3m - M8接头



接口 / 其他



用于快换装置的能源元件和配件



AWPR5200-00-A
放置架



AWPR5200-10-A
放置架



ZUB190938
编程笔



ZUB212160
解锁扣件

	▶ 技术数据	
订购编号	WPR5200F-00-A	WPR5200L-00-A
依据EN ISO 9409-1标准的连接法兰	TK 200	TK 200
驱动类型	气动	气动
合适的能源模块	12x WER3000	12x WER3000
气体传输 [编号]	12	12
电传输	选配	选配
每种载体的通过量 [l/min]	1400	1400
锁紧时自限位	机械	机械
锁定行程 [mm]	2.5	
Z轴重复定位 [mm]	0.01	0.01
X,Y轴重复定位 [mm]	0.02	0.02
连接力 [N]	10	
释放力 [N]	10	
X,Y上对接偏差最大值 [mm]	2.5	2.5
操作气压 [bar]	4 ... 10	4 ... 10
额定操作气压 [bar]	6	6
操作温度 [°C]	5 ... +80	5 ... +80
每循环耗气体积 [cm³]	366	
惯性矩 [kgcm²]	888	269
认证	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS
重量 [kg]	11	8.3