


PRZYSSAWKA HARMONIJKOWA

SERIA ZBF

► ZALETY PRODUKTU



► Średnica: 25 mm – 100 mm

► Optymalna geometria

- Do cienkich, oleistych i wygiętych płyt metalowych oraz elementów karoserii
- Struktura profilu od spodu przyssawki zwiększa tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
- Wyrównanie wysokości i funkcja amortyzacji dzięki harmonijce 1,5

► Obszary zastosowania

- Motoryzacja
- Szkło
- Drewno i materiały kompozytowe
- Metal

► KLUCZ PRODUKTU


		-	PU	-	38M	-	F
Seria	Średnica		Materiał		Gwint przyłączeniowy		Typ filtra

► WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁU

Wersja	Materiał	Kolor	Temperatura robocza [°C]	Twardość w skali Shore'a
N	NBR	Niebieskie	-20 ... +110	60
PU	Poliuretan	Półprzezroczysty pomarańczowy	0 ... +60	60
S	Silikon	Czerwony	-70 ... +200	55


► WYMIARY

ZBF25




Legenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Wymiary [mm]	26.5	25	25	26.6	10	23.5	17.5	26	9	26	10

ZBF30




Legenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Wymiary [mm]	32	27.5	27.5	29.1	10	25	18.5	30	9	27.5	10

ZBF40




Legenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Wymiary [mm]	42	29.1	29.1	30.7	10	27.6	17.5	31.6	9	29.1	10


ZBF50




Legenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Wymiary [mm]	51.5	37.2	39.2	38.8	10	37.2	39.7	9	37.2	11

ZBF60

Legenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Wymiary [mm]	62.8	41.4	43.4	43	10	43.4	43.9	9	41.4	41.4	11

ZBF80

Legenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Wymiary [mm]	83	49.6	52.6	52.3	10	52.6	52.1	9	49.6	50.6	11

ZBF100

Legenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Wymiary [mm]	102	54.3	56.3	56	10	56.3	56.8	9	54.3	54.3	11

► DANE TECHNICZNE

Rozmiar	ZBF25	ZBF30	ZBF40	ZBF50	ZBF60	ZBF80	ZBF100
Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa [kg]	0.610	0.860	1.180	2.090	6.840	9.120	11.400
Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa [kg]	1.370	3.090	6.500	9.600	12.840	17.120	21.400
Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa [kg]	1.890	7.750	11.300	14.700	16.920	22.560	28.200
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa [kg]	1.100	1.770	2.500	4.180	8.940	11.920	14.900
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa [kg]	3.200	6.260	9.660	13.200	16.260	21.680	27.100
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa [kg]	3.800	9.480	12.800	16.280	18.540	24.720	30.900
Pojemność [cm³]	2.600	6.000	7.200	11.000	22.000	59.500	103.500

► Dane techniczne

Nr katalogowy	Średnica [mm]	Materiał	Gwint przyłączeniowy	Typ filtra
ZBF25-N	25	NBR		
ZBF25-N-14F	25	NBR	G1/4" wewn.	
ZBF25-N-14M	25	NBR	G1/4" zewn.	
ZBF25-N-18F	25	NBR	G1/8" wewn.	
ZBF25-N-M10M	25	NBR	M10 zewn.	
ZBF25-PU	25	Poliuretan		
ZBF25-PU-14F	25	Poliuretan	G1/4" wewn.	
ZBF25-PU-14M	25	Poliuretan	G1/4" zewn.	
ZBF25-PU-18F	25	Poliuretan	G1/8" wewn.	
ZBF25-PU-M10M	25	Poliuretan	M10 zewn.	
ZBF25-S-14F	25	Silikon	G1/4" wewn.	
ZBF25-S-14M	25	Silikon	G1/4" zewn.	
ZBF25-S-18F	25	Silikon	G1/8" wewn.	
ZBF25-S-M10M	25	Silikon	M10 zewn.	
ZBF30-N	30	NBR		
ZBF30-N-14F	30	NBR	G1/4" wewn.	
ZBF30-N-14M	30	NBR	G1/4" zewn.	
ZBF30-N-18F	30	NBR	G1/8" wewn.	
ZBF30-N-M10M	30	NBR	M10 zewn.	
ZBF30-PU	30	Poliuretan		
ZBF30-PU-14F	30	Poliuretan	G1/4" wewn.	
ZBF30-PU-14M	30	Poliuretan	G1/4" zewn.	
ZBF30-PU-18F	30	Poliuretan	G1/8" wewn.	
ZBF30-PU-M10M	30	Poliuretan	M10 zewn.	
ZBF30-S-14F	30	Silikon	G1/4" wewn.	

PRZYSSAWKA HARMONIJKOWA

SERIA ZBF

Nr katalogowy	► Dane techniczne		
	Średnica [mm]	Materiał	Gwint przyłączeniowy Typ filtra
ZBF30-S-14M	30	Silikon	G1/4" zewn.
ZBF30-S-18F	30	Silikon	G1/8" wewn.
ZBF30-S-M10M	30	Silikon	M10 zewn.
ZBF40-N	40	NBR	
ZBF40-N-14F	40	NBR	G1/4" wewn.
ZBF40-N-14M	40	NBR	G1/4" zewn.
ZBF40-N-18F	40	NBR	G1/8" wewn.
ZBF40-N-M10M	40	NBR	M10 zewn.
ZBF40-PU	40	Poliuretan	
ZBF40-PU-14F	40	Poliuretan	G1/4" wewn.
ZBF40-PU-14M	40	Poliuretan	G1/4" zewn.
ZBF40-PU-18F	40	Poliuretan	G1/8" wewn.
ZBF40-PU-M10M	40	Poliuretan	M10 zewn.
ZBF40-S-14F	40	Silikon	G1/4" wewn.
ZBF40-S-14M	40	Silikon	G1/4" zewn.
ZBF40-S-18F	40	Silikon	G1/8" wewn.
ZBF40-S-M10M	40	Silikon	M10 zewn.
ZBF50-N	50	NBR	
ZBF50-N-14F	50	NBR	G1/4" wewn.
ZBF50-N-14M	50	NBR	G1/4" zewn.
ZBF50-N-18F	50	NBR	G1/8" wewn.
ZBF50-N-38F	50	NBR	G3/8" wewn.
ZBF50-N-38M	50	NBR	G3/8" zewn.
ZBF50-N-M10M	50	NBR	M10 zewn.
ZBF50-PU	50	Poliuretan	
ZBF50-PU-14F	50	Poliuretan	G1/4" wewn.
ZBF50-PU-14M	50	Poliuretan	G1/4" zewn.
ZBF50-PU-18F	50	Poliuretan	G1/8" wewn.
ZBF50-PU-38F	50	Poliuretan	G3/8" wewn.
ZBF50-PU-38M	50	Poliuretan	G3/8" zewn.
ZBF50-PU-M10M	50	Poliuretan	M10 zewn.
ZBF50-S	50	Silikon	
ZBF50-S-14F	50	Silikon	G1/4" wewn.
ZBF50-S-14M	50	Silikon	G1/4" zewn.
ZBF50-S-18F	50	Silikon	G1/8" wewn.
ZBF50-S-38F	50	Silikon	G3/8" wewn.
ZBF50-S-38M	50	Silikon	G3/8" zewn.
ZBF50-S-M10M	50	Silikon	M10 zewn.
ZBF60-N	60	NBR	
ZBF60-N-12F	60	NBR	G1/2" wewn.
ZBF60-N-14F	60	NBR	G1/4" wewn.
ZBF60-N-14M	60	NBR	G1/4" zewn.
ZBF60-N-18F	60	NBR	G1/8" wewn.
ZBF60-N-38F	60	NBR	G3/8" wewn.
ZBF60-N-38M	60	NBR	G3/8" zewn.
ZBF60-N-M10M	60	NBR	M10 zewn.
ZBF60-PU	60	Poliuretan	
ZBF60-PU-12F	60	Poliuretan	G1/2" wewn.
ZBF60-PU-14F	60	Poliuretan	G1/4" wewn.
ZBF60-PU-14M	60	Poliuretan	G1/4" zewn.
ZBF60-PU-18F	60	Poliuretan	G1/8" wewn.
ZBF60-PU-38F	60	Poliuretan	G3/8" wewn.
ZBF60-PU-38M	60	Poliuretan	G3/8" zewn.
ZBF60-PU-M10M	60	Poliuretan	M10 zewn.
ZBF60-S-12F	60	Silikon	G1/2" wewn.
ZBF60-S-14F	60	Silikon	G1/4" wewn.
ZBF60-S-14M	60	Silikon	G1/4" zewn.
ZBF60-S-18F	60	Silikon	G1/8" wewn.
ZBF60-S-38F	60	Silikon	G3/8" wewn.
ZBF60-S-38M	60	Silikon	G3/8" zewn.

Nr katalogowy	► Dane techniczne		
	Średnica [mm]	Materiał	Gwint przyłączeniowy Typ filtra
ZBF60-S-M10M	60	Silikon	M10 zewn.
ZBF80-N	80	NBR	
ZBF80-N-12F	80	NBR	G1/2" wewn.
ZBF80-N-14F	80	NBR	G1/4" wewn.
ZBF80-N-14M	80	NBR	G1/4" zewn.
ZBF80-N-18F	80	NBR	G1/8" wewn.
ZBF80-N-38F	80	NBR	G3/8" wewn.
ZBF80-N-38M	80	NBR	G3/8" zewn.
ZBF80-N-M10M	80	NBR	M10 zewn.
ZBF80-PU	80	Poliuretan	
ZBF80-PU-12F	80	Poliuretan	G1/2" wewn.
ZBF80-PU-14F	80	Poliuretan	G1/4" wewn.
ZBF80-PU-14M	80	Poliuretan	G1/4" zewn.
ZBF80-PU-18F	80	Poliuretan	G1/8" wewn.
ZBF80-PU-38F	80	Poliuretan	G3/8" wewn.
ZBF80-PU-38M	80	Poliuretan	G3/8" zewn.
ZBF80-PU-M10M	80	Poliuretan	M10 zewn.
ZBF80-S	80	Silikon	
ZBF80-S-12F	80	Silikon	G1/2" wewn.
ZBF80-S-14F	80	Silikon	G1/4" wewn.
ZBF80-S-14M	80	Silikon	G1/4" zewn.
ZBF80-S-18F	80	Silikon	G1/8" wewn.
ZBF80-S-38F	80	Silikon	G3/8" wewn.
ZBF80-S-38M	80	Silikon	G3/8" zewn.
ZBF80-S-M10M	80	Silikon	M10 zewn.
ZBF100-N	100	NBR	
ZBF100-N-12F	100	NBR	G1/2" wewn.
ZBF100-N-14F	100	NBR	G1/4" wewn.
ZBF100-N-14M	100	NBR	G1/4" zewn.
ZBF100-N-18F	100	NBR	G1/8" wewn.
ZBF100-N-38F	100	NBR	G3/8" wewn.
ZBF100-N-38M	100	NBR	G3/8" zewn.
ZBF100-N-M10M	100	NBR	M10 zewn.
ZBF100-PU	100	Poliuretan	
ZBF100-PU-12F	100	Poliuretan	G1/2" wewn.
ZBF100-PU-14F	100	Poliuretan	G1/4" wewn.
ZBF100-PU-14M	100	Poliuretan	G1/4" zewn.
ZBF100-PU-18F	100	Poliuretan	G1/8" wewn.
ZBF100-PU-38F	100	Poliuretan	G3/8" wewn.
ZBF100-PU-38M	100	Poliuretan	G3/8" zewn.
ZBF100-PU-M10M	100	Poliuretan	M10 zewn.
ZBF100-S	100	Silikon	
ZBF100-S-12F	100	Silikon	G1/2" wewn.
ZBF100-S-14F	100	Silikon	G1/4" wewn.
ZBF100-S-14M	100	Silikon	G1/4" zewn.
ZBF100-S-18F	100	Silikon	G1/8" wewn.
ZBF100-S-38F	100	Silikon	G3/8" wewn.
ZBF100-S-38M	100	Silikon	G3/8" zewn.
ZBF100-S-M10M	100	Silikon	M10 zewn.