


벨 석션 컵 시리즈 ZD

▶ 제품의 장점



▶ 직경: 30mm - 90mm

▶ 최적화된 구조

- 불규칙한 곡면용
- 진동과 충격 없이 안전하게 공작물 취급 가능

▶ 사용 분야

- 금속
- 목재 및 합성 재료
- 내부 물류

▶ 제품 키


ZD	30	-	N	-	18F
시리즈	직경		재료		연결부 나사산

▶ 재료 특성

설비 버전	재료	색상	작동 온도 [°C]	쇼어 경도
N	NBR	검정색	-20 ... +110	60
PU	폴리우레탄	반투명 주황색	0 ... +60	60
S	실리콘	빨강색	-70 ... +200	55
WS	식품에 안전한 실리콘	반투명 흰색	-70 ... +200	55


▶ 치수

ZD30




범례	A	B	C	D
치수 [mm]	30	26.5	10	10

ZD40




범례	A	B	C	D
치수 [mm]	40	26.5	10	10

ZD50




범례	A	B	C	D
치수 [mm]	50	26.5	10	10

ZD60




범례	A	B	C	D
치수 [mm]	60	31.5	10	10

ZD70




범례	A	B	C	D
치수 [mm]	72	31.5	10	10

ZD85



범례	A	B	C	D
치수 [mm]	85	28.8	13.7	11.6

ZD90



범례	A	B	C	D	E	F
치수 [mm]	89.5	33	41	41	41	41

▶ 기술 데이터

설비 크기	ZD30	ZD40	ZD50	ZD60	ZD70	ZD85	ZD85	ZD90
-20kPa에서 평행 리프팅력 [kg]	0.730	1.220	2.140	3.300	4.200	6.000	6.000	7.970
-60kPa에서 평행 리프팅력 [kg]	1.530	2.380	4.460	8.400	11.600	16.800	16.800	14.420
-90kPa에서 평행 리프팅력 [kg]	1.830	3.000	5.620	11.100	16.200	23.400	23.400	18.150
-20kPa에서 수직 리프팅력 [kg]	1.220	2.040	3.570	5.500	7.150	10.000	10.000	9.250
-60kPa에서 수직 리프팅력 [kg]	2.550	3.970	7.440	14.000	18.800	28.000	28.000	24.360
-90kPa에서 수직 리프팅력 [kg]	3.060	5.000	9.380	18.500	24.900	39.000	39.000	32.170
용량 [cm³]	4.500	7.000	13.500	22.000	38.000	60.000	68.000	56.000

▶ 기술 데이터

주문번호	직경 [mm]	재료	연결부 나사산
ZD30-N-18F	30	NBR	G1/8" 내부
ZD30-N-M10M	30	NBR	M10 외부
ZD30-N-M8M	30	NBR	M8 외부
ZD30-PU-18F	30	폴리우레탄	G1/8" 내부
ZD30-PU-M10M	30	폴리우레탄	M10 외부
ZD30-PU-M8M	30	폴리우레탄	M8 외부
ZD30-S-18F	30	실리콘	G1/8" 내부
ZD30-S-M10M	30	실리콘	M10 외부
ZD30-S-M8M	30	실리콘	M8 외부
ZD30-WS-18F	30	식품에 안전한 실리콘	G1/8" 내부
ZD30-WS-M10M	30	식품에 안전한 실리콘	M10 외부
ZD30-WS-M8M	30	식품에 안전한 실리콘	M8 외부
ZD40-N-18F	40	NBR	G1/8" 내부
ZD40-N-M10M	40	NBR	M10 외부
ZD40-N-M8M	40	NBR	M8 외부
ZD40-PU-18F	40	폴리우레탄	G1/8" 내부
ZD40-PU-M10M	40	폴리우레탄	M10 외부
ZD40-PU-M8M	40	폴리우레탄	M8 외부
ZD40-S-18F	40	실리콘	G1/8" 내부
ZD40-S-M10M	40	실리콘	M10 외부
ZD40-S-M8M	40	실리콘	M8 외부
ZD40-WS-M10M	40	식품에 안전한 실리콘	M10 외부
ZD40-WS-M8M	40	식품에 안전한 실리콘	M8 외부
ZD50-N-18F	50	NBR	G1/8" 내부
ZD50-N-M10M	50	NBR	M10 외부

벨 섹션 컵 시리즈 ZD

주문번호	▶ 기술 데이터		
	직경 [mm]	재료	연결부 나사산
ZD50-N-M8M	50	NBR	M8 외부
ZD50-PU-18F	50	폴리우레탄	G1/8" 내부
ZD50-PU-M10M	50	폴리우레탄	M10 외부
ZD50-PU-M8M	50	폴리우레탄	M8 외부
ZD50-S-18F	50	실리콘	G1/8" 내부
ZD50-S-M10M	50	실리콘	M10 외부
ZD50-S-M8M	50	실리콘	M8 외부
ZD50-WS-18F	50	식품에 안전한 실리콘	G1/8" 내부
ZD50-WS-M10M	50	식품에 안전한 실리콘	M10 외부
ZD50-WS-M8M	50	식품에 안전한 실리콘	M8 외부
ZD60-N-18F	60	NBR	G1/8" 내부
ZD60-N-M10M	60	NBR	M10 외부
ZD60-N-M8M	60	NBR	M8 외부
ZD60-PU-18F	60	폴리우레탄	G1/8" 내부
ZD60-PU-M10M	60	폴리우레탄	M10 외부
ZD60-PU-M8M	60	폴리우레탄	M8 외부
ZD60-S-18F	60	실리콘	G1/8" 내부
ZD60-S-M10M	60	실리콘	M10 외부
ZD60-S-M8M	60	실리콘	M8 외부
ZD60-WS-18F	60	식품에 안전한 실리콘	G1/8" 내부
ZD60-WS-M10M	60	식품에 안전한 실리콘	M10 외부
ZD60-WS-M8M	60	식품에 안전한 실리콘	M8 외부
ZD70-PU-18F	70	폴리우레탄	G1/8" 내부
ZD70-PU-M10M	70	폴리우레탄	M10 외부
ZD70-PU-M8M	70	폴리우레탄	M8 외부
ZD85-N-12F	85	NBR	G1/2" 내부
ZD85-N-18F	85	NBR	G1/8" 내부
ZD85-N-M10M	85	NBR	M10 외부
ZD85-N-M8M	85	NBR	M8 외부
ZD85-S-12F	85	실리콘	G1/2" 내부
ZD85-S-18F	85	실리콘	G1/8" 내부
ZD90F-PU-12F	90	폴리우레탄	G1/2" 내부
ZD90F-PU-14F	90	폴리우레탄	G1/4" 내부
ZD90F-PU-18F	90	폴리우레탄	G1/8" 내부
ZD90F-PU-38F	90	폴리우레탄	G3/8" 내부