


PLOCHÝ VYSÁVAČ

SÉRIA ZFCF

► VÝHODY VÝROBKU



► Priemer: 30 mm – 125 mm

► Optimálna geometria

- Pre tenké, naolejované kovové platne a diely karosérie
- Profil na spodnej strane vysávača pre väčšie trenie medzi obrobkom a vákuovým vysávačom
- Bezpečná manipulácia pri vysokých rýchlostiach bez zdeformovania plechu
- Vysoká životnosť a odolnosť vďaka vlastnostiam polyuretánu

► Oblasť použitia

- Automobily
- Sklo
- Drevo a kompozitné materiály

► PRODUKTOVÝ KLÚČ


ZFCF	30	-	N	-	14F
Séria	Priemer		Materiál		Prípojný závit

► VLASTNOSTI MATERIÁLU

vyhotovenie	Materiál	Farba	Prevádzková teplota [°C]	Tvrdosť Shore
N	NBR	modrá	-20 ... +110	60
PU	Polyuretán	Transcendentná oranžová	0 ... +60	60
S	Silikón	Červená	-70 ... +200	55


► ROZMERY

ZFCF30




Legenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rozmery [mm]	32	22	10	22	36	23,6	10	38	22	11,5

ZFCF40




Legenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Rozmery [mm]	42	24	10	24	38	25,6	10	24	16	24	11,5

ZFCF50




Legenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rozmery [mm]	52	28	10	30	29,6	10	28	28	11,5	30


ZFCF60




Legenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Rozmery [mm]	62	31	31	10	33	33	32,6	10	31	31	11,5

ZFCF70


Legenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Rozmery [mm]	72	31	31	10	33	33	32,6	10	31	31	11,5

ZFCF80

Legenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Rozmery [mm]	82,5	35,5	35,5	10	37,5	37,5	37,1	10	35,5	35,5	11,5

ZFCF100

Legenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Rozmery [mm]	104	34,5	34,5	10	36,5	36,5	36	10	34,5	34,5	11,5

ZFCF125

Legenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Rozmery [mm]	128	41	41	10	43	43	42,6	10	41	41	11,5

► TECHNICKÉ ÚDAJE

Konštrukčná veľkosť	ZFCF30	ZFCF40	ZFCF50	ZFCF60	ZFCF70	ZFCF80	ZFCF100	ZFCF125
Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa [kg]	0,800	2,100	3,700	5,500	6,300	6,700	13,600	19,100
Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa [kg]	2,000	5,000	6,700	13,300	15,800	17,700	35,400	42,500
Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa [kg]	2,900	7,200	8,900	16,700	20,100	23,800	43,700	64,900
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa [kg]	2,000	2,900	4,200	5,600	7,600	10,300	14,700	19,400
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa [kg]	4,600	6,900	10,800	15,200	19,600	25,900	37,100	44,500
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa [kg]	6,400	9,900	15,400	22,300	28,200	34,400	50,600	57,900
Objem [cm ³]	2,000	4,400	8,000	14,600	20,700	36,000	58,000	115,000

► Technické údaje

Objednávacie č.	Priemer [mm]	Materiál	Prípojný závit
ZFCF30-N	30	NBR	
ZFCF30-N-14F	30	NBR	Vnúťorný G1/4"
ZFCF30-N-18F	30	NBR	Vnúťorný G1/8"
ZFCF30-N-M10M	30	NBR	Vonkajší M10
ZFCF30-PU	30	Polyuretán	
ZFCF30-PU-14F	30	Polyuretán	Vnúťorný G1/4"
ZFCF30-PU-14M	30	Polyuretán	Vonkajší G1/4"
ZFCF30-PU-18F	30	Polyuretán	Vnúťorný G1/8"
ZFCF30-PU-M10M	30	Polyuretán	Vonkajší M10
ZFCF30-S	30	Silikón	
ZFCF30-S-14F	30	Silikón	Vnúťorný G1/4"
ZFCF30-S-14M	30	Silikón	Vonkajší G1/4"
ZFCF30-S-18F	30	Silikón	Vnúťorný G1/8"
ZFCF40-N	40	NBR	
ZFCF40-N-14F	40	NBR	Vnúťorný G1/4"
ZFCF40-N-18F	40	NBR	Vnúťorný G1/8"
ZFCF40-N-M10M	40	NBR	Vonkajší M10
ZFCF40-PU	40	Polyuretán	
ZFCF40-PU-14F	40	Polyuretán	Vnúťorný G1/4"
ZFCF40-PU-14M	40	Polyuretán	Vonkajší G1/4"
ZFCF40-PU-18F	40	Polyuretán	Vnúťorný G1/8"
ZFCF40-PU-38M	40	Polyuretán	Vonkajší G3/8"
ZFCF40-PU-M10M	40	Polyuretán	Vonkajší M10
ZFCF40-S	40	Silikón	
ZFCF40-S-18F	40	Silikón	Vnúťorný G1/8"

PLOCHÝ VYSÁVAČ

SÉRIA ZFCF

Objednávacie č.	► Technické údaje		
	Priemer [mm]	Materiál	Prípojný závit
ZFCF40-S-M10M	40	Silikón	Vonkajší M10
ZFCF50-N	50	NBR	
ZFCF50-N-18F	50	NBR	Vnúťorný G1/8"
ZFCF50-N-38F	50	NBR	Vnúťorný G3/8"
ZFCF50-N-38M	50	NBR	Vonkajší G3/8"
ZFCF50-N-M10M	50	NBR	Vonkajší M10
ZFCF50-PU	50	Polyuretán	
ZFCF50-PU-14F	50	Polyuretán	Vnúťorný G1/4"
ZFCF50-PU-14M	50	Polyuretán	Vonkajší G1/4"
ZFCF50-PU-18F	50	Polyuretán	Vnúťorný G1/8"
ZFCF50-PU-38F	50	Polyuretán	Vnúťorný G3/8"
ZFCF50-PU-38M	50	Polyuretán	Vonkajší G3/8"
ZFCF50-PU-M10M	50	Polyuretán	Vonkajší M10
ZFCF50-S	50	Silikón	
ZFCF50-S-14F	50	Silikón	Vnúťorný G1/4"
ZFCF50-S-18F	50	Silikón	Vnúťorný G1/8"
ZFCF50-S-M10M	50	Silikón	Vonkajší M10
ZFCF60-N	60	NBR	
ZFCF60-N-12F	60	NBR	Vnúťorný G1/2"
ZFCF60-N-14F	60	NBR	Vnúťorný G1/4"
ZFCF60-N-18F	60	NBR	Vnúťorný G1/8"
ZFCF60-N-38F	60	NBR	Vnúťorný G3/8"
ZFCF60-N-38M	60	NBR	Vonkajší G3/8"
ZFCF60-N-M10M	60	NBR	Vonkajší M10
ZFCF60-PU	60	Polyuretán	
ZFCF60-PU-12F	60	Polyuretán	Vnúťorný G1/2"
ZFCF60-PU-14F	60	Polyuretán	Vnúťorný G1/4"
ZFCF60-PU-14M	60	Polyuretán	Vonkajší G1/4"
ZFCF60-PU-18F	60	Polyuretán	Vnúťorný G1/8"
ZFCF60-PU-38F	60	Polyuretán	Vnúťorný G3/8"
ZFCF60-PU-38M	60	Polyuretán	Vonkajší G3/8"
ZFCF60-PU-M10M	60	Polyuretán	Vonkajší M10
ZFCF60-S	60	Silikón	
ZFCF60-S-12F	60	Silikón	Vnúťorný G1/2"
ZFCF60-S-14M	60	Silikón	Vonkajší G1/4"
ZFCF60-S-38F	60	Silikón	Vnúťorný G3/8"
ZFCF60-S-38M	60	Silikón	Vonkajší G3/8"
ZFCF60-S-M10M	60	Silikón	Vonkajší M10
ZFCF70-N-12F	70	NBR	Vnúťorný G1/2"
ZFCF70-N-14M	70	NBR	Vonkajší G1/4"
ZFCF70-N-18F	70	NBR	Vnúťorný G1/8"
ZFCF70-N-38F	70	NBR	Vnúťorný G3/8"
ZFCF70-N-M10M	70	NBR	Vonkajší M10
ZFCF70-PU	70	Polyuretán	
ZFCF70-PU-12F	70	Polyuretán	Vnúťorný G1/2"
ZFCF70-PU-14M	70	Polyuretán	Vonkajší G1/4"
ZFCF70-PU-18F	70	Polyuretán	Vnúťorný G1/8"
ZFCF70-PU-38F	70	Polyuretán	Vnúťorný G3/8"
ZFCF70-PU-38M	70	Polyuretán	Vonkajší G3/8"
ZFCF70-PU-M10M	70	Polyuretán	Vonkajší M10
ZFCF70-S	70	Silikón	
ZFCF70-S-12F	70	Silikón	Vnúťorný G1/2"
ZFCF70-S-14M	70	Silikón	Vonkajší G1/4"
ZFCF80-N	80	NBR	
ZFCF80-N-12F	80	NBR	Vnúťorný G1/2"
ZFCF80-N-14M	80	NBR	Vonkajší G1/4"
ZFCF80-N-18F	80	NBR	Vnúťorný G1/8"
ZFCF80-N-38F	80	NBR	Vnúťorný G3/8"
ZFCF80-N-M10M	80	NBR	Vonkajší M10
ZFCF80-PU	80	Polyuretán	

Objednávacie č.	► Technické údaje		
	Priemer [mm]	Materiál	Prípojný závit
ZFCF80-PU-12F	80	Polyuretán	Vnútorý G1/2"
ZFCF80-PU-14F	80	Polyuretán	Vnútorý G1/4"
ZFCF80-PU-14M	80	Polyuretán	Vonkajší G1/4"
ZFCF80-PU-18F	80	Polyuretán	Vnútorý G1/8"
ZFCF80-PU-38F	80	Polyuretán	Vnútorý G3/8"
ZFCF80-PU-38M	80	Polyuretán	Vonkajší G3/8"
ZFCF80-PU-M10M	80	Polyuretán	Vonkajší M10
ZFCF80-S	80	Silikón	
ZFCF80-S-12F	80	Silikón	Vnútorý G1/2"
ZFCF80-S-14M	80	Silikón	Vonkajší G1/4"
ZFCF80-S-18F	80	Silikón	Vnútorý G1/8"
ZFCF80-S-38F	80	Silikón	Vnútorý G3/8"
ZFCF100-N	100	NBR	
ZFCF100-N-12F	100	NBR	Vnútorý G1/2"
ZFCF100-N-14F	100	NBR	Vnútorý G1/4"
ZFCF100-N-14M	100	NBR	Vonkajší G1/4"
ZFCF100-N-18F	100	NBR	Vnútorý G1/8"
ZFCF100-N-38F	100	NBR	Vnútorý G3/8"
ZFCF100-N-M10M	100	NBR	Vonkajší M10
ZFCF100-PU	100	Polyuretán	
ZFCF100-PU-12F	100	Polyuretán	Vnútorý G1/2"
ZFCF100-PU-14F	100	Polyuretán	Vnútorý G1/4"
ZFCF100-PU-14M	100	Polyuretán	Vonkajší G1/4"
ZFCF100-PU-18F	100	Polyuretán	Vnútorý G1/8"
ZFCF100-PU-38F	100	Polyuretán	Vnútorý G3/8"
ZFCF100-PU-38M	100	Polyuretán	Vonkajší G3/8"
ZFCF100-PU-M10M	100	Polyuretán	Vonkajší M10
ZFCF100-S	100	Silikón	
ZFCF100-S-12F	100	Silikón	Vnútorý G1/2"
ZFCF100-S-38M	100	Silikón	Vonkajší G3/8"
ZFCF125-N	125	NBR	
ZFCF125-N-12F	125	NBR	Vnútorý G1/2"
ZFCF125-N-18F	125	NBR	Vnútorý G1/8"
ZFCF125-N-38F	125	NBR	Vnútorý G3/8"
ZFCF125-N-38M	125	NBR	Vonkajší G3/8"
ZFCF125-N-M10M	125	NBR	Vonkajší M10
ZFCF125-PU	125	Polyuretán	
ZFCF125-PU-12F	125	Polyuretán	Vnútorý G1/2"
ZFCF125-PU-14F	125	Polyuretán	Vnútorý G1/4"
ZFCF125-PU-14M	125	Polyuretán	Vonkajší G1/4"
ZFCF125-PU-18F	125	Polyuretán	Vnútorý G1/8"
ZFCF125-PU-38F	125	Polyuretán	Vnútorý G3/8"
ZFCF125-PU-38M	125	Polyuretán	Vonkajší G3/8"
ZFCF125-PU-M10M	125	Polyuretán	Vonkajší M10
ZFCF125-S	125	Silikón	
ZFCF125-S-12F	125	Silikón	Vnútorý G1/2"
ZFCF125-S-38F	125	Silikón	Vnútorý G3/8"
ZFCF125-S-M10M	125	Silikón	Vonkajší M10