


SISTEMAS DE PLANO ASPIRANTE

SERIE ZGB

► VENTAJAS DE PRODUCTO



► **Dimensiones: 130x220 mm-130x1200 mm**

► **Potente**

- Caudal: 800 l/min-2896 l/min
- Consumo de aire: 416 l/min-832 l/min
- Nivel de vacío máx.: -75 kPa

► **Compatible con espuma EPDM y Magic Cups**


► **Serie sucesora de la serie ZGA con carcasa ligera de nuevo desarrollo**

► CLAVE DE PRODUCTO


ZGB	130X1200	38	FS2	N
Serie	Dimensiones	Niveles y número de cartuchos de vacío	Tecnología de válvulas y patrón de orificios	Válvula de regulación de aire y soplado, sensor

► DIAGRAMAS

ZGB130 redonda




ZGB130 ovalada



► DIBUJOS TÉCNICOS

ZGB130




① Sujeción

② Conexión para presión

④ Conexión de soplado

⑤ Aire de escape/válvula de aire de escape

ZGB130 con accesorios



⑨ Válvula de regulación de aire

⑩ Válvula de regulación de soplado

⑪ Contactor de vacío

⑫ Conexión de contactor de vacío

Modelo	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]	L7 [mm]
ZGB130X220	226.3	27.3	27.3	27.3	45	29.5	220.3
ZGB130X300	306.3	27.3	27.3	27.3	45	29.5	300.3
ZGB130X400	406.3	27.3	27.3	27.3	45	29.5	400.3
ZGB130X600	606.6	27.3	27.3	67.3	45	29.5	600.6
ZGB130X800	806.6	27.3	27.3	67.3	45	29.5	800.6
ZGB130X1000	1006.6	27.3	27.3	67.3	45	29.5	1000.6
ZGB130X1200	1206.6	27.3	27.3	67.3	45	29.5	1200.6

► DATOS TÉCNICOS

► Datos técnicos

Referencia	Nivel de vacío máx. [kPa]	Caudal [l/min]	Consumo de aire a 6 bar [l/min]	Patrón de orificios de la esponja hermetizada	Válvula de regulación de aire	Válvula de regulación de soplado	Tipo de válvula plano aspirante	Peso [kg]
ZGB130X220-24-FL2	-75	800	416	Ø12	No	No	Resistencia al flujo	1.3
ZGB130X220-24-FL2-N	-75	800	416	Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	1.3
ZGB130X220-24-FL2-P	-75	800	416	Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	1.3
ZGB130X220-24-FL3	-75	800	416	Ovalada	No	No	Resistencia al flujo	1.3
ZGB130X220-24-FL3-N	-75	800	416	Ovalada	Sí	Sí	Resistencia al flujo	1.3
ZGB130X220-24-FL3-P	-75	800	416	Ovalada	Sí	Sí	Resistencia al flujo	1.3
ZGB130X220-24-FS2	-75	800	416	Ø12	No	No	Resistencia al flujo	1.3
ZGB130X220-24-FS2-N	-75	800	416	Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	1.3
ZGB130X220-24-FS2-P	-75	800	416	Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	1.3
ZGB130X220-24-FS3	-75	800	416	Ovalada	No	No	Resistencia al flujo	1.3
ZGB130X220-24-FS3-N	-75	800	416	Ovalada	Sí	Sí	Resistencia al flujo	1.3
ZGB130X220-24-FS3-P	-75	800	416	Ovalada	Sí	Sí	Resistencia al flujo	1.3
ZGB130X300-34-FL2	-75	1448	416	Ø12	No	No	Resistencia al flujo	1.7
ZGB130X300-34-FL2-N	-75	1448	416	Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	1.7
ZGB130X300-34-FL2-P	-75	1448	416	Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	1.7
ZGB130X300-34-FL3	-75	1448	416	Ovalada	No	No	Resistencia al flujo	1.7
ZGB130X300-34-FL3-N	-75	1448	416	Ovalada	Sí	Sí	Resistencia al flujo	1.7
ZGB130X300-34-FL3-P	-75	1448	416	Ovalada	Sí	Sí	Resistencia al flujo	1.7
ZGB130X300-34-FS2	-75	1448	416	Ø12	No	No	Resistencia al flujo	1.7
ZGB130X300-34-FS2-N	-75	1448	416	Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	1.7
ZGB130X300-34-FS2-P	-75	1448	416	Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	1.7
ZGB130X300-34-FS3	-75	1448	416	Ovalada	No	No	Resistencia al flujo	1.7
ZGB130X300-34-FS3-N	-75	1448	416	Ovalada	Sí	Sí	Resistencia al flujo	1.7

SISTEMAS DE PLANO ASPIRANTE

SERIE ZGB

▶ Datos técnicos								
Referencia	Nivel de vacío máx. [kPa]	Caudal [l/min]	Consumo de aire a 6 bar [l/min]	Patrón de orificios de la esponja hermetizada	Válvula de regulación de aire	Válvula de regulación de soplado	Tipo de válvula plano aspirante	Peso [kg]
ZGB130X300-34-FS3-P	-75	1448	416	Ovalada	Sí	Sí	Resistencia al flujo	1.7
ZGB130X400-34-FL2	-75	1448	416	Ø12	No	No	Resistencia al flujo	2.2
ZGB130X400-34-FL2-N	-75	1448	416	Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	2.2
ZGB130X400-34-FL2-P	-75	1448	416	Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	2.2
ZGB130X400-34-FL3	-75	1448	416	Ovalada	No	No	Resistencia al flujo	2.2
ZGB130X400-34-FL3-N	-75	1448	416	Ovalada	Sí	Sí	Resistencia al flujo	2.2
ZGB130X400-34-FL3-P	-75	1448	416	Ovalada	Sí	Sí	Resistencia al flujo	2.2
ZGB130X400-34-FS2	-75	1448	416	Ø12	No	No	Resistencia al flujo	2.2
ZGB130X400-34-FS2-N	-75	1448	416	Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	2.2
ZGB130X400-34-FS2-P	-75	1448	416	Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	2.2
ZGB130X400-34-FS3	-75	1448	416	Ovalada	No	No	Resistencia al flujo	2.2
ZGB130X400-34-FS3-N	-75	1448	416	Ovalada	Sí	Sí	Resistencia al flujo	2.2
ZGB130X400-34-FS3-P	-75	1448	416	Ovalada	Sí	Sí	Resistencia al flujo	2.2
ZGB130X600-38-FL2	-75	2896	832	Ø12	No	No	Resistencia al flujo	3.4
ZGB130X600-38-FL2-N	-75	2896	832	Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	3.4
ZGB130X600-38-FL2-P	-75	2896	832	Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	3.4
ZGB130X600-38-FL3	-75	2896	832	Ovalada	No	No	Resistencia al flujo	3.4
ZGB130X600-38-FL3-N	-75	2896	832	Ovalada	Sí	Sí	Resistencia al flujo	3.4
ZGB130X600-38-FL3-P	-75	2896	832	Ovalada	Sí	Sí	Resistencia al flujo	3.4
ZGB130X600-38-FS2	-75	2896	832	Ø12	No	No	Resistencia al flujo	3.4
ZGB130X600-38-FS2-N	-75	2896	832	Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	3.4
ZGB130X600-38-FS2-P	-75	2896	832	Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	3.4
ZGB130X600-38-FS3	-75	2896	832	Ovalada	No	No	Resistencia al flujo	3.4
ZGB130X600-38-FS3-N	-75	2896	832	Ovalada	Sí	Sí	Resistencia al flujo	3.4
ZGB130X600-38-FS3-P	-75	2896	832	Ovalada	Sí	Sí	Resistencia al flujo	3.4
ZGB130X800-38-FL2	-75	2896	832	Ø12	No	No	Resistencia al flujo	4.3
ZGB130X800-38-FL2-N	-75	2896	832	Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	4.3
ZGB130X800-38-FL2-P	-75	2896	832	Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	4.3
ZGB130X800-38-FL3	-75	2896	832	Ovalada	No	No	Resistencia al flujo	4.3
ZGB130X800-38-FL3-N	-75	2896	832	Ovalada	Sí	Sí	Resistencia al flujo	4.3
ZGB130X800-38-FL3-P	-75	2896	832	Ovalada	Sí	Sí	Resistencia al flujo	4.3
ZGB130X800-38-FS2	-75	2896	832	Ø12	No	No	Resistencia al flujo	4.3
ZGB130X800-38-FS2-N	-75	2896	832	Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	4.3
ZGB130X800-38-FS2-P	-75	2896	832	Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	4.3
ZGB130X800-38-FS3	-75	2896	832	Ovalada	No	No	Resistencia al flujo	4.3
ZGB130X800-38-FS3-N	-75	2896	832	Ovalada	Sí	Sí	Resistencia al flujo	4.3
ZGB130X800-38-FS3-P	-75	2896	832	Ovalada	Sí	Sí	Resistencia al flujo	4.3
ZGB130X1000-38-FL2	-75	2896	832	Ø12	No	No	Resistencia al flujo	5.3
ZGB130X1000-38-FL2-N	-75	2896	832	Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	5.3
ZGB130X1000-38-FL2-P	-75	2896	832	Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	5.3
ZGB130X1000-38-FL3	-75	2896	832	Ovalada	No	No	Resistencia al flujo	5.3
ZGB130X1000-38-FL3-N	-75	2896	832	Ovalada	Sí	Sí	Resistencia al flujo	5.3
ZGB130X1000-38-FL3-P	-75	2896	832	Ovalada	Sí	Sí	Resistencia al flujo	5.3
ZGB130X1000-38-FS2	-75	2896	832	Ø12	No	No	Resistencia al flujo	5.3
ZGB130X1000-38-FS2-N	-75	2896	832	Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	5.3
ZGB130X1000-38-FS2-P	-75	2896	832	Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	5.3
ZGB130X1000-38-FS3	-75	2896	832	Ovalada	No	No	Resistencia al flujo	5.3
ZGB130X1000-38-FS3-N	-75	2896	832	Ovalada	Sí	Sí	Resistencia al flujo	5.3
ZGB130X1000-38-FS3-P	-75	2896	832	Ovalada	Sí	Sí	Resistencia al flujo	5.3
ZGB130X1200-38-FL2	-75	2896	832	Ø12	No	No	Resistencia al flujo	6.2
ZGB130X1200-38-FL2-N	-75	2896	832	Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	6.2
ZGB130X1200-38-FL2-P	-75	2896	832	Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	6.2
ZGB130X1200-38-FL3	-75	2896	832	Ovalada	No	No	Resistencia al flujo	6.2
ZGB130X1200-38-FL3-N	-75	2896	832	Ovalada	Sí	Sí	Resistencia al flujo	6.2
ZGB130X1200-38-FL3-P	-75	2896	832	Ovalada	Sí	Sí	Resistencia al flujo	6.2
ZGB130X1200-38-FS2	-75	2896	832	Ø12	No	No	Resistencia al flujo	6.2
ZGB130X1200-38-FS2-N	-75	2896	832	Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	6.2
ZGB130X1200-38-FS2-P	-75	2896	832	Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	6.2
ZGB130X1200-38-FS3	-75	2896	832	Ovalada	No	No	Resistencia al flujo	6.2

► Datos técnicos								
Referencia	Nivel de vacío máx. [kPa]	Caudal [l/min]	Consumo de aire a 6 bar [l/min]	Patrón de orificios de la esponja hermetizada	Válvula de regu- lación de aire	Válvula de regula- ción de soplado	Tipo de válvula plano aspirante	Peso [kg]
ZGB130X1200-38-FS3-N	-75	2896	832	Ovalada	Sí	Sí	Resistencia al flujo	6.2
ZGB130X1200-38-FS3-P	-75	2896	832	Ovalada	Sí	Sí	Resistencia al flujo	6.2