


ŁĘKTORY PRÓŹNIOWE

SERIA ZCS | ROZMIAR ZCS2021

► ZALETY PRODUKTU



► Kompaktowe rozwiązanie

Generator próżni, tłumik oraz popychacz sprężynowy są połączone w jednym kompaktowym module, co umożliwia łatwą integrację.

► Szybka reakcja i wysoka wydajność

Seria ZCS wyróżnia się bardzo krótkim czasem reakcji oraz wysoką wydajnością generatora próżni.

► Elastyczne rozwiązanie do różnych zastosowań

Dzięki kompaktowej konstrukcji i prostemu połączeniu z Magic Cups serię ZCS można zintegrować z indywidualnymi rozwiązaniami próżniowymi.

► Dopuszczenia: LABS / REACH / RoHS

► KLUCZ PRODUKTU



ZCS	10	21	L07	M5M
Seria	Typ wkładu próżniowego	Poziomy i liczba wkładów próżniowych	Skok	Złącze próżni

► DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy	► Dane techniczne	
	ZCS2021-L20-1B40	ZCS2021-L20-2B40
Poziom próżni maks. [kPa]	-90	-90
Natężenie przepływu [l/min]	40	40
Cyfrowy czujnik próżni	Nie	Nie
Funkcja oszczędzania powietrza	Nie	Nie
Masa [kg]	0.23	0.23
Typ generatora próżni	Wkład próżniowy	Wkład próżniowy
Typ wkładu próżniowego	ZVC202	ZVC202
Liczba wkładów próżniowych	1	1
Liczba stopni wkładu próżniowego	2	2
Skok [mm]	20	20
Złącze sprężonego powietrza	G1/8" wewn.	G1/8" wewn.
Liczba przyłączy sprężonego powietrza	1	1
Zawór regulacji powietrza	Nie	Nie
Zawór regulacji przedmuchu	Nie	Nie
Zawór elektromagnetyczny	Nie	Nie
Zawór zwrotny	Nie	Nie
Liczba przyłączy próżni	1	1
Złącze próżni	Mieszek Ø40 mm	Mieszek Ø40 mm
Tłumik	Tak	Tak
Filtr próżni	Nie	Nie
Temperatura robocza [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80
Zużycie powietrza przy 2,2 bar [l/min]	20	20
Zużycie powietrza przy 4 bar [l/min]	32	32
Dopuszczenia	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS


► WYKRESY

ZCS2021




► RYSUNKI TECHNICZNE

ZCS2021-L20-1B40



- ① Mocowanie
- ② Złącze sprężonego powietrza
- ③ Złącze próżni
- ⑤ Powietrze wylotowe/zawór powietrza wylotowego

ZCS2021-L20-2B40



- ① Mocowanie
- ② Złącze sprężonego powietrza
- ③ Złącze próżni
- ⑤ Powietrze wylotowe/zawór powietrza wylotowego