


PRZYSSAWKA STOŻKOWA

SERIA ZDF

► ZALETY PRODUKTU



► Średnica: 25 mm – 100 mm

► Optymalna geometria

- Do cienkich, oleistych i wygiętych płyt metalowych oraz elementów karoserii
- Profil cierny od spodu przyssawki zwiększa odporność na ślizganie między przedmiotem a przyssawką próżniową
- Wysoka trwałość i odporność dzięki właściwościom poliuretanu

► Obszary zastosowania

- Motoryzacja
- Szkło
- Drewno i materiały kompozytowe

► KLUCZ PRODUKTU


ZDF	25	-	PU	-	14F
Seria	Średnica		Materiał		Gwint przyłączeniowy

► WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁU

Wersja	Materiał	Kolor	Temperatura robocza [°C]	Twardość w skali Shore'a
PU	Poliuretan	Półprzezroczysty pomarańczowy	0 ... +60	60


► WYMIARY

ZDF25




Legenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Wymiary [mm]	26	25.2	39.2	26.8	10	41.2	27.7	9	25.2	10

ZDF30




Legenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Wymiary [mm]	32.2	24.3	38.3	25.9	10	40.3	26.8	9	24.3	10

ZDF40




Legenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Wymiary [mm]	42.5	26.1	40.1	27.7	10	42.1	28.6	9	26.1	10


ZDF50




Legenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Wymiary [mm]	53	28.5	30.2	30.1	10	30.5	31	9	25.8	10

ZDF60

Legenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Wymiary [mm]	63	31.5	33.5	33.5	33.1	10	31.5	34	9	31.5	10

ZDF80

Legenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Wymiary [mm]	83	35.1	37.1	37.1	36.7	10	35.1	37.6	9	35.1	10

ZDF100

Legenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Wymiary [mm]	103.7	37.8	39.8	39.8	39.4	10	37.8	40.3	9	37.8	10

► DANE TECHNICZNE

Rozmiar	ZDF25	ZDF30	ZDF40	ZDF50	ZDF60	ZDF80	ZDF100
Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa [kg]	0.700	1.000	2.400	3.500	4.300	7.200	12.300
Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa [kg]	1.900	2.800	4.700	9.200	13.800	18.500	28.200
Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa [kg]	2.900	3.800	7.100	18.500	24.500	27.000	39.600
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa [kg]	1.400	1.800	2.700	4.100	5.600	8.600	12.600
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa [kg]	3.000	4.400	6.200	10.100	13.700	21.200	30.800
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa [kg]	4.100	5.700	8.300	14.000	19.000	29.300	41.700
Pojemność [cm³]	1.500	2.700	7.000	14.000	24.000	50.500	94.000

► Dane techniczne

Nr katalogowy	Średnica [mm]	Materiał	Gwint przyłączeniowy
ZDF25-PU	25	Poliuretan	
ZDF25-PU-14F	25	Poliuretan	G1/4" wewn.
ZDF25-PU-18F	25	Poliuretan	G1/8" wewn.
ZDF25-PU-M10M	25	Poliuretan	M10 zewn.
ZDF30-PU	30	Poliuretan	
ZDF30-PU-14F	30	Poliuretan	G1/4" wewn.
ZDF30-PU-14M	30	Poliuretan	G1/4" zewn.
ZDF30-PU-18F	30	Poliuretan	G1/8" wewn.
ZDF30-PU-M10M	30	Poliuretan	M10 zewn.
ZDF40-PU	40	Poliuretan	
ZDF40-PU-14F	40	Poliuretan	G1/4" wewn.
ZDF40-PU-14M	40	Poliuretan	G1/4" zewn.
ZDF40-PU-18F	40	Poliuretan	G1/8" wewn.
ZDF40-PU-M10M	40	Poliuretan	M10 zewn.
ZDF50-PU	50	Poliuretan	
ZDF50-PU-14F	50	Poliuretan	G1/4" wewn.
ZDF50-PU-14M	50	Poliuretan	G1/4" zewn.
ZDF50-PU-18F	50	Poliuretan	G1/8" wewn.
ZDF50-PU-38F	50	Poliuretan	G3/8" wewn.
ZDF50-PU-38M	50	Poliuretan	G3/8" zewn.
ZDF50-PU-M10M	50	Poliuretan	M10 zewn.
ZDF60-PU	60	Poliuretan	
ZDF60-PU-12F	60	Poliuretan	G1/2" wewn.
ZDF60-PU-14F	60	Poliuretan	G1/4" wewn.
ZDF60-PU-14M	60	Poliuretan	G1/4" zewn.

PRZYSSAWKA STOŻKOWA

SERIA ZDF

Nr katalogowy	► Dane techniczne		
	Średnica [mm]	Materiał	Gwint przyłączyowy
ZDF60-PU-18F	60	Poliuretan	G1/8" wewn.
ZDF60-PU-38F	60	Poliuretan	G3/8" wewn.
ZDF60-PU-38M	60	Poliuretan	G3/8" zewn.
ZDF60-PU-M10M	60	Poliuretan	M10 zewn.
ZDF80-PU	80	Poliuretan	
ZDF80-PU-12F	80	Poliuretan	G1/2" wewn.
ZDF80-PU-14F	80	Poliuretan	G1/4" wewn.
ZDF80-PU-14M	80	Poliuretan	G1/4" zewn.
ZDF80-PU-18F	80	Poliuretan	G1/8" wewn.
ZDF80-PU-38F	80	Poliuretan	G3/8" wewn.
ZDF80-PU-38M	80	Poliuretan	G3/8" zewn.
ZDF80-PU-M10M	80	Poliuretan	M10 zewn.
ZDF100-PU	100	Poliuretan	
ZDF100-PU-12F	100	Poliuretan	G1/2" wewn.
ZDF100-PU-14M	100	Poliuretan	G1/4" zewn.
ZDF100-PU-18F	100	Poliuretan	G1/8" wewn.
ZDF100-PU-38F	100	Poliuretan	G3/8" wewn.
ZDF100-PU-38M	100	Poliuretan	G3/8" zewn.
ZDF100-PU-M10M	100	Poliuretan	M10 zewn.