


SISTEMA DE AGARRE DE VACÍO

SERIE ZGA

► VENTAJAS DE PRODUCTO




- **Dimensiones: 80x150 mm-300x1200 mm**
- **Potente**
 - Caudal: 171 l/min-2896 l/min
 - Consumo de aire: 208 l/min-832 l/min
 - Nivel de vacío máx.: -85 kPa
- **Compatible con espuma EPDM y Magic Cups**
- **Tecnología de válvulas ESC para aspiración por encima de la cabeza**

► CLAVE DE PRODUCTO


ZGA	200X300	34	FS2	N
Serie	Dimensiones	Niveles y número de cartuchos de vacío	Tecnología de válvulas y patrón de orificios	Válvula de regulación de aire y soplado, sensor

► DIAGRAMAS


ZGA80




ZGA130



ZGA200




ZGA300




► DIBUJOS TÉCNICOS

ZGA80



- ① Sujeción
- ② Conexión para presión
- ④ Conexión de soplado
- ⑤ Aire de escape/válvula de aire de escape


ZGA80 con accesorios



- ⑨ Válvula de regulación de aire
- ⑩ Válvula de regulación de soplado
- ⑪ Contactor de vacío
- ⑫ Conexión de contactor de vacío


Modelo	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]
ZGA80X150	164	30	136	0
ZGA80X200	214	80	118	186
ZGA80X220	234	44	83	193
ZGA80X250	264	72	34	222
ZGA80X300	314	42	80	272

ZGA130



- ① Sujeción
- ② Conexión para presión
- ④ Conexión de soplado
- ⑤ Aire de escape/válvula de aire de escape

ZGA130 con accesorios




- ⑨ Válvula de regulación de aire
- ⑩ Válvula de regulación de soplado
- ⑪ Contactor de vacío
- ⑫ Conexión de contactor de vacío

Modelo	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]
ZGA130X220	234	43	93	192
ZGA130X300	314	43	93	272
ZGA130X400	414	143	93	372
ZGA130X600	621	350	400	579
ZGA130X800	822	551	601	780
ZGA130X1000	1022	751	801	980
ZGA130X1200	1222	951	1001	1180

SISTEMA DE AGARRE DE VACÍO

SERIE ZGA


ZGA200



- ① Sujeción
- ② Conexión para presión
- ④ Conexión de soplado
- ⑤ Aire de escape/válvula de aire de escape


Modelo	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]
ZGA200X300	315	44	48	64	50	55
ZGA200X400	415	44	48	70	50	55
ZGA200X600	622	51	55	71	55	55
ZGA200X800	822	51	55	77	55	55
ZGA200X1000	1022	51	77	77	55	55
ZGA200X1200	1222	51	77	77	55	55

ZGA200 con accesorios



- ⑨ Válvula de regulación de aire
- ⑩ Válvula de regulación de soplado
- ⑪ Contactor de vacío
- ⑫ Conexión de contactor de vacío


ZGA300



- ① Sujeción
- ② Conexión para presión
- ④ Conexión de soplado
- ⑤ Aire de escape/válvula de aire de escape

Modelo	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]
ZGA300X300	315	44	44	44	85	85
ZGA300X400	415	44	44	44	85	85
ZGA300X600	622	51	51	51	86	86
ZGA300X800	822	51	51	51	86	86
ZGA300X1000	1022	51	51	51	86	86
ZGA300X1200	1222	51	51	51	86	86

ZGA300 con accesorios



- ⑨ Válvula de regulación de aire
- ⑩ Válvula de regulación de soplado
- ⑪ Contactor de vacío
- ⑫ Conexión de contactor de vacío

► DATOS TÉCNICOS

Referencia	► Datos técnicos								Peso [kg]
	Nivel de vacío máx. [kPa]	Caudal [l/min]	Consumo de aire a 4 bar [l/min]	Consumo de aire a 6 bar [l/min]	Patrón de orificios de la esfera de espuma de sellado	Válvula de regulación de aire	Válvula de regulación de soplado	Tipo de válvula de la pinza para superficies	
ZGA80X150-32-CL2	-85	171	64		Redonda Ø12	No	No	Válvula antirretorno	1
ZGA80X150-32-CL2-N	-85	171	64		Redonda Ø12	Sí	Sí	Válvula antirretorno	1
ZGA80X150-32-CL2-P	-85	171	64		Redonda Ø12	Sí	Sí	Válvula antirretorno	1
ZGA80X150-32-FL2	-85	171	64		Redonda Ø12	No	No	Resistencia al flujo	1
ZGA80X150-32-FL2-N	-85	171	64		Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	1
ZGA80X150-32-FL2-P	-85	171	64		Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	1
ZGA80X150-32-FS2	-85	171	64		Redonda Ø12	No	No	Resistencia al flujo	1
ZGA80X150-32-FS2-N	-85	171	64		Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	1
ZGA80X150-32-FS2-P	-85	171	64		Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	1
ZGA80X200-32-CL2	-85	171		208	Redonda Ø12	No	No	Válvula antirretorno	1.38
ZGA80X200-32-CL2-N	-85	171		208	Redonda Ø12	Sí	Sí	Válvula antirretorno	1.38
ZGA80X200-32-CL2-P	-85	171		208	Redonda Ø12	Sí	Sí	Válvula antirretorno	1.38
ZGA80X200-32-FL2	-85	171		208	Redonda Ø12	No	No	Resistencia al flujo	1.38
ZGA80X200-32-FL2-N	-85	171		208	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	1.38
ZGA80X200-32-FL2-P	-85	171		208	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	1.38
ZGA80X200-32-FS2	-85	171		208	Redonda Ø12	No	No	Resistencia al flujo	1.38
ZGA80X200-32-FS2-N	-85	171		208	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	1.38
ZGA80X200-32-FS2-P	-85	171		208	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	1.38
ZGA80X220-22-CL2	-75	400		208	Redonda Ø12	No	No	Válvula antirretorno	1.480
ZGA80X220-22-CL2-N	-75	400		208	Redonda Ø12	Sí	Sí	Válvula antirretorno	1.480
ZGA80X220-22-CL2-P	-75	400		208	Redonda Ø12	Sí	Sí	Válvula antirretorno	1.480
ZGA80X220-22-FL2	-75	400		208	Redonda Ø12	No	No	Resistencia al flujo	1.480
ZGA80X220-22-FL2-N	-75	400		208	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	1.480
ZGA80X220-22-FL2-P	-75	400		208	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	1.480
ZGA80X220-22-FS2	-75	400		208	Redonda Ø12	No	No	Resistencia al flujo	1.480
ZGA80X220-22-FS2-N	-75	400		208	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	1.480
ZGA80X220-22-FS2-P	-75	400		208	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	1.480
ZGA80X250-22-CL2	-75	400		208	Redonda Ø12	No	No	Válvula antirretorno	1.620
ZGA80X250-22-CL2-N	-75	400		208	Redonda Ø12	Sí	Sí	Válvula antirretorno	1.620
ZGA80X250-22-CL2-P	-75	400		208	Redonda Ø12	Sí	Sí	Válvula antirretorno	1.620
ZGA80X250-22-FL2	-75	400		208	Redonda Ø12	No	No	Resistencia al flujo	1.620
ZGA80X250-22-FL2-N	-75	400		208	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	1.620
ZGA80X250-22-FL2-P	-75	400		208	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	1.620
ZGA80X250-22-FS2	-75	400		208	Redonda Ø12	No	No	Resistencia al flujo	1.620
ZGA80X250-22-FS2-N	-75	400		208	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	1.620
ZGA80X250-22-FS2-P	-75	400		208	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	1.620
ZGA80X300-32-CL2	-75	724		208	Redonda Ø12	No	No	Válvula antirretorno	1.840
ZGA80X300-32-CL2-N	-75	724		208	Redonda Ø12	Sí	Sí	Válvula antirretorno	1.840
ZGA80X300-32-CL2-P	-75	724		208	Redonda Ø12	Sí	Sí	Válvula antirretorno	1.840
ZGA80X300-32-FL2	-75	724		208	Redonda Ø12	No	No	Resistencia al flujo	1.840
ZGA80X300-32-FL2-N	-75	724		208	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	1.840
ZGA80X300-32-FL2-P	-75	724		208	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	1.840
ZGA80X300-32-FS2	-75	724		208	Redonda Ø12	No	No	Resistencia al flujo	1.840
ZGA80X300-32-FS2-N	-75	724		208	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	1.840
ZGA80X300-32-FS2-P	-75	724		208	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	1.840
ZGA130X220-24-CL2	-75	800		416	Redonda Ø12	No	No	Válvula antirretorno	1.8
ZGA130X220-24-CL2-N	-75	800		416	Redonda Ø12	Sí	Sí	Válvula antirretorno	1.8
ZGA130X220-24-CL2-P	-75	800		416	Redonda Ø12	Sí	Sí	Válvula antirretorno	1.8
ZGA130X220-24-FL2	-75	800		416	Redonda Ø12	No	No	Resistencia al flujo	1.8
ZGA130X220-24-FL2-N	-75	800		416	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	1.8
ZGA130X220-24-FL2-P	-75	800		416	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	1.8
ZGA130X220-24-FS2	-75	800		416	Redonda Ø12	No	No	Resistencia al flujo	1.8
ZGA130X220-24-FS2-N	-75	800		416	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	1.8
ZGA130X220-24-FS2-P	-75	800		416	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	1.8
ZGA130X300-34-CL2	-75	1448		416	Redonda Ø12	No	No	Válvula antirretorno	2.6
ZGA130X300-34-CL2-N	-75	1448		416	Redonda Ø12	Sí	Sí	Válvula antirretorno	2.6

SISTEMA DE AGARRE DE VACÍO

SERIE ZGA

	► Datos técnicos								
Referencia	Nivel de vacío máx. [kPa]	Caudal [l/ min]	Consumo de aire a 4 bar [l/min]	Consumo de aire a 6 bar [l/min]	Patrón de orificios de la es- tera de espuma de sellado	Válvula de regulación de aire	Válvula de regulación de soplado	Tipo de válvula de la pinza para superficies	Peso [kg]
ZGA130X300-34-CL2-P	-75	1448		416	Redonda Ø12	Sí	Sí	Válvula antirretorno	2.6
ZGA130X300-34-FL2	-75	1448		416	Redonda Ø12	No	No	Resistencia al flujo	2.6
ZGA130X300-34-FL2-N	-75	1448		416	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	2.6
ZGA130X300-34-FL2-P	-75	1448		416	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	2.6
ZGA130X300-34-FS2	-75	1448		416	Redonda Ø12	No	No	Resistencia al flujo	2.6
ZGA130X300-34-FS2-N	-75	1448		416	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	2.6
ZGA130X300-34-FS2-P	-75	1448		416	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	2.6
ZGA130X400-34-CL2	-75	1448		416	Redonda Ø12	No	No	Válvula antirretorno	3.2
ZGA130X400-34-CL2-N	-75	1448		416	Redonda Ø12	Sí	Sí	Válvula antirretorno	3.2
ZGA130X400-34-CL2-P	-75	1448		416	Redonda Ø12	Sí	Sí	Válvula antirretorno	3.2
ZGA130X400-34-FL2	-75	1448		416	Redonda Ø12	No	No	Resistencia al flujo	3.2
ZGA130X400-34-FL2-N	-75	1448		416	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	3.2
ZGA130X400-34-FL2-P	-75	1448		416	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	3.2
ZGA130X400-34-FS2	-75	1448		416	Redonda Ø12	No	No	Resistencia al flujo	3.2
ZGA130X400-34-FS2-N	-75	1448		416	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	3.2
ZGA130X400-34-FS2-P	-75	1448		416	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	3.2
ZGA130X600-38-CL2	-75	2896		832	Redonda Ø12	No	No	Válvula antirretorno	5.2
ZGA130X600-38-CL2-N	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Válvula antirretorno	5.2
ZGA130X600-38-CL2-P	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Válvula antirretorno	5.2
ZGA130X600-38-FL2	-75	2896		832	Redonda Ø12	No	No	Resistencia al flujo	5.2
ZGA130X600-38-FL2-N	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	5.2
ZGA130X600-38-FL2-P	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	5.2
ZGA130X600-38-FS2	-75	2896		832	Redonda Ø12	No	No	Resistencia al flujo	5.2
ZGA130X600-38-FS2-N	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	5.2
ZGA130X600-38-FS2-P	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	5.2
ZGA130X800-38-CL2	-75	2896		832	Redonda Ø12	No	No	Válvula antirretorno	6.6
ZGA130X800-38-CL2-N	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Válvula antirretorno	6.6
ZGA130X800-38-CL2-P	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Válvula antirretorno	6.6
ZGA130X800-38-FL2	-75	2896		832	Redonda Ø12	No	No	Resistencia al flujo	6.6
ZGA130X800-38-FL2-N	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	6.6
ZGA130X800-38-FL2-P	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	6.6
ZGA130X800-38-FS2	-75	2896		832	Redonda Ø12	No	No	Resistencia al flujo	6.6
ZGA130X800-38-FS2-N	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	6.6
ZGA130X800-38-FS2-P	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	6.6
ZGA130X1000-38-CL2	-75	2896		832	Redonda Ø12	No	No	Válvula antirretorno	8.1
ZGA130X1000-38-CL2-N	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Válvula antirretorno	8.1
ZGA130X1000-38-CL2-P	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Válvula antirretorno	8.1
ZGA130X1000-38-FL2	-75	2896		832	Redonda Ø12	No	No	Resistencia al flujo	8.1
ZGA130X1000-38-FL2-N	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	8.1
ZGA130X1000-38-FL2-P	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	8.1
ZGA130X1000-38-FS2	-75	2896		832	Redonda Ø12	No	No	Resistencia al flujo	8.1
ZGA130X1000-38-FS2-N	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	8.1
ZGA130X1000-38-FS2-P	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	8.1
ZGA130X1200-38-CL2	-75	2896		832	Redonda Ø12	No	No	Válvula antirretorno	9.4
ZGA130X1200-38-CL2-N	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Válvula antirretorno	9.4
ZGA130X1200-38-CL2-P	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Válvula antirretorno	9.4
ZGA130X1200-38-FL2	-75	2896		832	Redonda Ø12	No	No	Resistencia al flujo	9.4
ZGA130X1200-38-FL2-N	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	9.4
ZGA130X1200-38-FL2-P	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	9.4
ZGA130X1200-38-FS2	-75	2896		832	Redonda Ø12	No	No	Resistencia al flujo	9.4
ZGA130X1200-38-FS2-N	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	9.4
ZGA130X1200-38-FS2-P	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	9.4
ZGA200X300-34-CL2	-75	1448		416	Redonda Ø12	No	No	Válvula antirretorno	3.5
ZGA200X300-34-CL2-N	-75	1448		416	Redonda Ø12	Sí	Sí	Válvula antirretorno	3.5
ZGA200X300-34-CL2-P	-75	1448		416	Redonda Ø12	Sí	Sí	Válvula antirretorno	3.5
ZGA200X300-34-FL2	-75	1448		416	Redonda Ø12	No	No	Resistencia al flujo	3.5
ZGA200X300-34-FL2-N	-75	1448		416	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	3.5
ZGA200X300-34-FL2-P	-75	1448		416	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	3.5
ZGA200X300-34-FS2	-75	1448		416	Redonda Ø12	No	No	Resistencia al flujo	3.5

	► Datos técnicos								
Referencia	Nivel de vacío máx. [kPa]	Caudal [l/ min]	Consumo de aire a 4 bar [l/min]	Consumo de aire a 6 bar [l/min]	Patrón de orificios de la es- tera de espuma de sellado	Válvula de regulación de aire	Válvula de regulación de soplado	Tipo de válvula de la pinza para superficies	Peso [kg]
ZGA200X300-34-FS2-N	-75	1448		416	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	3.5
ZGA200X300-34-FS2-P	-75	1448		416	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	3.5
ZGA200X400-34-CL2	-75	1448		416	Redonda Ø12	No	No	Válvula antirretorno	4.4
ZGA200X400-34-CL2-N	-75	1448		416	Redonda Ø12	Sí	Sí	Válvula antirretorno	4.4
ZGA200X400-34-CL2-P	-75	1448		416	Redonda Ø12	Sí	Sí	Válvula antirretorno	4.4
ZGA200X400-34-FL2	-75	1448		416	Redonda Ø12	No	No	Resistencia al flujo	4.4
ZGA200X400-34-FL2-N	-75	1448		416	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	4.4
ZGA200X400-34-FL2-P	-75	1448		416	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	4.4
ZGA200X400-34-FS2	-75	1448		416	Redonda Ø12	No	No	Resistencia al flujo	4.4
ZGA200X400-34-FS2-N	-75	1448		416	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	4.4
ZGA200X400-34-FS2-P	-75	1448		416	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	4.4
ZGA200X600-38-CL2	-75	2896		832	Redonda Ø12	No	No	Válvula antirretorno	7.1
ZGA200X600-38-CL2-N	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Válvula antirretorno	7.1
ZGA200X600-38-CL2-P	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Válvula antirretorno	7.1
ZGA200X600-38-FL2	-75	2896		832	Redonda Ø12	No	No	Resistencia al flujo	7.1
ZGA200X600-38-FL2-N	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	7.1
ZGA200X600-38-FL2-P	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	7.1
ZGA200X600-38-FS2	-75	2896		832	Redonda Ø12	No	No	Resistencia al flujo	7.1
ZGA200X600-38-FS2-N	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	7.1
ZGA200X600-38-FS2-P	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	7.1
ZGA200X800-38-CL2	-75	2896		832	Redonda Ø12	No	No	Válvula antirretorno	8.6
ZGA200X800-38-CL2-N	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Válvula antirretorno	8.6
ZGA200X800-38-CL2-P	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Válvula antirretorno	8.6
ZGA200X800-38-FL2	-75	2896		832	Redonda Ø12	No	No	Resistencia al flujo	8.6
ZGA200X800-38-FL2-N	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	8.6
ZGA200X800-38-FL2-P	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	8.6
ZGA200X800-38-FS2	-75	2896		832	Redonda Ø12	No	No	Resistencia al flujo	8.6
ZGA200X800-38-FS2-N	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	8.6
ZGA200X800-38-FS2-P	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	8.6
ZGA200X1000-38-CL2	-75	2896		832	Redonda Ø12	No	No	Válvula antirretorno	10.100
ZGA200X1000-38-CL2-N	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Válvula antirretorno	10.100
ZGA200X1000-38-CL2-P	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Válvula antirretorno	10.100
ZGA200X1000-38-FL2	-75	2896		832	Redonda Ø12	No	No	Resistencia al flujo	10.100
ZGA200X1000-38-FL2-N	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	10.100
ZGA200X1000-38-FL2-P	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	10.100
ZGA200X1000-38-FS2	-75	2896		832	Redonda Ø12	No	No	Resistencia al flujo	10.100
ZGA200X1000-38-FS2-N	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	10.100
ZGA200X1000-38-FS2-P	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	10.100
ZGA200X1200-38-CL2	-75	2896		832	Redonda Ø12	No	No	Válvula antirretorno	12.5
ZGA200X1200-38-CL2-N	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Válvula antirretorno	12.5
ZGA200X1200-38-CL2-P	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Válvula antirretorno	12.5
ZGA200X1200-38-FL2	-75	2896		832	Redonda Ø12	No	No	Resistencia al flujo	12.5
ZGA200X1200-38-FL2-N	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	12.5
ZGA200X1200-38-FL2-P	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	12.5
ZGA200X1200-38-FS2	-75	2896		832	Redonda Ø12	No	No	Resistencia al flujo	12.5
ZGA200X1200-38-FS2-N	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	12.5
ZGA200X1200-38-FS2-P	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	12.5
ZGA300X300-34-CL2	-75	1448		416	Redonda Ø12	No	No	Válvula antirretorno	3.8
ZGA300X300-34-CL2-N	-75	1448		416	Redonda Ø12	Sí	Sí	Válvula antirretorno	3.8
ZGA300X300-34-CL2-P	-75	1448		416	Redonda Ø12	Sí	Sí	Válvula antirretorno	3.8
ZGA300X300-34-FL2	-75	1448		416	Redonda Ø12	No	No	Resistencia al flujo	3.8
ZGA300X300-34-FL2-N	-75	1448		416	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	3.8
ZGA300X300-34-FL2-P	-75	1448		416	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	3.8
ZGA300X300-34-FS2	-75	1448		416	Redonda Ø12	No	No	Resistencia al flujo	3.8
ZGA300X300-34-FS2-N	-75	1448		416	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	3.8
ZGA300X300-34-FS2-P	-75	1448		416	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	3.8
ZGA300X400-34-CL2	-75	1448		416	Redonda Ø12	No	No	Válvula antirretorno	6.1
ZGA300X400-34-CL2-N	-75	1448		416	Redonda Ø12	Sí	Sí	Válvula antirretorno	6.1
ZGA300X400-34-CL2-P	-75	1448		416	Redonda Ø12	Sí	Sí	Válvula antirretorno	6.1

SISTEMA DE AGARRE DE VACÍO

SERIE ZGA

	► Datos técnicos								
Referencia	Nivel de vacío máx. [kPa]	Caudal [l/ min]	Consumo de aire a 4 bar [l/min]	Consumo de aire a 6 bar [l/min]	Patrón de orificios de la es- tera de espuma de sellado	Válvula de regulación de aire	Válvula de regulación de soplado	Tipo de válvula de la pinza para superficies	Peso [kg]
ZGA300X400-34-FL2	-75	1448		416	Redonda Ø12	No	No	Resistencia al flujo	6.1
ZGA300X400-34-FL2-N	-75	1448		416	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	6.1
ZGA300X400-34-FL2-P	-75	1448		416	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	6.1
ZGA300X400-34-FS2	-75	1448		416	Redonda Ø12	No	No	Resistencia al flujo	6.1
ZGA300X400-34-FS2-N	-75	1448		416	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	6.1
ZGA300X400-34-FS2-P	-75	1448		416	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	6.1
ZGA300X600-38-CL2	-75	2896		832	Redonda Ø12	No	No	Válvula antirretorno	9.6
ZGA300X600-38-CL2-N	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Válvula antirretorno	9.6
ZGA300X600-38-CL2-P	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Válvula antirretorno	9.6
ZGA300X600-38-FL2	-75	2896		832	Redonda Ø12	No	No	Resistencia al flujo	9.6
ZGA300X600-38-FL2-N	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	9.6
ZGA300X600-38-FL2-P	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	9.6
ZGA300X600-38-FS2	-75	2896		832	Redonda Ø12	No	No	Resistencia al flujo	9.6
ZGA300X600-38-FS2-N	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	9.6
ZGA300X600-38-FS2-P	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	9.6
ZGA300X800-38-CL2	-75	2896		832	Redonda Ø12	No	No	Válvula antirretorno	12.200
ZGA300X800-38-CL2-N	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Válvula antirretorno	12.200
ZGA300X800-38-CL2-P	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Válvula antirretorno	12.200
ZGA300X800-38-FL2	-75	2896		832	Redonda Ø12	No	No	Resistencia al flujo	12.200
ZGA300X800-38-FL2-N	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	12.200
ZGA300X800-38-FL2-P	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	12.200
ZGA300X800-38-FS2	-75	2896		832	Redonda Ø12	No	No	Resistencia al flujo	12.200
ZGA300X800-38-FS2-N	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	12.200
ZGA300X800-38-FS2-P	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	12.200
ZGA300X1000-38-CL2	-75	2896		832	Redonda Ø12	No	No	Válvula antirretorno	14.8
ZGA300X1000-38-CL2-N	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Válvula antirretorno	14.8
ZGA300X1000-38-CL2-P	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Válvula antirretorno	14.8
ZGA300X1000-38-FL2	-75	2896		832	Redonda Ø12	No	No	Resistencia al flujo	14.8
ZGA300X1000-38-FL2-N	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	14.8
ZGA300X1000-38-FL2-P	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	14.8
ZGA300X1000-38-FS2	-75	2896		832	Redonda Ø12	No	No	Resistencia al flujo	14.8
ZGA300X1000-38-FS2-N	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	14.8
ZGA300X1000-38-FS2-P	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	14.8
ZGA300X1200-38-CL2	-75	2896		832	Redonda Ø12	No	No	Válvula antirretorno	17.5
ZGA300X1200-38-CL2-N	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Válvula antirretorno	17.5
ZGA300X1200-38-CL2-P	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Válvula antirretorno	17.5
ZGA300X1200-38-FL2	-75	2896		832	Redonda Ø12	No	No	Resistencia al flujo	17.5
ZGA300X1200-38-FL2-N	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	17.5
ZGA300X1200-38-FL2-P	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	17.5
ZGA300X1200-38-FS2	-75	2896		832	Redonda Ø12	No	No	Resistencia al flujo	17.5
ZGA300X1200-38-FS2-N	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	17.5
ZGA300X1200-38-FS2-P	-75	2896		832	Redonda Ø12	Sí	Sí	Resistencia al flujo	17.5