


VÁKUOVÝ UCHOPOVACÍ SYSTÉM

SÉRIA ZGA

► VÝHODY VÝROBKU




- **Rozměry: 80x150 mm – 300x1200 mm**
- **Výkonný**
 - Objemový prietok: 171 l/min – 2896 l/min
 - Spotreba vzduchu: 208 l/min – 832 l/min
 - Max. úroveň vákua: -85 kPa
- **Kompatibilný s penou EPDM a Magic Cups**
- **Technológia ESC-Valve pre horné odsávanie**

► PRODUKTOVÝ KLÚČ


ZGA	200X300	34	FS2	N
Séria	Rozměry	Úrovně a počet vákuových vložek	Technológia ventilov a vzor otvorov	Vzduchový a vypúšťací regulačný ventil, snímač

► SCHÉMY


ZGA80




ZGA130



ZGA200




ZGA300




► TECHNICKÉ NÁKRESY

ZGA80



- ① Upevnenie
- ② Prípojka stlačeného vzduchu
- ④ Prípojka na vypustenie vzduchu
- ⑤ Odpadový vzduch/ventil odpadového vzduchu


ZGA80 s príslušenstvom



- ⑨ Vzduchový regulačný ventil
- ⑩ Vypúšťací regulačný ventil
- ⑪ Vákuový spínač
- ⑫ Pripojenie vákuového spínača


Model	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]
ZGA80X150	164	30	136	0
ZGA80X200	214	80	118	186
ZGA80X220	234	44	83	193
ZGA80X250	264	72	34	222
ZGA80X300	314	42	80	272

ZGA130



- ① Upevnenie
- ② Prípojka stlačeného vzduchu
- ④ Prípojka na vypustenie vzduchu
- ⑤ Odpadový vzduch/ventil odpadového vzduchu

ZGA130 s príslušenstvom




- ⑨ Vzduchový regulačný ventil
- ⑩ Vypúšťací regulačný ventil
- ⑪ Vákuový spínač
- ⑫ Pripojenie vákuového spínača

Model	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]
ZGA130X220	234	43	93	192
ZGA130X300	314	43	93	272
ZGA130X400	414	143	93	372
ZGA130X600	621	350	400	579
ZGA130X800	822	551	601	780
ZGA130X1000	1022	751	801	980
ZGA130X1200	1222	951	1001	1180

VÁKUOVÝ UCHOPOVACÍ SYSTÉM

SÉRIA ZGA


ZGA200



- ① Upevnenie
- ② Prípojka stlačeného vzduchu
- ④ Prípojka na vypustenie vzduchu
- ⑤ Odpadový vzduch/ventil odpadového vzduchu


Model	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]
ZGA200X300	315	44	48	64	50	55
ZGA200X400	415	44	48	70	50	55
ZGA200X600	622	51	55	71	55	55
ZGA200X800	822	51	55	77	55	55
ZGA200X1000	1022	51	77	77	55	55
ZGA200X1200	1222	51	77	77	55	55

ZGA200 s príslušenstvom



- ⑨ Vzduchový regulačný ventil
- ⑩ Vypúšťací regulačný ventil
- ⑪ Vákuový spínač
- ⑫ Pripojenie vákuového spínača


ZGA300



- ① Upevnenie
- ② Prípojka stlačeného vzduchu
- ④ Prípojka na vypustenie vzduchu
- ⑤ Odpadový vzduch/ventil odpadového vzduchu

Model	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]
ZGA300X300	315	44	44	44	85	85
ZGA300X400	415	44	44	44	85	85
ZGA300X600	622	51	51	51	86	86
ZGA300X800	822	51	51	51	86	86
ZGA300X1000	1022	51	51	51	86	86
ZGA300X1200	1222	51	51	51	86	86

ZGA300 s príslušenstvom



- ⑨ Vzduchový regulačný ventil
- ⑩ Vypúšťací regulačný ventil
- ⑪ Vákuový spínač
- ⑫ Pripojenie vákuového spínača

► TECHNICKÉ ÚDAJE

	► Technické údaje								
Objednávacie č.	Max. úroveň vákua [kPa]	Objemový prietok [l/min]	Spotreba vzduchu pri 4 baroch [l/min]	Spotreba vzduchu pri 6 baroch [l/min]	Vzor otvorov v tesnia- cej penovej podložke	Vzduchový regulačný ventil	Vypúšťací regulačný ventil	Typ ventilu chápad- la plochy	Hmot- nosť [kg]
ZGA80X150-32-CL2	-85	171	64		Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Spätný ventil	1
ZGA80X150-32-CL2-N	-85	171	64		Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Spätný ventil	1
ZGA80X150-32-CL2-P	-85	171	64		Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Spätný ventil	1
ZGA80X150-32-FL2	-85	171	64		Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Odolnosť proti prúdeniu	1
ZGA80X150-32-FL2-N	-85	171	64		Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	1
ZGA80X150-32-FL2-P	-85	171	64		Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	1
ZGA80X150-32-FS2	-85	171	64		Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Odolnosť proti prúdeniu	1
ZGA80X150-32-FS2-N	-85	171	64		Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	1
ZGA80X150-32-FS2-P	-85	171	64		Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	1
ZGA80X200-32-CL2	-85	171		208	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Spätný ventil	1,38
ZGA80X200-32-CL2-N	-85	171		208	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Spätný ventil	1,38
ZGA80X200-32-CL2-P	-85	171		208	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Spätný ventil	1,38
ZGA80X200-32-FL2	-85	171		208	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Odolnosť proti prúdeniu	1,38
ZGA80X200-32-FL2-N	-85	171		208	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	1,38
ZGA80X200-32-FL2-P	-85	171		208	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	1,38
ZGA80X200-32-FS2	-85	171		208	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Odolnosť proti prúdeniu	1,38
ZGA80X200-32-FS2-N	-85	171		208	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	1,38
ZGA80X200-32-FS2-P	-85	171		208	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	1,38
ZGA80X220-22-CL2	-75	400		208	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Spätný ventil	1,480
ZGA80X220-22-CL2-N	-75	400		208	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Spätný ventil	1,480
ZGA80X220-22-CL2-P	-75	400		208	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Spätný ventil	1,480
ZGA80X220-22-FL2	-75	400		208	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Odolnosť proti prúdeniu	1,480
ZGA80X220-22-FL2-N	-75	400		208	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	1,480
ZGA80X220-22-FL2-P	-75	400		208	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	1,480
ZGA80X220-22-FS2	-75	400		208	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Odolnosť proti prúdeniu	1,480
ZGA80X220-22-FS2-N	-75	400		208	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	1,480
ZGA80X220-22-FS2-P	-75	400		208	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	1,480
ZGA80X250-22-CL2	-75	400		208	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Spätný ventil	1,620
ZGA80X250-22-CL2-N	-75	400		208	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Spätný ventil	1,620
ZGA80X250-22-CL2-P	-75	400		208	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Spätný ventil	1,620
ZGA80X250-22-FL2	-75	400		208	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Odolnosť proti prúdeniu	1,620
ZGA80X250-22-FL2-N	-75	400		208	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	1,620
ZGA80X250-22-FL2-P	-75	400		208	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	1,620
ZGA80X250-22-FS2	-75	400		208	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Odolnosť proti prúdeniu	1,620
ZGA80X250-22-FS2-N	-75	400		208	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	1,620
ZGA80X250-22-FS2-P	-75	400		208	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	1,620
ZGA80X300-32-CL2	-75	724		208	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Spätný ventil	1,840
ZGA80X300-32-CL2-N	-75	724		208	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Spätný ventil	1,840
ZGA80X300-32-CL2-P	-75	724		208	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Spätný ventil	1,840
ZGA80X300-32-FL2	-75	724		208	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Odolnosť proti prúdeniu	1,840
ZGA80X300-32-FL2-N	-75	724		208	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	1,840
ZGA80X300-32-FL2-P	-75	724		208	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	1,840
ZGA80X300-32-FS2	-75	724		208	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Odolnosť proti prúdeniu	1,840
ZGA80X300-32-FS2-N	-75	724		208	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	1,840
ZGA80X300-32-FS2-P	-75	724		208	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	1,840
ZGA130X220-24-CL2	-75	800		416	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Spätný ventil	1,8
ZGA130X220-24-CL2-N	-75	800		416	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Spätný ventil	1,8
ZGA130X220-24-CL2-P	-75	800		416	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Spätný ventil	1,8
ZGA130X220-24-FL2	-75	800		416	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Odolnosť proti prúdeniu	1,8
ZGA130X220-24-FL2-N	-75	800		416	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	1,8
ZGA130X220-24-FL2-P	-75	800		416	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	1,8
ZGA130X220-24-FS2	-75	800		416	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Odolnosť proti prúdeniu	1,8
ZGA130X220-24-FS2-N	-75	800		416	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	1,8
ZGA130X220-24-FS2-P	-75	800		416	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	1,8
ZGA130X300-34-CL2	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Spätný ventil	2,6
ZGA130X300-34-CL2-N	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Spätný ventil	2,6

VÁKUOVÝ UCHOPOVACÍ SYSTÉM

SÉRIA ZGA

	Technické údaje								
Objednávacie č.	Max. úroveň vákua [kPa]	Objemový prietok [l/min]	Spotreba vzduchu pri 4 baroch [l/min]	Spotreba vzduchu pri 6 baroch [l/min]	Vzor otvorov v tesnia- cej penovej podložke	Vzduchový regulačný ventil	Vypúšťací regulačný ventil	Typ ventilu chápad- la plochy	Hmot- nosť [kg]
ZGA130X300-34-CL2-P	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Spätný ventil	2,6
ZGA130X300-34-FL2	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Odolnosť proti prúdeniu	2,6
ZGA130X300-34-FL2-N	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	2,6
ZGA130X300-34-FL2-P	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	2,6
ZGA130X300-34-FS2	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Odolnosť proti prúdeniu	2,6
ZGA130X300-34-FS2-N	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	2,6
ZGA130X300-34-FS2-P	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	2,6
ZGA130X400-34-CL2	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Spätný ventil	3,2
ZGA130X400-34-CL2-N	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Spätný ventil	3,2
ZGA130X400-34-CL2-P	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Spätný ventil	3,2
ZGA130X400-34-FL2	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Odolnosť proti prúdeniu	3,2
ZGA130X400-34-FL2-N	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	3,2
ZGA130X400-34-FL2-P	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	3,2
ZGA130X400-34-FS2	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Odolnosť proti prúdeniu	3,2
ZGA130X400-34-FS2-N	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	3,2
ZGA130X400-34-FS2-P	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	3,2
ZGA130X600-38-CL2	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Spätný ventil	5,2
ZGA130X600-38-CL2-N	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Spätný ventil	5,2
ZGA130X600-38-CL2-P	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Spätný ventil	5,2
ZGA130X600-38-FL2	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Odolnosť proti prúdeniu	5,2
ZGA130X600-38-FL2-N	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	5,2
ZGA130X600-38-FL2-P	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	5,2
ZGA130X600-38-FS2	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Odolnosť proti prúdeniu	5,2
ZGA130X600-38-FS2-N	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	5,2
ZGA130X600-38-FS2-P	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	5,2
ZGA130X800-38-CL2	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Spätný ventil	6,6
ZGA130X800-38-CL2-N	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Spätný ventil	6,6
ZGA130X800-38-CL2-P	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Spätný ventil	6,6
ZGA130X800-38-FL2	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Odolnosť proti prúdeniu	6,6
ZGA130X800-38-FL2-N	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	6,6
ZGA130X800-38-FL2-P	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	6,6
ZGA130X800-38-FS2	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Odolnosť proti prúdeniu	6,6
ZGA130X800-38-FS2-N	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	6,6
ZGA130X800-38-FS2-P	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	6,6
ZGA130X1000-38-CL2	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Spätný ventil	8,1
ZGA130X1000-38-CL2-N	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Spätný ventil	8,1
ZGA130X1000-38-CL2-P	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Spätný ventil	8,1
ZGA130X1000-38-FL2	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Odolnosť proti prúdeniu	8,1
ZGA130X1000-38-FL2-N	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	8,1
ZGA130X1000-38-FL2-P	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	8,1
ZGA130X1000-38-FS2	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Odolnosť proti prúdeniu	8,1
ZGA130X1000-38-FS2-N	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	8,1
ZGA130X1000-38-FS2-P	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	8,1
ZGA130X1200-38-CL2	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Spätný ventil	9,4
ZGA130X1200-38-CL2-N	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Spätný ventil	9,4
ZGA130X1200-38-CL2-P	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Spätný ventil	9,4
ZGA130X1200-38-FL2	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Odolnosť proti prúdeniu	9,4
ZGA130X1200-38-FL2-N	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	9,4
ZGA130X1200-38-FL2-P	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	9,4
ZGA130X1200-38-FS2	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Odolnosť proti prúdeniu	9,4
ZGA130X1200-38-FS2-N	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	9,4
ZGA130X1200-38-FS2-P	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	9,4
ZGA200X300-34-CL2	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Spätný ventil	3,5
ZGA200X300-34-CL2-N	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Spätný ventil	3,5
ZGA200X300-34-CL2-P	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Spätný ventil	3,5
ZGA200X300-34-FL2	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Odolnosť proti prúdeniu	3,5
ZGA200X300-34-FL2-N	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	3,5
ZGA200X300-34-FL2-P	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	3,5
ZGA200X300-34-FS2	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Odolnosť proti prúdeniu	3,5

Objednávacie č.	► Technické údaje								Hmotnosť [kg]
	Max. úroveň vákua [kPa]	Objemový prietok [l/min]	Spotreba vzduchu pri 4 baroch [l/min]	Spotreba vzduchu pri 6 baroch [l/min]	Vzor otvorov v tesniacej penovej podložke	Vzduchový regulačný ventil	Vypúšťací regulačný ventil	Typ ventilu chápadla plochy	
ZGA200X300-34-FS2-N	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	3,5
ZGA200X300-34-FS2-P	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	3,5
ZGA200X400-34-CL2	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Spätný ventil	4,4
ZGA200X400-34-CL2-N	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Spätný ventil	4,4
ZGA200X400-34-CL2-P	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Spätný ventil	4,4
ZGA200X400-34-FL2	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Odolnosť proti prúdeniu	4,4
ZGA200X400-34-FL2-N	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	4,4
ZGA200X400-34-FL2-P	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	4,4
ZGA200X400-34-FS2	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Odolnosť proti prúdeniu	4,4
ZGA200X400-34-FS2-N	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	4,4
ZGA200X400-34-FS2-P	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	4,4
ZGA200X600-38-CL2	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Spätný ventil	7,1
ZGA200X600-38-CL2-N	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Spätný ventil	7,1
ZGA200X600-38-CL2-P	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Spätný ventil	7,1
ZGA200X600-38-FL2	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Odolnosť proti prúdeniu	7,1
ZGA200X600-38-FL2-N	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	7,1
ZGA200X600-38-FL2-P	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	7,1
ZGA200X600-38-FS2	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Odolnosť proti prúdeniu	7,1
ZGA200X600-38-FS2-N	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	7,1
ZGA200X600-38-FS2-P	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	7,1
ZGA200X800-38-CL2	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Spätný ventil	8,6
ZGA200X800-38-CL2-N	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Spätný ventil	8,6
ZGA200X800-38-CL2-P	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Spätný ventil	8,6
ZGA200X800-38-FL2	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Odolnosť proti prúdeniu	8,6
ZGA200X800-38-FL2-N	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	8,6
ZGA200X800-38-FL2-P	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	8,6
ZGA200X800-38-FS2	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Odolnosť proti prúdeniu	8,6
ZGA200X800-38-FS2-N	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	8,6
ZGA200X800-38-FS2-P	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	8,6
ZGA200X1000-38-CL2	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Spätný ventil	10,100
ZGA200X1000-38-CL2-N	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Spätný ventil	10,100
ZGA200X1000-38-CL2-P	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Spätný ventil	10,100
ZGA200X1000-38-FL2	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Odolnosť proti prúdeniu	10,100
ZGA200X1000-38-FL2-N	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	10,100
ZGA200X1000-38-FL2-P	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	10,100
ZGA200X1000-38-FS2	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Odolnosť proti prúdeniu	10,100
ZGA200X1000-38-FS2-N	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	10,100
ZGA200X1000-38-FS2-P	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	10,100
ZGA200X1200-38-CL2	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Spätný ventil	12,5
ZGA200X1200-38-CL2-N	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Spätný ventil	12,5
ZGA200X1200-38-CL2-P	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Spätný ventil	12,5
ZGA200X1200-38-FL2	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Odolnosť proti prúdeniu	12,5
ZGA200X1200-38-FL2-N	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	12,5
ZGA200X1200-38-FL2-P	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	12,5
ZGA200X1200-38-FS2	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Odolnosť proti prúdeniu	12,5
ZGA200X1200-38-FS2-N	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	12,5
ZGA200X1200-38-FS2-P	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	12,5
ZGA300X300-34-CL2	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Spätný ventil	3,8
ZGA300X300-34-CL2-N	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Spätný ventil	3,8
ZGA300X300-34-CL2-P	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Spätný ventil	3,8
ZGA300X300-34-FL2	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Odolnosť proti prúdeniu	3,8
ZGA300X300-34-FL2-N	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	3,8
ZGA300X300-34-FL2-P	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	3,8
ZGA300X300-34-FS2	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Odolnosť proti prúdeniu	3,8
ZGA300X300-34-FS2-N	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	3,8
ZGA300X300-34-FS2-P	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	3,8
ZGA300X400-34-CL2	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Spätný ventil	6,1
ZGA300X400-34-CL2-N	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Spätný ventil	6,1
ZGA300X400-34-CL2-P	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Spätný ventil	6,1

VÁKUOVÝ UCHOPOVACÍ SYSTÉM

SÉRIA ZGA

Objednávacie č.	► Technické údaje								Hmotnosť [kg]
	Max. úroveň vákua [kPa]	Objemový prietok [l/min]	Spotreba vzduchu pri 4 baroch [l/min]	Spotreba vzduchu pri 6 baroch [l/min]	Vzor otvorov v tesniacej penovej podložke	Vzduchový regulačný ventil	Vypúšťací regulačný ventil	Typ ventilu chápadla plochy	
ZGA300X400-34-FL2	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Odolnosť proti prúdeniu	6,1
ZGA300X400-34-FL2-N	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	6,1
ZGA300X400-34-FL2-P	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	6,1
ZGA300X400-34-FS2	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Odolnosť proti prúdeniu	6,1
ZGA300X400-34-FS2-N	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	6,1
ZGA300X400-34-FS2-P	-75	1448		416	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	6,1
ZGA300X600-38-CL2	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Spätný ventil	9,6
ZGA300X600-38-CL2-N	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Spätný ventil	9,6
ZGA300X600-38-CL2-P	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Spätný ventil	9,6
ZGA300X600-38-FL2	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Odolnosť proti prúdeniu	9,6
ZGA300X600-38-FL2-N	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	9,6
ZGA300X600-38-FL2-P	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	9,6
ZGA300X600-38-FS2	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Odolnosť proti prúdeniu	9,6
ZGA300X600-38-FS2-N	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	9,6
ZGA300X600-38-FS2-P	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	9,6
ZGA300X800-38-CL2	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Spätný ventil	12,200
ZGA300X800-38-CL2-N	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Spätný ventil	12,200
ZGA300X800-38-CL2-P	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Spätný ventil	12,200
ZGA300X800-38-FL2	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Odolnosť proti prúdeniu	12,200
ZGA300X800-38-FL2-N	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	12,200
ZGA300X800-38-FL2-P	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	12,200
ZGA300X800-38-FS2	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Odolnosť proti prúdeniu	12,200
ZGA300X800-38-FS2-N	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	12,200
ZGA300X800-38-FS2-P	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	12,200
ZGA300X1000-38-CL2	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Spätný ventil	14,8
ZGA300X1000-38-CL2-N	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Spätný ventil	14,8
ZGA300X1000-38-CL2-P	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Spätný ventil	14,8
ZGA300X1000-38-FL2	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Odolnosť proti prúdeniu	14,8
ZGA300X1000-38-FL2-N	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	14,8
ZGA300X1000-38-FL2-P	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	14,8
ZGA300X1000-38-FS2	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Odolnosť proti prúdeniu	14,8
ZGA300X1000-38-FS2-N	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	14,8
ZGA300X1000-38-FS2-P	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	14,8
ZGA300X1200-38-CL2	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Spätný ventil	17,5
ZGA300X1200-38-CL2-N	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Spätný ventil	17,5
ZGA300X1200-38-CL2-P	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Spätný ventil	17,5
ZGA300X1200-38-FL2	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Odolnosť proti prúdeniu	17,5
ZGA300X1200-38-FL2-N	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	17,5
ZGA300X1200-38-FL2-P	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	17,5
ZGA300X1200-38-FS2	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Nie	Nie	Odolnosť proti prúdeniu	17,5
ZGA300X1200-38-FS2-N	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	17,5
ZGA300X1200-38-FS2-P	-75	2896		832	Okrúhly Ø12	Áno	Áno	Odolnosť proti prúdeniu	17,5