


PODCIŚNIENIOWY SYSTEM CHWYTANIA

SERIA ZGM

► ZALETY PRODUKTU




- **Wymiary: 16x60 mm – 50x600 mm**
- **Wydajność**
 - Natężenie przepływu: 41 l/min – 724 l/min
 - Zużycie powietrza: 32 l/min – 208 l/min
 - Poziom próżni maks.: -92 kPa
- **Kompatybilny z pianką EPDM i Magic Cup**
- **Podciśnieniowy system chwytania może być rozbudowywany modułowo**

► KLUCZ PRODUKTU


ZGM	40X150	21	FS2	A
Seria	Wymiary	Poziomy i liczba wkładów próżniowych	Technologia zaworów i układ otworów	Zawór powietrza i upustowy, czujnik

► WYKRESY


ZGM16 okrągły




ZGM20 okrągły




ZGM40 okrągły




ZGM40 owalny



ZGM50 okrągły




ZGM50 owalny




► RYSUNKI TECHNICZNE

ZGM16X60




- ② Złącze sprężonego powietrza powietrza wylotowego
 ⑤ Powietrze wylotowe/zawór ⑫ Podłączenie przełącznika próżniowego

ZGM16X108




- ② Złącze sprężonego powietrza powietrza wylotowego
 ⑤ Powietrze wylotowe/zawór ⑫ Podłączenie przełącznika próżniowego

ZGM20X60



- ② Złącze sprężonego powietrza powietrza wylotowego
 ⑤ Powietrze wylotowe/zawór ⑫ Podłączenie przełącznika próżniowego

ZGM20X108




- ② Złącze sprężonego powietrza powietrza wylotowego
 ⑤ Powietrze wylotowe/zawór ⑫ Podłączenie przełącznika próżniowego

PODCIŚNIENIOWY SYSTEM CHWYTANIA

SERIA ZGM

ZGM40




① Mocowanie

② Złącze sprężonego powietrza

Model	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]
ZGM40X150	83.5	33	38.5	155	15
ZGM40X200	133.5	33	38.5	205	15
ZGM40X300	233.5	33	38.5	305	15
ZGM40X400	333.5	33	38.5	405	15
ZGM40X500	433.5	33	38.5	505	15
ZGM40X600	533.5	33	38.5	605	15


ZGM40 z akcesoriami



⑤ Powietrze wylotowe/zawór powietrza wylotowego

⑨ Zawór regulacji powietrza

ZGM50




① Mocowanie

② Złącze sprężonego powietrza

Model	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]
ZGM50X150	83.5	33	38.5	155	15
ZGM50X200	133.5	33	38.5	205	15
ZGM50X300	233.5	33	38.5	305	15
ZGM50X400	333.5	33	38.5	405	15
ZGM50X500	433.5	33	38.5	505	15
ZGM50X600	533.5	33	38.5	605	15

ZGM50 z akcesoriami



⑤ Powietrze wylotowe/zawór powietrza wylotowego

⑨ Zawór regulacji powietrza

► DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy	► Dane techniczne							
	Poziom próżni maks. [kPa]	Natężenie przepływu [l/min]	Zużycie powietrza przy 4 bar [l/min]	Zużycie powietrza przy 6 bar [l/min]	Układ otworów w piankowej macie uszczelniającej	Zawór regulacji powietrza	Typ zaworu chwytaka powierzchniowego	Masa [kg]
ZGM16X60-21	-90	41		32	Okragły Ø5	Nie	Opór przepływu	0.049
ZGM16X108-31	-90	85		32	Okragły Ø5	Nie	Opór przepływu	0.082
ZGM20X60-21	-90	41		32	Okragły Ø5	Nie	Opór przepływu	0.062
ZGM20X108-31	-90	85		32	Okragły Ø5	Nie	Opór przepływu	0.092
ZGM40X150-21-FL2	-92	171	152		Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	0.26
ZGM40X150-21-FL2-A	-92	171	152		Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	0.34
ZGM40X150-21-FL3	-92	171	152		Owalny	Nie	Opór przepływu	0.27
ZGM40X150-21-FL3-A	-92	171	152		Owalny	Tak	Opór przepływu	0.35
ZGM40X150-21-FS2	-92	171	152		Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	0.26
ZGM40X150-21-FS2-A	-92	171	152		Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	0.34
ZGM40X150-21-FS3	-92	171	152		Owalny	Nie	Opór przepływu	0.27
ZGM40X150-21-FS3-A	-92	171	152		Owalny	Tak	Opór przepływu	0.35
ZGML40X150-21-FL2	-75	200		104	Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	0.26
ZGML40X150-21-FL2-A	-75	200		104	Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	0.34
ZGML40X150-21-FL3	-75	200		104	Owalny	Nie	Opór przepływu	0.27
ZGML40X150-21-FL3-A	-75	200		104	Owalny	Tak	Opór przepływu	0.35
ZGML40X150-21-FS2	-75	200		104	Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	0.26
ZGML40X150-21-FS2-A	-75	200		104	Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	0.34
ZGML40X150-21-FS3	-75	200		104	Owalny	Nie	Opór przepływu	0.27
ZGML40X150-21-FS3-A	-75	200		104	Owalny	Tak	Opór przepływu	0.35
ZGM40X200-21-FL2	-92	171	152		Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	0.35
ZGM40X200-21-FL2-A	-92	171	152		Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	0.43
ZGM40X200-21-FL3	-92	171	152		Owalny	Nie	Opór przepływu	0.36
ZGM40X200-21-FL3-A	-92	171	152		Owalny	Tak	Opór przepływu	0.43
ZGM40X200-21-FS2	-92	171	152		Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	0.35
ZGM40X200-21-FS2-A	-92	171	152		Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	0.43
ZGM40X200-21-FS3	-92	171	152		Owalny	Nie	Opór przepływu	0.36
ZGM40X200-21-FS3-A	-92	171	152		Owalny	Tak	Opór przepływu	0.43
ZGML40X200-21-FL2	-75	200		104	Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	0.35
ZGML40X200-21-FL2-A	-75	200		104	Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	0.43
ZGML40X200-21-FL3	-75	200		104	Owalny	Nie	Opór przepływu	0.36
ZGML40X200-21-FL3-A	-75	200		104	Owalny	Tak	Opór przepływu	0.43
ZGML40X200-21-FS2	-75	200		104	Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	0.35
ZGML40X200-21-FS2-A	-75	200		104	Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	0.43
ZGML40X200-21-FS3	-75	200		104	Owalny	Nie	Opór przepływu	0.36
ZGML40X200-21-FS3-A	-75	200		104	Owalny	Tak	Opór przepływu	0.43
ZGM40X300-31-FL2	-92	341	152		Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	0.52
ZGM40X300-31-FL2-A	-92	341	152		Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	0.6
ZGM40X300-31-FL3	-92	341	152		Owalny	Nie	Opór przepływu	0.53
ZGM40X300-31-FL3-A	-92	341	152		Owalny	Tak	Opór przepływu	0.6
ZGM40X300-31-FS2	-92	341	152		Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	0.52
ZGM40X300-31-FS2-A	-92	341	152		Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	0.6
ZGM40X300-31-FS3	-92	341	152		Owalny	Nie	Opór przepływu	0.53
ZGM40X300-31-FS3-A	-92	341	152		Owalny	Tak	Opór przepływu	0.6
ZGML40X300-31-FL2	-75	362		104	Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	0.52
ZGML40X300-31-FL2-A	-75	362		104	Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	0.6
ZGML40X300-31-FL3	-75	362		104	Owalny	Nie	Opór przepływu	0.53
ZGML40X300-31-FL3-A	-75	362		104	Owalny	Tak	Opór przepływu	0.6
ZGML40X300-31-FS2	-75	362		104	Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	0.52
ZGML40X300-31-FS2-A	-75	362		104	Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	0.6
ZGML40X300-31-FS3	-75	362		104	Owalny	Nie	Opór przepływu	0.53
ZGML40X300-31-FS3-A	-75	362		104	Owalny	Tak	Opór przepływu	0.6
ZGM40X400-31-FL2	-92	341	152		Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	0.7
ZGM40X400-31-FL2-A	-92	341	152		Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	0.77
ZGM40X400-31-FL3	-92	341	152		Owalny	Nie	Opór przepływu	0.7
ZGM40X400-31-FL3-A	-92	341	152		Owalny	Tak	Opór przepływu	0.78

PODCIŚNIENIOWY SYSTEM CHWYTANIA

SERIA ZGM

Nr katalogowy	Dane techniczne							
	Poziom próżni maks. [kPa]	Natężenie przepływu [l/min]	Zużycie powietrza przy 4 bar [l/min]	Zużycie powietrza przy 6 bar [l/min]	Układ otworów w piankowej macie uszczelniającej	Zawór regulacji powietrza	Typ zaworu chwytaka powierzchniowego	Masa [kg]
ZGM40X400-31-FS2	-92	341	152		Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	0.7
ZGM40X400-31-FS2-A	-92	341	152		Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	0.77
ZGM40X400-31-FS3	-92	341	152		Owalny	Nie	Opór przepływu	0.7
ZGM40X400-31-FS3-A	-92	341	152		Owalny	Tak	Opór przepływu	0.78
ZGML40X400-31-FL2	-75	362		104	Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	0.7
ZGML40X400-31-FL2-A	-75	362		104	Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	0.77
ZGML40X400-31-FL3	-75	362		104	Owalny	Nie	Opór przepływu	0.7
ZGML40X400-31-FL3-A	-75	362		104	Owalny	Tak	Opór przepływu	0.78
ZGML40X400-31-FS2	-75	362		104	Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	0.7
ZGML40X400-31-FS2-A	-75	362		104	Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	0.77
ZGML40X400-31-FS3	-75	362		104	Owalny	Nie	Opór przepływu	0.7
ZGML40X400-31-FS3-A	-75	362		104	Owalny	Tak	Opór przepływu	0.78
ZGM40X500-31-FL2	-92	341	152		Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	0.87
ZGM40X500-31-FL2-A	-92	341	152		Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	0.94
ZGM40X500-31-FL3	-92	341	152		Owalny	Nie	Opór przepływu	0.87
ZGM40X500-31-FL3-A	-92	341	152		Owalny	Tak	Opór przepływu	0.95
ZGM40X500-31-FS2	-92	341	152		Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	0.87
ZGM40X500-31-FS2-A	-92	341	152		Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	0.943
ZGM40X500-31-FS3	-92	341	152		Owalny	Nie	Opór przepływu	0.87
ZGM40X500-31-FS3-A	-92	341	152		Owalny	Tak	Opór przepływu	0.95
ZGML40X500-31-FL2	-75	362		104	Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	0.87
ZGML40X500-31-FL2-A	-75	362		104	Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	0.94
ZGML40X500-31-FL3	-75	362		104	Owalny	Nie	Opór przepływu	0.87
ZGML40X500-31-FL3-A	-75	362		104	Owalny	Tak	Opór przepływu	0.95
ZGML40X500-31-FS2	-75	362		104	Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	0.87
ZGML40X500-31-FS2-A	-75	362		104	Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	0.94
ZGML40X500-31-FS3	-75	362		104	Owalny	Nie	Opór przepływu	0.87
ZGML40X500-31-FS3-A	-75	362		104	Owalny	Tak	Opór przepływu	0.95
ZGM40X600-31-FL2	-92	341	152		Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	1
ZGM40X600-31-FL2-A	-92	341	152		Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	1.1
ZGM40X600-31-FL3	-92	341	152		Owalny	Nie	Opór przepływu	1
ZGM40X600-31-FL3-A	-92	341	152		Owalny	Tak	Opór przepływu	1.1
ZGM40X600-31-FS2	-92	341	152		Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	1
ZGM40X600-31-FS2-A	-92	341	152		Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	1.1
ZGM40X600-31-FS3	-92	341	152		Owalny	Nie	Opór przepływu	1
ZGM40X600-31-FS3-A	-92	341	152		Owalny	Tak	Opór przepływu	1.1
ZGML40X600-31-FL2	-75	362		104	Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	1
ZGML40X600-31-FL2-A	-75	362		104	Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	1.1
ZGML40X600-31-FL3	-75	362		104	Owalny	Nie	Opór przepływu	1
ZGML40X600-31-FL3-A	-75	362		104	Owalny	Tak	Opór przepływu	1.1
ZGML40X600-31-FS2	-75	362		104	Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	1
ZGML40X600-31-FS2-A	-75	362		104	Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	1.1
ZGML40X600-31-FS3	-75	362		104	Owalny	Nie	Opór przepływu	1
ZGML40X600-31-FS3-A	-75	362		104	Owalny	Tak	Opór przepływu	1.1
ZGM50X150-21-FL2	-92	171	152		Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	0.36
ZGM50X150-21-FL2-A	-92	171	152		Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	0.44
ZGM50X150-21-FL3	-92	171	152		Owalny	Nie	Opór przepływu	0.35
ZGM50X150-21-FL3-A	-92	171	152		Owalny	Tak	Opór przepływu	0.43
ZGM50X150-21-FS2	-92	171	152		Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	0.36
ZGM50X150-21-FS2-A	-92	171	152		Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	0.44
ZGM50X150-21-FS3	-92	171	152		Owalny	Nie	Opór przepływu	3.5
ZGM50X150-21-FS3-A	-92	171	152		Owalny	Tak	Opór przepływu	0.43
ZGM50X150-22-FL2	-92	342	304		Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	0.39
ZGM50X150-22-FL2-A	-92	342	304		Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	0.46
ZGM50X150-22-FL3	-92	342	304		Owalny	Nie	Opór przepływu	0.38
ZGM50X150-22-FL3-A	-92	342	304		Owalny	Tak	Opór przepływu	0.45
ZGM50X150-22-FS2	-92	342	304		Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	0.39
ZGM50X150-22-FS2-A	-92	342	304		Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	0.46
ZGM50X150-22-FS3	-92	342	304		Owalny	Nie	Opór przepływu	0.38

	► Dane techniczne							
Nr katalogowy	Poziom próżni maks. [kPa]	Natężenie prze- pływu [l/min]	Zużycie powietrza przy 4 bar [l/min]	Zużycie powietrza przy 6 bar [l/min]	Układ otworów w pianko- wej macie uszczelniającej	Zawór regula- cji powietrza	Typ zaworu chwytaka powierzchniowego	Masa [kg]
ZGM50X150-22-FS3-A	-92	342	304		Owalny	Tak	Opór przepływu	0.45
ZGML50X150-21-FL2	-75	200		104	Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	0.36
ZGML50X150-21-FL2-A	-75	200		104	Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	0.44
ZGML50X150-21-FL3	-75	200		104	Owalny	Nie	Opór przepływu	0.35
ZGML50X150-21-FL3-A	-75	200		104	Owalny	Tak	Opór przepływu	0.43
ZGML50X150-21-FS2	-75	200		104	Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	0.36
ZGML50X150-21-FS2-A	-75	200		104	Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	0.44
ZGML50X150-21-FS3	-75	200		104	Owalny	Nie	Opór przepływu	0.35
ZGML50X150-21-FS3-A	-75	200		104	Owalny	Tak	Opór przepływu	0.43
ZGML50X150-22-FL2	-75	400		208	Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	0.39
ZGML50X150-22-FL2-A	-75	400		208	Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	0.46
ZGML50X150-22-FL3	-75	400		208	Owalny	Nie	Opór przepływu	0.38
ZGML50X150-22-FL3-A	-75	400		208	Owalny	Tak	Opór przepływu	0.45
ZGML50X150-22-FS2	-75	400		208	Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	0.39
ZGML50X150-22-FS2-A	-75	400		208	Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	0.46
ZGML50X150-22-FS3	-75	400		208	Owalny	Nie	Opór przepływu	0.38
ZGML50X150-22-FS3-A	-75	400		208	Owalny	Tak	Opór przepływu	0.45
ZGM50X200-21-FL2	-92	171	152		Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	0.46
ZGM50X200-21-FL2-A	-92	171	152		Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	0.54
ZGM50X200-21-FL3	-92	171	152		Owalny	Nie	Opór przepływu	0.45
ZGM50X200-21-FL3-A	-92	171	152		Owalny	Tak	Opór przepływu	0.53
ZGM50X200-21-FS2	-92	171	152		Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	0.46
ZGM50X200-21-FS2-A	-92	171	152		Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	0.54
ZGM50X200-21-FS3	-92	171	152		Owalny	Nie	Opór przepływu	0.45
ZGM50X200-21-FS3-A	-92	171	152		Owalny	Tak	Opór przepływu	0.53
ZGM50X200-22-FL2	-92	342	304		Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	0.49
ZGM50X200-22-FL2-A	-92	342	304		Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	0.56
ZGM50X200-22-FL3	-92	342	304		Owalny	Nie	Opór przepływu	0.48
ZGM50X200-22-FL3-A	-92	342	304		Owalny	Tak	Opór przepływu	0.55
ZGM50X200-22-FS2	-92	342	304		Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	0.49
ZGM50X200-22-FS2-A	-92	342	304		Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	0.56
ZGM50X200-22-FS3	-92	342	304		Owalny	Nie	Opór przepływu	0.48
ZGM50X200-22-FS3-A	-92	342	304		Owalny	Tak	Opór przepływu	0.55
ZGML50X200-21-FL2	-75	200		104	Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	0.46
ZGML50X200-21-FL2-A	-75	200		104	Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	0.54
ZGML50X200-21-FL3	-75	200		104	Owalny	Nie	Opór przepływu	0.45
ZGML50X200-21-FL3-A	-75	200		104	Owalny	Tak	Opór przepływu	0.53
ZGML50X200-21-FS2	-75	200		104	Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	0.46
ZGML50X200-21-FS2-A	-75	200		104	Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	0.54
ZGML50X200-21-FS3	-75	200		104	Owalny	Nie	Opór przepływu	0.45
ZGML50X200-21-FS3-A	-75	200		104	Owalny	Tak	Opór przepływu	0.53
ZGML50X200-22-FL2	-75	400		208	Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	0.49
ZGML50X200-22-FL2-A	-75	400		208	Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	0.56
ZGML50X200-22-FL3	-75	400		208	Owalny	Nie	Opór przepływu	0.48
ZGML50X200-22-FL3-A	-75	400		208	Owalny	Tak	Opór przepływu	0.55
ZGML50X200-22-FS2	-75	400		208	Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	0.49
ZGML50X200-22-FS2-A	-75	400		208	Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	0.56
ZGML50X200-22-FS3	-75	400		208	Owalny	Nie	Opór przepływu	0.48
ZGML50X200-22-FS3-A	-75	400		208	Owalny	Tak	Opór przepływu	0.55
ZGM50X300-31-FL2	-92	341	152		Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	0.66
ZGM50X300-31-FL2-A	-92	341	152		Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	0.73
ZGM50X300-31-FL3	-92	341	152		Owalny	Nie	Opór przepływu	0.65
ZGM50X300-31-FL3-A	-92	341	152		Owalny	Tak	Opór przepływu	0.72
ZGM50X300-31-FS2	-92	341	152		Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	0.66
ZGM50X300-31-FS2-A	-92	341	152		Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	0.73
ZGM50X300-31-FS3	-92	341	152		Owalny	Nie	Opór przepływu	0.65
ZGM50X300-31-FS3-A	-92	341	152		Owalny	Tak	Opór przepływu	0.72
ZGM50X300-32-FL2	-92	682	304		Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	0.68
ZGM50X300-32-FL2-A	-92	682	304		Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	0.76

PODCIŚNIENIOWY SYSTEM CHWYTANIA

SERIA ZGM

Nr katalogowy	Dane techniczne							Masa [kg]
	Poziom próżni maks. [kPa]	Natężenie przepływu [l/min]	Zużycie powietrza przy 4 bar [l/min]	Zużycie powietrza przy 6 bar [l/min]	Układ otworów w piankowej macie uszczelniającej	Zawór regulacji powietrza	Typ zaworu chwytaka powierzchniowego	
ZGM50X300-32-FL3	-92	682	304		Owalny	Nie	Opór przepływu	0.67
ZGM50X300-32-FL3-A	-92	682	304		Owalny	Tak	Opór przepływu	0.75
ZGM50X300-32-FS2	-92	682	304		Okrągły Ø12	Nie	Opór przepływu	0.683
ZGM50X300-32-FS2-A	-92	682	304		Okrągły Ø12	Tak	Opór przepływu	0.76
ZGM50X300-32-FS3	-92	682	304		Owalny	Nie	Opór przepływu	0.67
ZGM50X300-32-FS3-A	-92	682	304		Owalny	Tak	Opór przepływu	0.75
ZGML50X300-31-FL2	-75	362		104	Okrągły Ø12	Nie	Opór przepływu	0.66
ZGML50X300-31-FL2-A	-75	362		104	Okrągły Ø12	Tak	Opór przepływu	0.73
ZGML50X300-31-FL3	-75	362		104	Owalny	Nie	Opór przepływu	0.65
ZGML50X300-31-FL3-A	-75	362		104	Owalny	Tak	Opór przepływu	0.72
ZGML50X300-31-FS2	-75	362		104	Okrągły Ø12	Nie	Opór przepływu	0.66
ZGML50X300-31-FS2-A	-75	362		104	Okrągły Ø12	Tak	Opór przepływu	0.73
ZGML50X300-31-FS3	-75	362		104	Owalny	Nie	Opór przepływu	0.65
ZGML50X300-31-FS3-A	-75	362		104	Owalny	Tak	Opór przepływu	0.72
ZGML50X300-32-FL2	-75	724		208	Okrągły Ø12	Nie	Opór przepływu	0.68
ZGML50X300-32-FL2-A	-75	724		208	Okrągły Ø12	Tak	Opór przepływu	0.76
ZGML50X300-32-FL3	-75	724		208	Owalny	Nie	Opór przepływu	0.67
ZGML50X300-32-FL3-A	-75	724		208	Owalny	Tak	Opór przepływu	0.75
ZGML50X300-32-FS2	-75	724		208	Okrągły Ø12	Nie	Opór przepływu	0.68
ZGML50X300-32-FS2-A	-75	724		208	Okrągły Ø12	Tak	Opór przepływu	0.76
ZGML50X300-32-FS3	-75	724		208	Owalny	Nie	Opór przepływu	0.67
ZGML50X300-32-FS3-A	-75	724		208	Owalny	Tak	Opór przepływu	0.75
ZGM50X400-31-FL2	-92	341	152		Okrągły Ø12	Nie	Opór przepływu	0.86
ZGM50X400-31-FL2-A	-92	341	152		Okrągły Ø12	Tak	Opór przepływu	0.93
ZGM50X400-31-FL3	-92	341	152		Owalny	Nie	Opór przepływu	0.84
ZGM50X400-31-FL3-A	-92	341	152		Owalny	Tak	Opór przepływu	0.92
ZGM50X400-31-FS2	-92	341	152		Okrągły Ø12	Nie	Opór przepływu	0.86
ZGM50X400-31-FS2-A	-92	341	152		Okrągły Ø12	Tak	Opór przepływu	0.93
ZGM50X400-31-FS3	-92	341	152		Owalny	Nie	Opór przepływu	0.84
ZGM50X400-31-FS3-A	-92	341	152		Owalny	Tak	Opór przepływu	0.92
ZGM50X400-32-FL2	-92	682	304		Okrągły Ø12	Nie	Opór przepływu	0.88
ZGM50X400-32-FL2-A	-92	682	304		Okrągły Ø12	Tak	Opór przepływu	0.96
ZGM50X400-32-FL3	-92	682	304		Owalny	Nie	Opór przepływu	0.87
ZGM50X400-32-FL3-A	-92	682	304		Owalny	Tak	Opór przepływu	0.94
ZGM50X400-32-FS2	-92	682	304		Okrągły Ø12	Nie	Opór przepływu	0.91
ZGM50X400-32-FS2-A	-92	682	304		Okrągły Ø12	Tak	Opór przepływu	0.98
ZGM50X400-32-FS3	-92	682	304		Owalny	Nie	Opór przepływu	0.89
ZGM50X400-32-FS3-A	-92	682	304		Owalny	Tak	Opór przepływu	0.97
ZGML50X400-31-FL2	-75	362		104	Okrągły Ø12	Nie	Opór przepływu	0.86
ZGML50X400-31-FL2-A	-75	362		104	Okrągły Ø12	Tak	Opór przepływu	0.93
ZGML50X400-31-FL3	-75	362		104	Owalny	Nie	Opór przepływu	0.84
ZGML50X400-31-FL3-A	-75	362		104	Owalny	Tak	Opór przepływu	0.92
ZGML50X400-31-FS2	-75	362		104	Okrągły Ø12	Nie	Opór przepływu	0.86
ZGML50X400-31-FS2-A	-75	362		104	Okrągły Ø12	Tak	Opór przepływu	0.93
ZGML50X400-31-FS3	-75	362		104	Owalny	Nie	Opór przepływu	0.84
ZGML50X400-31-FS3-A	-75	362		104	Owalny	Tak	Opór przepływu	0.92
ZGML50X400-32-FL2	-75	724		208	Okrągły Ø12	Nie	Opór przepływu	0.88
ZGML50X400-32-FL2-A	-75	724		208	Okrągły Ø12	Tak	Opór przepływu	0.96
ZGML50X400-32-FL3	-75	724		208	Owalny	Nie	Opór przepływu	0.87
ZGML50X400-32-FL3-A	-75	724		208	Owalny	Tak	Opór przepływu	0.94
ZGML50X400-32-FS2	-75	724		208	Okrągły Ø12	Nie	Opór przepływu	0.91
ZGML50X400-32-FS2-A	-75	724		208	Okrągły Ø12	Tak	Opór przepływu	0.98
ZGML50X400-32-FS3	-75	724		208	Owalny	Nie	Opór przepływu	0.89
ZGML50X400-32-FS3-A	-75	724		208	Owalny	Tak	Opór przepływu	0.97
ZGM50X500-31-FL2	-92	341	152		Okrągły Ø12	Nie	Opór przepływu	1.1
ZGM50X500-31-FL2-A	-92	341	152		Okrągły Ø12	Tak	Opór przepływu	1.1
ZGM50X500-31-FL3	-92	341	152		Owalny	Nie	Opór przepływu	1
ZGM50X500-31-FL3-A	-92	341	152		Owalny	Tak	Opór przepływu	1.1
ZGM50X500-31-FS2	-92	341	152		Okrągły Ø12	Nie	Opór przepływu	1.1

Nr katalogowy	► Dane techniczne							
	Poziom próżni maks. [kPa]	Natężenie przepływu [l/min]	Zużycie powietrza przy 4 bar [l/min]	Zużycie powietrza przy 6 bar [l/min]	Układ otworów w piankowej macie uszczelniającej	Zawór regulacji powietrza	Typ zaworu chwytaka powierzchniowego	Masa [kg]
ZGM50X500-31-FS2-A	-92	341	152		Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	1.1
ZGM50X500-31-FS3	-92	341	152		Owalny	Nie	Opór przepływu	1
ZGM50X500-31-FS3-A	-92	341	152		Owalny	Tak	Opór przepływu	1.1
ZGM50X500-32-FL2	-92	682	304		Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	1.1
ZGM50X500-32-FL2-A	-92	682	304		Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	1.2
ZGM50X500-32-FL3	-92	682	304		Owalny	Nie	Opór przepływu	1.1
ZGM50X500-32-FL3-A	-92	682	304		Owalny	Tak	Opór przepływu	1.1
ZGM50X500-32-FS2	-92	682	304		Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	1.1
ZGM50X500-32-FS2-A	-92	682	304		Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	1.2
ZGM50X500-32-FS3	-92	682	304		Owalny	Nie	Opór przepływu	1.1
ZGM50X500-32-FS3-A	-92	682	304		Owalny	Tak	Opór przepływu	1.1
ZGML50X500-31-FL2	-75	362		104	Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	1.1
ZGML50X500-31-FL2-A	-75	362		104	Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	1.1
ZGML50X500-31-FL3	-75	362		104	Owalny	Nie	Opór przepływu	1
ZGML50X500-31-FL3-A	-75	362		104	Owalny	Tak	Opór przepływu	1.1
ZGML50X500-31-FS2	-75	362		104	Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	1.1
ZGML50X500-31-FS2-A	-75	362		104	Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	1.1
ZGML50X500-31-FS3	-75	362		104	Owalny	Nie	Opór przepływu	1
ZGML50X500-31-FS3-A	-75	362		104	Owalny	Tak	Opór przepływu	1.1
ZGML50X500-32-FL2	-75	724		208	Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	1.1
ZGML50X500-32-FL2-A	-75	724		208	Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	1.2
ZGML50X500-32-FL3	-75	724		208	Owalny	Nie	Opór przepływu	1.1
ZGML50X500-32-FL3-A	-75	724		208	Owalny	Tak	Opór przepływu	1.1
ZGML50X500-32-FS2	-75	724		208	Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	1.076
ZGML50X500-32-FS2-A	-75	724		208	Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	1.2
ZGML50X500-32-FS3	-75	724		208	Owalny	Nie	Opór przepływu	1.1
ZGML50X500-32-FS3-A	-75	724		208	Owalny	Tak	Opór przepływu	1.1
ZGM50X600-31-FL2	-92	341	152		Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	1.2
ZGM50X600-31-FL2-A	-92	341	152		Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	1.3
ZGM50X600-31-FL3	-92	341	152		Owalny	Nie	Opór przepływu	1.2
ZGM50X600-31-FL3-A	-92	341	152		Owalny	Tak	Opór przepływu	1.3
ZGM50X600-31-FS2	-92	341	152		Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	1.2
ZGM50X600-31-FS2-A	-92	341	152		Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	1.3
ZGM50X600-31-FS3	-92	341	152		Owalny	Nie	Opór przepływu	1.2
ZGM50X600-31-FS3-A	-92	341	152		Owalny	Tak	Opór przepływu	1.3
ZGM50X600-32-FL2	-92	682	304		Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	1.3
ZGM50X600-32-FL2-A	-92	682	304		Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	1.3
ZGM50X600-32-FL3	-92	682	304		Owalny	Nie	Opór przepływu	1.3
ZGM50X600-32-FL3-A	-92	682	304		Owalny	Tak	Opór przepływu	1.3
ZGM50X600-32-FS2	-92	682	304		Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	1.3
ZGM50X600-32-FS2-A	-92	682	304		Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	1.3
ZGM50X600-32-FS3	-92	682	304		Owalny	Nie	Opór przepływu	1.3
ZGM50X600-32-FS3-A	-92	682	304		Owalny	Tak	Opór przepływu	1.3
ZGML50X600-31-FL2	-75	362		104	Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	1.2
ZGML50X600-31-FL2-A	-75	362		104	Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	1.3
ZGML50X600-31-FL3	-75	362		104	Owalny	Nie	Opór przepływu	1.2
ZGML50X600-31-FL3-A	-75	362		104	Owalny	Tak	Opór przepływu	1.3
ZGML50X600-31-FS2	-75	362		104	Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	1.2
ZGML50X600-31-FS2-A	-75	362		104	Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	1.3
ZGML50X600-31-FS3	-75	362		104	Owalny	Nie	Opór przepływu	1.2
ZGML50X600-31-FS3-A	-75	362		104	Owalny	Tak	Opór przepływu	1.3
ZGML50X600-32-FL2	-75	724		208	Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	1.3
ZGML50X600-32-FL2-A	-75	724		208	Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	1.3
ZGML50X600-32-FL3	-75	724		208	Owalny	Nie	Opór przepływu	1.3
ZGML50X600-32-FL3-A	-75	724		208	Owalny	Tak	Opór przepływu	1.3
ZGML50X600-32-FS2	-75	724		208	Okragły Ø12	Nie	Opór przepływu	1.3
ZGML50X600-32-FS2-A	-75	724		208	Okragły Ø12	Tak	Opór przepływu	1.3
ZGML50X600-32-FS3	-75	724		208	Owalny	Nie	Opór przepływu	1.3
ZGML50X600-32-FS3-A	-75	724		208	Owalny	Tak	Opór przepływu	1.3