


스프링 플런저 시리즈 ZLC

▶ 제품의 장점



- ▶ 모든 요구 사항에 맞게 유연하게 사용 가능
- ▶ 내부 및 외부 스프링이 있는 버전 제공
- ▶ 회전 방지 장치와 함께 사용 가능

▶ 제품 키

ZLC	M10F	30	TI	3N
시리즈	연결부 나사산	스트로크 [mm]	진공 연결 및 스프링 위치	설비 버전

▶ 기술 데이터


주문번호	▶ 기술 데이터								
	연결부 나사산	스트로크 [mm]	고정 스레드	너트 개수	너트 렌치 사이즈 [mm]	진공 연결	진공 연결 위치	스프링 위치	무게 [kg]
ZLC-12M-30-SE	G1/2" 외부	30	M20X1.5	2	24	G1/8" 내부	측면	외부	0.289
ZLC-12M-30-TI	G1/2" 외부	30	M22X1.5	2	30	G1/4" 내부	위의	내부	0.13
ZLC-12M-50-SE	G1/2" 외부	50	M20X1.5	2	24	G1/8" 내부	측면	외부	0.16
ZLC-12M-50-TI	G1/2" 외부	50	M18X1	2	22	G1/8" 내부	위의	내부	0.116
ZLC-12M-50-TI-E	G1/2" 외부	50	M22X1.5	2	30	G1/4" 내부	위의	내부	0.3
ZLC-14M-15-TI	G1/4" 외부	15	M18X1	2	22	G1/8" 내부	위의	내부	0.066
ZLC-14M-20-TI	G1/4" 외부	20	M16X1	2	20	G1/8" 내부	위의	내부	0.045
ZLC-14M-30-TI-3N	G1/4" 외부	30	M18X1	3	22	G1/8" 내부	위의	내부	0.101
ZLC-18F-05-SI	G1/8" 내부	5	M10X1	2	12	M5 내부	측면	내부	0.024
ZLC-18F-10-TI-E	G1/8" 내부	10	M16X1	2	20	G1/8" 내부	위의	내부	0.073
ZLC-18M-05-SI	G1/8" 외부	5	M10X1	2	12	M5 내부	측면	내부	0.028
ZLC-18M-10-TI	G1/8" 외부	10	M14X1.5	2	19	G1/8" 내부	위의	내부	0.044
ZLC-18M-15-SI	G1/8" 외부	15	M14X1	2	19	M5 내부	측면	내부	0.086
ZLC-18M-15-TI	G1/8" 외부	15	M14X1	2	19	G1/8" 내부	위의	내부	0.036
ZLC-18M-18-TI	G1/8" 외부	18	M14X1.5	2	20	G1/8" 내부	위의	내부	0.02
ZLC-18M-20-TI-3N	G1/8" 외부	20	M18X1	3	22	G1/8" 내부	위의	내부	0.083
ZLC-18M-20-TI-NR	G1/8" 외부	20	M16X1	2	20	G1/8" 내부	위의	내부	0.054
ZLC-18M-30-SE	G1/8" 외부	30	M14X1.5	2	19	M5 내부	측면	외부	0.054
ZLC-18M-30-TI	G1/8" 외부	30	G1/8"	2	20	G1/8" 내부	위의	내부	0.06
ZLC-18M-30-TI-3N	G1/8" 외부	30	M18X1	3	22	G1/8" 내부	위의	내부	0.13
ZLC-18M-45-TE	G1/8" 외부	45	M16X1	2	20	G1/8" 내부	위의	외부	0.066
ZLC-18M-50-SE	G1/8" 외부	50	M14X1.5	2	19	M5 내부	측면	외부	0.105
ZLC-18M-50-TE-3N	G1/8" 외부	50	M18X1	3	22	G1/8" 내부	위의	외부	0.09
ZLC-18M-50-TI-NR	G1/8" 외부	50	M18X1	2	22	G1/8" 내부	위의	내부	0.14
ZLC-18M-70-TE-3N	G1/8" 외부	70	M18X1	3	22	G1/8" 내부	위의	외부	0.13
ZLC-M10F-10-TI	M10 내부	10	M16X1	2	14	G1/8" 내부	위의	내부	0.043
ZLC-M10F-20-TI-3N	M10 내부	20	M18X1	3	22	G1/8" 내부	위의	내부	0.083

▶ 기술 데이터

주문번호	연결부 나사산	스트로크 [mm]	고정 스테드	너트 개수	너트 렌치 사이즈 [mm]	진공 연결	진공 연결 위치	스프링 위치	무게 [kg]
ZLC-M10F-30-TI-3N	M10 내부	30	M18X1	3	22	G1/8" 내부	위의	내부	0.122
ZLC-M10F-50-TE-3N	M10 내부	50	M18X1	3	22	G1/8" 내부	위의	외부	0.163
ZLC-M5F-07-TI	M5 내부	7	G1/8"	2	14	M5 내부	위의	내부	0.017
ZLC-M5F-07-TI-NR	M5 내부	7	G1/8"	2	14	M5 내부	위의	내부	0.018
ZLC-M5F-08-SE	M5 내부	8	M10X1	2	14	M5 내부	측면	외부	0.015
ZLC-M5F-10-TI	M5 내부	10	M10X1	2	14	M5 내부	위의	내부	0.036
ZLC-M5F-15-TI	M5 내부	15	M10X1	2	14	M5 내부	위의	내부	0.02
ZLC-M5F-20-TI	M5 내부	20	G1/8"	2	14	M5 내부	위의	내부	0.02
ZLC-M5M-10-TE	M5 외부	10	M12X1	2	14	M5 내부	위의	외부	0.03
ZLC-M5M-20-TE	M5 외부	20	M12X1	2	14	M5 내부	위의	외부	0.033
ZLC-NFA-06-TI		6	M8X0.8	2	12	M5 내부	위의	내부	0.012
ZLC-NFA-10-TI		10	M8X1	2	12	M5 내부	위의	내부	0.02
ZLC-NFA-25-TI-NR		25	M8X1	2	12	M5 내부	위의	내부	0.021
ZLC-NFB-05-SI-NR		5	M10X1	1	14	M3 내부	측면	내부	0.014
ZLC-NFB-06-TI		6	M8X1	2	12	M5 내부	위의	내부	0.011
ZLC-NFB-10-TI		10	M8X1	2	12	M5 내부	위의	내부	0.019
ZLC-NFC-06-TI		6	M8X1	2	12	M5 내부	위의	내부	0.012
ZLC-NFC-10-TI		10	M8X1	2	12	M5 내부	위의	내부	0.02


▶ 기술 도면

ZLC-12M-30-SE




- ① 고정부 석션 립용
③ 진공 연결

ZLC-12M-30-TI




- ① 고정부 석션 립용
- ③ 진공 연결

ZLC-12M-50-SE



- ③ 진공 연결


ZLC-12M-50-TI



- ① 고정부 석션 립용
- ③ 진공 연결


스프링 폴런저
시리즈 ZLC

ZLC-12M-50-TI-E




- ① 고정부 석션 립용
③ 진공 연결

ZLC-14M-15-TI




- ① 고정부 석션 립용
③ 진공 연결

ZLC-14M-20-TI




- ① 고정부 석션 립용
③ 진공 연결

ZLC-14M-30-TI-3N




- ① 고정부 석션 립용
③ 진공 연결

ZLC-18F-05-SI



- ① 고정부 석션 립용
③ 진공 연결

ZLC-18F-10-TI-E



- ① 고정부
 - ③ 진공 연결

석션 립용

석션 립용

[illegible]

석션 립용


석션 립용

석션 립용

석션 립용


스프링 폴런저
시리즈 ZLC

ZLC-18M-20-TI-NR




- ① 고정부 석션 립용
③ 진공 연결

ZLC-18M-30-SE




- ① 고정부 석션 립용
③ 진공 연결

ZLC-18M-30-TI




- ① 고정부 석션 립용
③ 진공 연결

ZLC-18M-30-TI-3N




- ① 고정부 석션 립용
③ 진공 연결

ZLC-18M-45-TE



- ① 고정부 석션 립용
③ 진공 연결

ZLC-18M-50-SE



- ① 고정부 석션 립용
③ 진공 연결

석션 립용

[illegible]

석션 립용

[illegible]

석션 립용


석션 립용

석션 립용

석션 립용


스프링 폴런저
시리즈 ZLC

ZLC-M10F-50-TE-3N




- ① 고정부 석션 립용
③ 진공 연결

ZLC-M5F-07-TI




- ① 고정부 석션 립용
③ 진공 연결

ZLC-M5F-07-TI-NR




- ① 고정부 석션 립용
③ 진공 연결

ZLC-M5F-08-SE




- ① 고정부 석션 립용
③ 진공 연결

ZLC-M5F-10-TI




- ① 고정부 석션 립용
③ 진공 연결

ZLC-M5F-15-TI




- ① 고정부 석션 립용
③ 진공 연결

ZLC-M5F-20-TI


- ① 고정부
③ 진공 연결

석션 립용

ZLC-M5M-10-TE


- ① 고정부
③ 진공 연결

석션 립용

ZLC-M5M-20-TE


- ① 고정부
③ 진공 연결

석션 립용

ZLC-NFA-06-TI


- ① 고정부
③ 진공 연결

석션 립용

ZLC-NFA-10-TI

- ① 고정부
③ 진공 연결

석션 립용


ZLC-NFA-25-TI-NR

- ① 고정부
③ 진공 연결

석션 립용


스프링 폴런저
시리즈 ZLC

ZLC-NFB-05-SI-NR




- ① 고정부 석션 립용
③ 진공 연결

ZLC-NFB-06-TI




- ① 고정부 석션 립용
- ③ 진공 연결

ZLC-NFB-10-TI




- ① 고정부 석션 립용
③ 진공 연결

ZLC-NFC-06-TI



- ① 고정부 석션 립용
③ 진공 연결

ZLC-NFC-10-TI



- ① 고정부 석션 립용
③ 진공 연결