


VENTOSA PIATTA

SERIE ZLF

► VANTAGGI DEL PRODOTTO



► Diametro: 150 mm - 300 mm

► Proprietà eccellenti

- Per la movimentazione di pezzi lisci e piatti
- Struttura a profilo sul lato inferiore della ventosa per aumentare l'attrito tra pezzo e ventosa
- Maggiore sicurezza grazie al doppio labbro

► Ambiti di impiego

- Metallo
- Legno e materiale composito
- Pietrame
- Elettronica
- Vetro

► CODICE PRODOTTO

ZLF	150	-	N	-	12F
Serie	Diametro		Materiale		Filettatura di collegamento

► CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

Versione	Materiale	Colore	Temperatura di esercizio [°C]	Durezza Shore
N	NBR	nero	-20 ... +110	60


► DIMENSIONI

ZLF150




Legenda	A	B	C
Dimensioni [mm]	153	27	32

ZLF200




Legenda	A	B	C	D	E	F
Dimensioni [mm]	204	27	70	70	21	22.5

ZLF250



Legenda	A	B	C	D	E	F
Dimensioni [mm]	250	27	70	70	75	68.6

ZLF300



Legenda	A	B	C	D	E	F
Dimensioni [mm]	304	27	82	82	97.3	88

► DATI TECNICI

Dimensioni costruttive	ZLF150	ZLF200	ZLF250	ZLF300
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa [kg]	39.000	65.000	114.000	187.000
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa [kg]	43.000	98.000	168.000	278.000
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa [kg]	68.000	149.000	260.000	402.000
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa [kg]	53.000	150.000	167.000	267.000
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa [kg]	79.000	154.000	251.000	384.000
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa [kg]	115.000	224.000	361.000	556.000
Volume [cm³]	145.000	275.000	435.000	666.000

► Dati tecnici			
Numero d'ordine	Diametro [mm]	Materiale	Filettatura di collegamento
ZLF150-N-12F	150	NBR	G1/2" interna
ZLF200-N-12F	200	NBR	G1/2" interna
ZLF250-N-12F	250	NBR	G1/2" interna
ZLF300-N-12F	300	NBR	G1/2" interna