


PLOCHÝ VYSÁVAČ

SÉRIA ZLF

► VÝHODY VÝROBKU



► Priemer: 150 mm – 300 mm

► Vynikajúce vlastnosti

- Na manipuláciu s hladkými, plochými obrobkami
- Profil na spodnej strane vysávača pre väčšie trenie medzi obrobkom a vákuovým vysávačom
- Väčšia bezpečnosť vďaka dvojitému okraju

► Oblasť použitia

- Kov
- Drevo a kompozitné materiály
- Štrk
- Elektronika

► PRODUKTOVÝ KLÚČ

ZLF	150	-	N	-	12F
Séria	Priemer		Materiál		Prípojný závit

► VLASTNOSTI MATERIÁLU

vyhotovenie	Materiál	Farba	Prevádzková teplota [°C]	Tvrdosť Shore
N	NBR	čierna	-20 ... +110	60


► ROZMERY

ZLF150




Legenda	A	B	C
Rozmery [mm]	153	27	32

ZLF200




Legenda	A	B	C	D	E	F
Rozmery [mm]	204	27	70	70	21	22,5

ZLF250



Legenda	A	B	C	D	E	F
Rozmery [mm]	250	27	70	70	75	68,6

ZLF300



Legenda	A	B	C	D	E	F
Rozmery [mm]	304	27	82	82	97,3	88

► TECHNICKÉ ÚDAJE

Konstrukčná veľkosť	ZLF150	ZLF200	ZLF250	ZLF300
Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa [kg]	39,000	65,000	114,000	187,000
Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa [kg]	43,000	98,000	168,000	278,000
Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa [kg]	68,000	149,000	260,000	402,000
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa [kg]	53,000	150,000	167,000	267,000
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa [kg]	79,000	154,000	251,000	384,000
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa [kg]	115,000	224,000	361,000	556,000
Objem [cm ³]	145,000	275,000	435,000	666,000

► Technické údaje

Objednávacie č.	Priemer [mm]	Materiál	Prípojný závit
ZLF150-N-12F	150	NBR	Vnúťorný G1/2"
ZLF200-N-12F	200	NBR	Vnúťorný G1/2"
ZLF250-N-12F	250	NBR	Vnúťorný G1/2"
ZLF300-N-12F	300	NBR	Vnúťorný G1/2"