


真空发生器

ZMP 系列

产品优点



性能强劲

- 体积流量: 1364 l/min - 5456 l/min
- 空气消耗量: 608 l/min - 2144 l/min
- 最大真空度: -92 kPa

卓越表现

专为超高流量需求应用而设计。还提供多个真空接口。

产品代码



ZMP	30	303	A	AR3	DL	SP
系列	真空筒类型	真空筒的级数与数量	压缩空气接口	进排气调节阀	进排气调节阀接口类型	数字真空开关

技术数据



	▶ 技术数据									
订购编号	最大真空度 [kPa]	体积流量 [l/min]	4 bar 压力下的空气消耗量 [l/min]	进气调节阀	排气调节阀	开关输出	数字真空开关	最大噪音水平 [dB]	最大操作气压 [bar]	重量 [kg]
ZMP30303-A	-92	1023	456					60	7	1.519
ZMP30303-A-AR3-DL-SN	-92	1023	456	是	是	NPN	是	60	7	1.519
ZMP30303-A-AR3-DL-SP	-92	1023	456	是	是	PNP	是	60	7	1.519
ZMP30304-A	-92	1364	608					60	7	1.516
ZMP30304-A-AR3-DL-SN	-92	1364	608	是	是	NPN	是	60	7	1.516
ZMP30304-A-AR3-DL-SP	-92	1364	608	是	是	PNP	是	60	7	1.516
ZMP30312-B	-92	4092	1608					60	7	4.469
ZMP30312-B-AR3-DL-SN	-92	4092	1608	是	是	NPN	是	60	7	4.469
ZMP30312-B-AR3-DL-SP	-92	4092	1608	是	是	PNP	是	60	7	4.469
ZMP30316-B	-92	5456	2144					60	7	4.454
ZMP30316-B-AR3-DL-SN	-92	5456	2144	是	是	NPN	是	60	7	4.454
ZMP30316-B-AR3-DL-SP	-92	5456	2144	是	是	PNP	是	60	7	4.454

图表



ZMP30303





ZMP30304



ZMP30312



ZMP30316




真空发生器

ZMP 系列


► 技术图纸

ZMP30303




- ① 固定
- ② 压缩空气接口
- ③ 真空接口
- ④ 排气接口
- ⑤ 排气/排气阀
- ⑥ 消音器

ZMP30303-A-AR3-DL-SN / -SP




- ① 固定
- ③ 真空接口
- ⑤ 排气/排气阀
- ⑥ 消音器
- ⑨ 进气调节阀
- ⑩ 排气调节阀
- ⑪ 真空开关

ZMP30304




- ① 固定
- ② 压缩空气接口
- ③ 真空接口
- ④ 排气接口
- ⑤ 排气/排气阀
- ⑥ 消音器

ZMP30304-A-AR3-DL-SN / -SP




- ① 固定
- ③ 真空接口
- ⑤ 排气/排气阀
- ⑥ 消音器
- ⑨ 进气调节阀
- ⑩ 排气调节阀
- ⑪ 真空开关

ZMP30312




- ① 固定
- ② 压缩空气接口
- ③ 真空接口
- ④ 排气接口
- ⑤ 排气/排气阀
- ⑥ 消音器

ZMP30312-B-AR3-DL-SN / -SP




- ① 固定
- ③ 真空接口
- ⑤ 排气/排气阀
- ⑥ 消音器
- ⑨ 进气调节阀
- ⑩ 排气调节阀
- ⑪ 真空开关

ZMP30316



- ① 固定
- ② 压缩空气接口
- ③ 真空接口
- ④ 排气接口
- ⑤ 排气/排气阀
- ⑥ 消音器

ZMP30316-B-AR3-DL-SN / -SP



- ① 固定
- ③ 真空接口
- ⑤ 排气/排气阀
- ⑥ 消音器
- ⑨ 进气调节阀
- ⑩ 排气调节阀
- ⑪ 真空开关