


PINCES COUPANTES

TAILLE DE FABRICATION ZK22

► SPÉCIFICATIONS PRODUIT



► Diagramme des couples de préhension




► Forces et couples

Montre les couples et les forces qui peuvent agir en plus de la force de préhension.



Mr [Nm]	20
My [Nm]	30
Fa [N]	600

► Diagramme des forces



► ACCESSOIRES RECOMMANDÉS




COMPOSANTS DES PINCES




UB22
Jeu de mors universel acier



BK22
Kit de logement de couteau



BK22-1
Jeu de couteaux polis des deux côtés



BK22-2
Jeu de couteaux polis d'un seul côté



BK22-3
Jeu de couteaux ciseau



ALIMENTATION EN ÉNERGIE



GVM5
Raccord pneumatique droit



WVM5
Raccord orientable



CAPTEURS



KB3
Support détecteur




NJ3-E2
Détecteur de proximité inductif - Câble 5 m



NJ3-E2SK
Détecteur de proximité inductif Câble 0,3 m - Fiche M8

► **Caractéristiques techniques**

N° de commande	ZK22
Course par mors [°]	7.5
Couple de préhension à la fermeture [Nm]	54
Force de préhension à la fermeture [N]	3600
Temps de fermeture [s]	0.15
Temps d'ouverture [s]	0.15
Précision de répétition +/- [mm]	0.1
Pression de service min. [bar]	3
Pression de service max. [bar]	8
Pression de service nominal [bar]	6
Température de fonctionnement min. [°C]	5
Température de fonctionnement max. [°C]	+80
Volume du vérin par cycle [cm ³]	10
Poids [kg]	0.8



PINCES COUPANTES

SÉRIE ZK

▶ AVANTAGES PRODUIT



▶ Construction plate

Réduit les irrégularités du contour et facilite l'intégration dans votre concept de machine

▶ Ici, c'est vous qui décidez !

Le logement des mors de préhension vous offre la possibilité d'adapter les couteaux standards, les mors de préhension ou votre construction spécifique

▶ Fonctionnement en continu impeccable

Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu'à 5 millions de cycles de préhension sans entretien

▶ CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE

Taille de fabrication

ZKXX



5 millions de cycles sans maintenance (max.)



Capteur inductif




IP40





► DÉTAIL DES AVANTAGES



- ① **Came de détection**
 - pour détection de position
- ② **Support de mors**
 - pour mors individuel, couteaux ou autre
- ③ **Ressort intégré**
 - aide au retour des mors (ZK33)
- ④ **Boîtier robuste et léger**
 - Alliage aluminium anodisé
- ⑤ **Transmission de force**
 - avec coin et rouleaux
- ⑥ **Fixation et positionnement**
 - alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
- ⑦ **Alimentation d'énergie**
 - possible sur plusieurs faces
- ⑧ **Entraînement**
 - vérin pneumatique à double effet

► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taille de fabrication	Course [°]	Couple de préhension [Nm]	Poids [kg]	Classe IP
ZK22	7.5	54	0.8	IP40
ZK33	9	110	2.1	IP40

► AUTRES INFORMATIONS DISPONIBLES EN LIGNE



Toutes les informations en un clic sur www.zimmer-group.com. À l'aide de la référence du produit de votre choix, trouvez les données, plans, modèles 3D et instructions de service concernant la taille du modèle sélectionné. Rapide, clair et toujours à jour.