

ŁĘKTORY PRÓŻNIOWE

SERIA ZPG | ROZMIAR ZPG2531

► ZALETY PRODUKTU



► Wysoka moc przy efektywnej eksploatacji

Seria ZPG zapewnia wysoką wydajność próżniową przy efektywnym wykorzystaniu sprężonego powietrza, dzięki czemu nadaje się do różnych zastosowań.

► Solidne i niemal bezobsługowe

Obudowa odporna na kurz i korozję oraz wbudowany, samoczyszczący się filtr próżniowy zapewniają niezawodną i długotrwałą pracę.

► Elastyczne i łatwe do zintegrowania

Dzięki różnym wersjom wykonania, licznym przyłączom próżniowym oraz prostemu uruchomieniu serię ZPG można elastycznie dostosować do różnych zastosowań.

► Dopuszczenia: LABS / REACH / RoHS

► KLUCZ PRODUKTU



ZPG	20	31	F	W
Seria	Typ wkładu próżniowego	Poziomy i liczba wkładów próżniowych	Filtr próżni	Kolor obudowy

► DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy	► Dane techniczne
	ZPG2531-F-W
Poziom próżni maks. [kPa]	-94
Natężenie przepływu [l/min]	146
Cyfrowy czujnik próżni	Nie
Funkcja oszczędzania powietrza	Nie
Masa [kg]	0.1
Typ generatora próżni	Wkład próżniowy
Typ wkładu próżniowego	ZVC253
Liczba wkładów próżniowych	1
Liczba stopni wkładu próżniowego	3
Kolor obudowy	Biały
Złącze sprężonego powietrza	Złącze typu Push-in do przewodu 6 mm
Liczba przyłączy sprężonego powietrza	1
Zawór regulacji powietrza	Nie
Zawór regulacji przedmuchu	Nie
Zawór elektromagnetyczny	Nie
Zawór zwrotny	Nie
Liczba przyłączy próżni	2
Złącze próżni	G1/8" wewn.
Tłumik	Nie
Filtr próżni	Tak
Ciśnienie robocze maks. [bar]	7
Zużycie powietrza przy 5,5 bar [l/min]	77
Zużycie powietrza przy 6 bar [l/min]	84
Temperatura robocza [°C]	-20 ... +80
Dopuszczenia	LABS / REACH / RoHS


► WYKRESY

ZPG2531-F-W



► RYSUNKI TECHNICZNE

ZPG2531-F-W



- ① Mocowanie
- ② Złącze sprężonego powietrza
- ③ Złącze próżni
- ④ Zawór
- ⑤ Powietrze wylotowe/zawór powietrza wylotowego