


ÉJECTEUR À VIDE

SÉRIE ZPS

► AVANTAGES PRODUIT



► Performant

- Débit volumétrique : 171 l/min - 175 l/min
- Consommation d'air : 197 l/min - 350 l/min
- Niveau de vide max. : -87 kPa

► Parfaitement adapté au secteur alimentaire

Cette solution est idéale pour les applications nécessitant un débit volumétrique élevé et un faible niveau de vide. Elle permet de manipuler des pièces sensibles avec une pression minimale.

► CLÉ DE PRODUIT

ZPS	10	1B20	A	S
Série	Version : niveau de vide	Raccordement de vide	Matériau du boîtier	Version : silencieux / évacuation d'air

► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° de commande	► Caractéristiques techniques							
	Niveau de vide max. [kPa]	Débit volumétrique [l/min]	Consommation d'air à 4 bar [l/min]	Matériau du boîtier	Silencieux	Niveau sonore max. [dB]	Pression de service max. [bar]	Poids [kg]
ZPS10-1B20-A-H12	-35	175	197	Aluminium		72	7	0.2
ZPS10-1B20-A-H19	-35	175	197	Aluminium		72	7	0.2
ZPS10-1B20-A-S	-35	175	197	Aluminium	Oui	72	7	0.2
ZPS10-1B20-SS-H12	-35	175	197	Acier inoxydable		72	7	0.2
ZPS10-1B20-SS-H19	-35	175	197	Acier inoxydable		72	7	0.2
ZPS10-1B20-SS-S	-35	175	197	Acier inoxydable	Oui	72	7	0.2
ZPS10-1B40-A-H12	-35	175	197	Aluminium		72	7	0.2
ZPS10-1B40-A-H19	-35	175	197	Aluminium		72	7	0.2
ZPS10-1B40-A-S	-35	175	197	Aluminium	Oui	72	7	0.2
ZPS10-1B40-SS-H12	-35	175	197	Acier inoxydable		72	7	0.2
ZPS10-1B40-SS-H19	-35	175	197	Acier inoxydable		72	7	0.2
ZPS10-1B40-SS-S	-35	175	197	Acier inoxydable	Oui	72	7	0.2
ZPS10-2B20-A-H12	-35	175	197	Aluminium		72	7	0.2
ZPS10-2B20-A-H19	-35	175	197	Aluminium		72	7	0.2
ZPS10-2B20-A-S	-35	175	197	Aluminium	Oui	72	7	0.2
ZPS10-2B20-SS-H12	-35	175	197	Acier inoxydable		72	7	0.2
ZPS10-2B20-SS-H19	-35	175	197	Acier inoxydable		72	7	0.2
ZPS10-2B20-SS-S	-35	175	197	Acier inoxydable	Oui	72	7	0.2
ZPS10-2B40-A-H12	-35	175	197	Aluminium		72	7	0.2
ZPS10-2B40-A-H19	-35	175	197	Aluminium		72	7	0.2
ZPS10-2B40-A-S	-35	175	197	Aluminium	Oui	72	7	0.2
ZPS10-2B40-SS-H12	-35	175	197	Acier inoxydable		72	7	0.2
ZPS10-2B40-SS-H19	-35	175	197	Acier inoxydable		72	7	0.2
ZPS10-2B40-SS-S	-35	175	197	Acier inoxydable	Oui	72	7	0.2
ZPS20-1B20-A-H12	-65	174	283	Aluminium		72	7	0.22
ZPS20-1B20-A-H19	-65	174	283	Aluminium		72	7	0.22
ZPS20-1B20-A-S	-65	174	283	Aluminium	Oui	72	7	0.22



N° de commande	► Caractéristiques techniques							
	Niveau de vide max. [kPa]	Débit volumétrique [l/min]	Consommation d'air à 4 bar [l/min]	Matériau du boîtier	Silencieux	Niveau sonore max. [dB]	Pression de service max. [bar]	Poids [kg]
ZPS20-1B20-SS-H12	-65	174	283	Acier inoxydable		72	7	0.22
ZPS20-1B20-SS-H19	-65	174	283	Acier inoxydable		72	7	0.22
ZPS20-1B20-SS-S	-65	174	283	Acier inoxydable	Oui	72	7	0.22
ZPS20-1B40-A-H12	-65	174	283	Aluminium		72	7	0.22
ZPS20-1B40-A-H19	-65	174	283	Aluminium		72	7	0.22
ZPS20-1B40-A-S	-65	174	283	Aluminium	Oui	72	7	0.22
ZPS20-1B40-SS-H12	-65	174	283	Acier inoxydable		72	7	0.22
ZPS20-1B40-SS-H19	-65	174	283	Acier inoxydable		72	7	0.22
ZPS20-1B40-SS-S	-65	174	283	Acier inoxydable	Oui	72	7	0.22
ZPS20-2B20-A-H12	-65	174	283	Aluminium		72	7	0.22
ZPS20-2B20-A-H19	-65	174	283	Aluminium		72	7	0.22
ZPS20-2B20-A-S	-65	174	283	Aluminium	Oui	72	7	0.22
ZPS20-2B20-SS-H12	-65	174	283	Acier inoxydable		72	7	0.22
ZPS20-2B20-SS-H19	-65	174	283	Acier inoxydable		72	7	0.22
ZPS20-2B20-SS-S	-65	174	283	Acier inoxydable	Oui	72	7	0.22
ZPS20-2B40-A-H12	-65	174	283	Aluminium		72	7	0.22
ZPS20-2B40-A-H19	-65	174	283	Aluminium		72	7	0.22
ZPS20-2B40-A-S	-65	174	283	Aluminium	Oui	72	7	0.22
ZPS20-2B40-SS-H12	-65	174	283	Acier inoxydable		72	7	0.22
ZPS20-2B40-SS-H19	-65	174	283	Acier inoxydable		72	7	0.22
ZPS20-2B40-SS-S	-65	174	283	Acier inoxydable	Oui	72	7	0.22
ZPS30-1B20-A-H12	-87	171	350	Aluminium		72	7	0.25
ZPS30-1B20-A-H19	-87	171	350	Aluminium		72	7	0.25
ZPS30-1B20-A-S	-87	171	350	Aluminium	Oui	72	7	0.25
ZPS30-1B20-SS-H12	-87	171	350	Acier inoxydable		72	7	0.25
ZPS30-1B20-SS-H19	-87	171	350	Acier inoxydable		72	7	0.25
ZPS30-1B20-SS-S	-87	171	350	Acier inoxydable	Oui	72	7	0.25
ZPS30-1B40-A-H12	-87	171	350	Aluminium		72	7	0.25
ZPS30-1B40-A-H19	-87	171	350	Aluminium		72	7	0.25
ZPS30-1B40-A-S	-87	171	350	Aluminium	Oui	72	7	0.25
ZPS30-1B40-SS-H12	-87	171	350	Acier inoxydable		72	7	0.25
ZPS30-1B40-SS-H19	-87	171	350	Acier inoxydable		72	7	0.25
ZPS30-1B40-SS-S	-87	171	350	Acier inoxydable	Oui	72	7	0.25
ZPS30-2B20-A-H12	-87	171	350	Aluminium		72	7	0.25
ZPS30-2B20-A-H19	-87	171	350	Aluminium		72	7	0.25
ZPS30-2B20-A-S	-87	171	350	Aluminium	Oui	72	7	0.25
ZPS30-2B20-SS-H12	-87	171	350	Acier inoxydable		72	7	0.25
ZPS30-2B20-SS-H19	-87	171	350	Acier inoxydable		72	7	0.25
ZPS30-2B20-SS-S	-87	171	350	Acier inoxydable	Oui	72	7	0.25
ZPS30-2B40-A-H12	-87	171	350	Aluminium		72	7	0.25
ZPS30-2B40-A-H19	-87	171	350	Aluminium		72	7	0.25
ZPS30-2B40-A-S	-87	171	350	Aluminium	Oui	72	7	0.25
ZPS30-2B40-SS-H12	-87	171	350	Acier inoxydable		72	7	0.25
ZPS30-2B40-SS-H19	-87	171	350	Acier inoxydable		72	7	0.25
ZPS30-2B40-SS-S	-87	171	350	Acier inoxydable	Oui	72	7	0.25

ÉJECTEUR À VIDE



SÉRIE ZPS

► DIAGRAMMES



ZPS10



ZPS20




ZPS30




► DESSINS TECHNIQUES

ZPS10/20/30-1B20-A/SS-S




- ① Fixation
- ② Connexion pneumatique
- ③ Raccordement de vide
- ⑤ Évacuation de l'air / vanne d'évacuation de l'air
- ⑥ Silencieux
- ⑦ Connexion pour Magic Cups

ZPS10/20/30-1B40-A/SS-S




- ① Fixation
- ② Connexion pneumatique
- ③ Raccordement de vide
- ⑤ Évacuation de l'air / vanne d'évacuation de l'air
- ⑥ Silencieux
- ⑦ Connexion pour Magic Cups

ZPS10/20/30-1B20-A/SS-H12



- ① Fixation
- ② Connexion pneumatique
- ③ Raccordement de vide
- ⑤ Évacuation de l'air / vanne d'évacuation de l'air
- ⑦ Connexion pour Magic Cups

ZPS10/20/30-1B40-A/SS-H12




- ① Fixation
- ② Connexion pneumatique
- ③ Raccordement de vide
- ⑤ Évacuation de l'air / vanne d'évacuation de l'air
- ⑦ Connexion pour Magic Cups

ÉJECTEUR À VIDE


SÉRIE ZPS

ZPS10/20/30-1B20-A/SS-H19



- ① Fixation
- ② Connexion pneumatique
- ③ Raccordement de vide
- ⑤ Évacuation de l'air / vanne d'évacuation de l'air
- ⑦ Connexion pour Magic Cups

ZPS10/20/30-1B40-A/SS-H19



- ① Fixation
- ② Connexion pneumatique
- ③ Raccordement de vide
- ⑤ Évacuation de l'air / vanne d'évacuation de l'air
- ⑦ Connexion pour Magic Cups