


EIETTORE A VUOTO

SERIE ZPS

► VANTAGGI DEL PRODOTTO



► Performante

- Flusso volumetrico: 171 l/min - 175 l/min
- Consumo d'aria: 197 l/min - 350 l/min
- Livello di vuoto max.: -87 kPa

► Perfetto per il settore alimentare

La soluzione è ideale per applicazioni con requisiti di portata elevata e bassi livelli di vuoto. Ciò consente di manipolare pezzi delicati con una pressione minima.

► CODICE PRODOTTO

ZPS	10	1B20	A	S
Serie	Versione livello di vuoto	Connessione per vuoto	Materiale della cassa	Versione silenziatore / aria di scarico

► DATI TECNICI

Numero d'ordine	► Dati tecnici							
	Livello di vuoto max. [kPa]	Flusso volumetrico [l/min]	Consumo d'aria a 4 bar [l/min]	Materiale della cassa	Silenziatore	Livello di rumore max. [dB]	Pressione di esercizio mass. [bar]	Peso [kg]
ZPS10-1B20-A-H12	-35	175	197	Alluminio	No	72	7	0.2
ZPS10-1B20-A-H19	-35	175	197	Alluminio	No	72	7	0.2
ZPS10-1B20-A-S	-35	175	197	Alluminio	Si	72	7	0.2
ZPS10-1B20-SS-H12	-35	175	197	Acciaio inossidabile	No	72	7	0.2
ZPS10-1B20-SS-H19	-35	175	197	Acciaio inossidabile	No	72	7	0.2
ZPS10-1B20-SS-S	-35	175	197	Acciaio inossidabile	Si	72	7	0.2
ZPS10-1B40-A-H12	-35	175	197	Alluminio	No	72	7	0.2
ZPS10-1B40-A-H19	-35	175	197	Alluminio	No	72	7	0.2
ZPS10-1B40-A-S	-35	175	197	Alluminio	Si	72	7	0.2
ZPS10-1B40-SS-H12	-35	175	197	Acciaio inossidabile	No	72	7	0.2
ZPS10-1B40-SS-H19	-35	175	197	Acciaio inossidabile	No	72	7	0.2
ZPS10-1B40-SS-S	-35	175	197	Acciaio inossidabile	Si	72	7	0.2
ZPS10-2B20-A-H12	-35	175	197	Alluminio	No	72	7	0.2
ZPS10-2B20-A-H19	-35	175	197	Alluminio	No	72	7	0.2
ZPS10-2B20-A-S	-35	175	197	Alluminio	Si	72	7	0.2
ZPS10-2B20-SS-H12	-35	175	197	Acciaio inossidabile	No	72	7	0.2
ZPS10-2B20-SS-H19	-35	175	197	Acciaio inossidabile	No	72	7	0.2
ZPS10-2B20-SS-S	-35	175	197	Acciaio inossidabile	Si	72	7	0.2
ZPS10-2B40-A-H12	-35	175	197	Alluminio	No	72	7	0.2
ZPS10-2B40-A-H19	-35	175	197	Alluminio	No	72	7	0.2
ZPS10-2B40-A-S	-35	175	197	Alluminio	Si	72	7	0.2
ZPS10-2B40-SS-H12	-35	175	197	Acciaio inossidabile	No	72	7	0.2
ZPS10-2B40-SS-H19	-35	175	197	Acciaio inossidabile	No	72	7	0.2
ZPS10-2B40-SS-S	-35	175	197	Acciaio inossidabile	Si	72	7	0.2
ZPS20-1B20-A-H12	-65	174	283	Alluminio	No	72	7	0.22
ZPS20-1B20-A-H19	-65	174	283	Alluminio	No	72	7	0.22
ZPS20-1B20-A-S	-65	174	283	Alluminio	Si	72	7	0.22



Numero d'ordine	► Dati tecnici							
	Livello di vuoto max. [kPa]	Flusso volumetrico [l/min]	Consumo d'aria a 4 bar [l/min]	Materiale della cassa	Silenziatore	Livello di rumore max. [dB]	Pressione di esercizio mass. [bar]	Peso [kg]
ZPS20-1B20-SS-H12	-65	174	283	Acciaio inossidabile	No	72	7	0.22
ZPS20-1B20-SS-H19	-65	174	283	Acciaio inossidabile	No	72	7	0.22
ZPS20-1B20-SS-S	-65	174	283	Acciaio inossidabile	Sì	72	7	0.22
ZPS20-1B40-A-H12	-65	174	283	Alluminio	No	72	7	0.22
ZPS20-1B40-A-H19	-65	174	283	Alluminio	No	72	7	0.22
ZPS20-1B40-A-S	-65	174	283	Alluminio	Sì	72	7	0.22
ZPS20-1B40-SS-H12	-65	174	283	Acciaio inossidabile	No	72	7	0.22
ZPS20-1B40-SS-H19	-65	174	283	Acciaio inossidabile	No	72	7	0.22
ZPS20-1B40-SS-S	-65	174	283	Acciaio inossidabile	Sì	72	7	0.22
ZPS20-2B20-A-H12	-65	174	283	Alluminio	No	72	7	0.22
ZPS20-2B20-A-H19	-65	174	283	Alluminio	No	72	7	0.22
ZPS20-2B20-A-S	-65	174	283	Alluminio	Sì	72	7	0.22
ZPS20-2B20-SS-H12	-65	174	283	Acciaio inossidabile	No	72	7	0.22
ZPS20-2B20-SS-H19	-65	174	283	Acciaio inossidabile	No	72	7	0.22
ZPS20-2B20-SS-S	-65	174	283	Acciaio inossidabile	Sì	72	7	0.22
ZPS20-2B40-A-H12	-65	174	283	Alluminio	No	72	7	0.22
ZPS20-2B40-A-H19	-65	174	283	Alluminio	No	72	7	0.22
ZPS20-2B40-A-S	-65	174	283	Alluminio	Sì	72	7	0.22
ZPS20-2B40-SS-H12	-65	174	283	Acciaio inossidabile	No	72	7	0.22
ZPS20-2B40-SS-H19	-65	174	283	Acciaio inossidabile	No	72	7	0.22
ZPS20-2B40-SS-S	-65	174	283	Acciaio inossidabile	Sì	72	7	0.22
ZPS30-1B20-A-H12	-87	171	350	Alluminio	No	72	7	0.25
ZPS30-1B20-A-H19	-87	171	350	Alluminio	No	72	7	0.25
ZPS30-1B20-A-S	-87	171	350	Alluminio	Sì	72	7	0.25
ZPS30-1B20-SS-H12	-87	171	350	Acciaio inossidabile	No	72	7	0.25
ZPS30-1B20-SS-H19	-87	171	350	Acciaio inossidabile	No	72	7	0.25
ZPS30-1B20-SS-S	-87	171	350	Acciaio inossidabile	Sì	72	7	0.25
ZPS30-1B40-A-H12	-87	171	350	Alluminio	No	72	7	0.25
ZPS30-1B40-A-H19	-87	171	350	Alluminio	No	72	7	0.25
ZPS30-1B40-A-S	-87	171	350	Alluminio	Sì	72	7	0.25
ZPS30-1B40-SS-H12	-87	171	350	Acciaio inossidabile	No	72	7	0.25
ZPS30-1B40-SS-H19	-87	171	350	Acciaio inossidabile	No	72	7	0.25
ZPS30-1B40-SS-S	-87	171	350	Acciaio inossidabile	Sì	72	7	0.25
ZPS30-2B20-A-H12	-87	171	350	Alluminio	No	72	7	0.25
ZPS30-2B20-A-H19	-87	171	350	Alluminio	No	72	7	0.25
ZPS30-2B20-A-S	-87	171	350	Alluminio	Sì	72	7	0.25
ZPS30-2B20-SS-H12	-87	171	350	Acciaio inossidabile	No	72	7	0.25
ZPS30-2B20-SS-H19	-87	171	350	Acciaio inossidabile	No	72	7	0.25
ZPS30-2B20-SS-S	-87	171	350	Acciaio inossidabile	Sì	72	7	0.25
ZPS30-2B40-A-H12	-87	171	350	Alluminio	No	72	7	0.25
ZPS30-2B40-A-H19	-87	171	350	Alluminio	No	72	7	0.25
ZPS30-2B40-A-S	-87	171	350	Alluminio	Sì	72	7	0.25
ZPS30-2B40-SS-H12	-87	171	350	Acciaio inossidabile	No	72	7	0.25
ZPS30-2B40-SS-H19	-87	171	350	Acciaio inossidabile	No	72	7	0.25
ZPS30-2B40-SS-S	-87	171	350	Acciaio inossidabile	Sì	72	7	0.25

EIETTORE A VUOTO



SERIE ZPS

► DIAGRAMMI



ZPS10



ZPS20




ZPS30




► DISEGNI TECNICI

ZPS10/20/30-1B20-A/SS-S




- ① Fissaggio
- ② Connessione per aria compressa
- ③ Connessione per vuoto
- ⑤ Aria di scarico/valvola dell'aria di scarico
- ⑥ Silenziatore
- ⑦ Connessione per Magic Cups

ZPS10/20/30-1B20-A/SS-H12




- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| ① Fissaggio | ⑤ Aria di scarico/valvola dell'aria |
| ② Connessione per aria compressa | di scarico |
| ③ Connessione per vuoto | ⑦ Connessione per Magic Cups |

ZPS10/20/30-1B40-A/SS-S



- ① Fissaggio
- ② Connessione per aria compressa
- ③ Connessione per vuoto
- ⑤ Aria di scarico/valvola dell'aria di scarico
- ⑥ Silenziatore
- ⑦ Connessione per Magic Cups

ZPS10/20/30-1B40-A/SS-H12




- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| ① Fissaggio | ⑤ Aria di scarico/valvola dell'aria |
| ② Connessione per aria compressa | di scarico |
| ③ Connessione per vuoto | ⑦ Connessione per Magic Cups |

EIETTORE A VUOTO


SERIE ZPS

ZPS10/20/30-1B20-A/SS-H19



- ① Fissaggio
- ② Connessione per aria compressa
- ③ Connessione per vuoto
- ⑤ Aria di scarico/valvola dell'aria di scarico
- ⑦ Connessione per Magic Cups

ZPS10/20/30-1B40-A/SS-H19



- ① Fissaggio
- ② Connessione per aria compressa
- ③ Connessione per vuoto
- ⑤ Aria di scarico/valvola dell'aria di scarico
- ⑦ Connessione per Magic Cups