


ŁĘKTORY PRÓŹNIOWE

SERIA ZQ | ROZMIAR ZQ2031

► ZALETY PRODUKTU



► Funkcja automatycznego przedmuchu

Seria ZQ posiada funkcję przedmuchu za pomocą wbudowanego zbiornika sprężonego powietrza. Rozwiązanie to umożliwia szybkie i niezawodne odkładanie obrabianego przedmiotu bez konieczności stosowania dodatkowego zaworu lub przewodu sprężonego powietrza.

► Kompaktowe i proste

Kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwą integrację i prosty montaż systemu próżniowego.

► Dopuszczenia: LABS / REACH / RoHS

► KLUCZ PRODUKTU



ZQ	20	31	S	38F
Seria	Typ wkładu próżniowego	Poziomy i liczba wkładów próżniowych	Tłumik	Złącze próżni

► DANE TECHNICZNE

► Dane techniczne	
Nr katalogowy	ZQ2031-S-38F
Poziom próżni maks. [kPa]	-90
Natężenie przepływu [l/min]	85
Cyfrowy czujnik próżni	Nie
Funkcja oszczędzania powietrza	Nie
Masa [kg]	0.16
Typ generatora próżni	Wkład próżniowy
Typ wkładu próżniowego	ZVC203
Liczba stopni wkładu próżniowego	3
Złącze sprężonego powietrza	G1/8" wewn.
Liczba przyłączy sprężonego powietrza	1
Zawór regulacji powietrza	Nie
Zawór regulacji przedmuchu	Nie
Zawór elektromagnetyczny	Nie
Zawór zwrotny	Nie
Materiał uszczelniający	NBR
Liczba przyłączy próżni	1
Złącze próżni	G3/8" wewn.
Tłumik	Tak
Typ tłumika	Tłumik dwukierunkowy
Filtr próżni	Tak
Ciśnienie robocze maks. [bar]	7
Zużycie powietrza przy 2,2 bar [l/min]	26
Zużycie powietrza przy 4 bar [l/min]	40
Temperatura robocza [°C]	-20 ... +80
Dopuszczenia	LABS / REACH / RoHS


► WYKRESY

ZQ2031



► RYSUNKI TECHNICZNE

ZQ2031-S-38F



- ① Mocowanie
- ② Złącze sprężonego powietrza
- ③ Złącze próżni
- ⑤ Powietrze wylotowe/zawór powietrza wylotowego