


# 波纹管吸盘

## ZOBF 系列

### ▶ 产品优点



▶ 尺寸: 30x60 mm - 55x110 mm

#### ▶ 优异的特性

- 适用于搬运光滑、含油和略微弯曲的表面
- 吸盘底部采用异型结构, 可增加工件和真空吸盘之间的摩擦力
- 由于聚氨酯的材料特性, 非常耐用

#### ▶ 应用领域

- 汽车
- 玻璃
- 木材与复合材料
- 金属


### ▶ 产品代码

ZOBF	30x60	PU	14F
系列	尺寸	材质	固定螺纹


### ▶ 材料特性

规格	材质	颜色	操作温度 [°C]	肖氏硬度
PU	聚氨酯	半透明橙色	0 ... +60	60


### ▶ 尺寸



图例	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
尺寸 [mm]	62	32	20.5	14.2	13.2	10.2	27	7	8	8



图例	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
尺寸 [mm]	82	42	23	19.2	14.2	13.2	10.2	29.5	7	8	8



图例	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
尺寸 [mm]	112	57	29	19.2	14.2	13.2	10.2	35.5	7	8	8

## ▶ 技术数据

尺寸型号	ZOBF30X60	ZOBF40X80	ZOBF55X110
-20 kPa 时的平行提升力 [N]	27.47	51.99	130.47
-60 kPa 时的平行提升力 [N]	76.52	153.04	285.47
-90 kPa 时的平行提升力 [N]	142.25	224.65	431.64
-20 kPa 时的垂直提升力 [N]	26.49	47.09	86.33
-60 kPa 时的垂直提升力 [N]	74.56	125.57	218.76
-90 kPa 时的垂直提升力 [N]	109.87	178.54	323.73
-20 kPa 时的平行提升力 [kg]	2.800	5.300	13.300
-60 kPa 时的平行提升力 [kg]	7.800	15.600	29.100
-90 kPa 时的平行提升力 [kg]	14.500	22.900	44.000
-20 kPa 时的垂直提升力 [kg]	2.700	4.800	8.800
-60 kPa 时的垂直提升力 [kg]	7.600	12.800	22.300
-90 kPa 时的垂直提升力 [kg]	11.200	18.200	33.000
体积 [cm <sup>3</sup> ]	11.000	22.500	66.500

## ▶ 技术数据

订购编号	尺寸 [mm]	材质	固定螺纹
ZOBF30X60-PU-14F	30x60	聚氨酯	G1/4" 内
ZOBF30X60-PU-14M	30x60	聚氨酯	G1/4" 外
ZOBF30X60-PU-18F	30x60	聚氨酯	G1/8" 内
ZOBF30X60-PU-18M	30x60	聚氨酯	G1/8" 外
ZOBF30X60-PU-38F	30x60	聚氨酯	G3/8" 内
ZOBF30X60-PU-M10M	30x60	聚氨酯	M10 外
ZOBF40X80-PU-12F	40x80	聚氨酯	G1/2" 内
ZOBF40X80-PU-14F	40x80	聚氨酯	G1/4" 内
ZOBF40X80-PU-14M	40x80	聚氨酯	G1/4" 外
ZOBF40X80-PU-18F	40x80	聚氨酯	G1/8" 内
ZOBF40X80-PU-18M	40x80	聚氨酯	G1/8" 外
ZOBF40X80-PU-38F	40x80	聚氨酯	G3/8" 内
ZOBF40X80-PU-M10M	40x80	聚氨酯	M10 外
ZOBF55X110-PU-12F	55x110	聚氨酯	G1/2" 内
ZOBF55X110-PU-14F	55x110	聚氨酯	G1/4" 内
ZOBF55X110-PU-14M	55x110	聚氨酯	G1/4" 外
ZOBF55X110-PU-18F	55x110	聚氨酯	G1/8" 内
ZOBF55X110-PU-18M	55x110	聚氨酯	G1/8" 外
ZOBF55X110-PU-38F	55x110	聚氨酯	G3/8" 内
ZOBF55X110-PU-M10M	55x110	聚氨酯	M10 外