


PRZYSSAWKA PŁASKA

SERIA ZOU

► ZALETY PRODUKTU



► **Wymiary:** 4x10 mm – 20x60 mm

► **Optymalna geometria**

- Do efektywnego przenoszenia nawet najmniejszych przedmiotów
- Duża uniwersalność

► **Obszary zastosowania**

- Branża elektroniczna
- Metal

► KLUCZ PRODUKTU


		-	S	-	18F	-	F
Seria	Wymiary		Materiał		Gwint przyłączeniowy		Typ filtra

► WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁU

Wersja	Materiał	Kolor	Temperatura robocza [°C]	Twardość w skali Shore'a
N	NBR	Czarne	-20 ... +110	60
S	Silikon	Czerwony	-70 ... +200	55
WS	Silikon do kontaktu z żywnością	Półprzezroczysty biały	-70 ... +200	55


► WYMIARY

ZOU4X10




Legenda	A	B	C	D	E	F	G
Wymiary [mm]	10	4	7	7	11.5	4	15

ZOU4X20




Legenda	A	B	C	D	E	F	G
Wymiary [mm]	20	4	7	7	11.5	4	15

ZOU6X10




Legenda	A	B	C	D	E	F	G
Wymiary [mm]	10	6	7	7	11.5	4	15


ZOU6X20




Legenda	A	B	C	D	E	F	G
Wymiary [mm]	20	6	7	7	11.5	4	15

ZOU8X20**Legenda**


	A	B	C	D	E	F
Wymiary [mm]	20	8	7	11.5	4	15

ZOU8X30**Legenda**


	A	B	C	D	E	F
Wymiary [mm]	30	8	7	11.5	4	15

ZOU10X30**Legenda**

	A	B	C	D	E	F
Wymiary [mm]	30	10	7.8	12.3	4	15.8

ZOU15X45**Legenda**

	A	B	C	D	E	F
Wymiary [mm]	45	15	15.5	22.5	7	25.5

ZOU20X60**Legenda**

	A	B	C	D	E	F
Wymiary [mm]	60	20	17.2	24.2	7	27.2

► DANE TECHNICZNE

Rozmiar	ZOU4X10	ZOU4X20	ZOU6X10	ZOU6X20	ZOU8X20
Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa [kg]					
Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa [kg]					
Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa [kg]					
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa [kg]	0.190	0.240	0.210	0.310	0.380
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa [kg]	0.300	0.480	0.390	0.640	0.830
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa [kg]	0.350	0.600	0.490	0.800	1.210
Pojemność [cm³]	0.064	0.094	0.081	0.137	0.170

Rozmiar	ZOU8X30	ZOU10X30	ZOU15X45	ZOU20X60
Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa [kg]				
Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa [kg]				
Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa [kg]				
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa [kg]	0.520	0.620	1.060	1.930
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa [kg]	1.210	1.420	2.880	5.100
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa [kg]	1.660	2.050	4.220	7.650
Pojemność [cm³]	0.250	0.394	1.584	3.532

► Dane techniczne

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Materiał	Gwint przyłączeniowy	Typ filtra
ZOU4X10-N	4x10	NBR		
ZOU4X10-N-M5F	4x10	NBR	M5 wewn.	
ZOU4X10-N-M5M	4x10	NBR	M5 zewn.	
ZOU4X10-S	4x10	Silikon		
ZOU4X10-S-M5F	4x10	Silikon	M5 wewn.	

PRZYSSAWKA PŁASKA

SERIA ZOU

Nr katalogowy	► Dane techniczne		
	Wymiary [mm]	Materiał	Gwint przyłączeniowy Typ filtra
ZOU4X10-S-M5M	4x10	Silikon	M5 zewn.
ZOU4X10-WS	4x10	Silikon do kontaktu z żywnością	
ZOU4X10-WS-M5F	4x10	Silikon do kontaktu z żywnością	M5 wewn.
ZOU4X10-WS-M5M	4x10	Silikon do kontaktu z żywnością	M5 zewn.
ZOU4X20-N	4x20	NBR	
ZOU4X20-N-M5F	4x20	NBR	M5 wewn.
ZOU4X20-N-M5M	4x20	NBR	M5 zewn.
ZOU4X20-S	4x20	Silikon	
ZOU4X20-S-M5F	4x20	Silikon	M5 wewn.
ZOU4X20-S-M5M	4x20	Silikon	M5 zewn.
ZOU4X20-WS	4x20	Silikon do kontaktu z żywnością	
ZOU4X20-WS-M5M	4x20	Silikon do kontaktu z żywnością	M5 zewn.
ZOU6X10-N	6x10	NBR	
ZOU6X10-N-M5F	6x10	NBR	M5 wewn.
ZOU6X10-N-M5M	6x10	NBR	M5 zewn.
ZOU6X10-S	6x10	Silikon	
ZOU6X10-S-M5F	6x10	Silikon	M5 wewn.
ZOU6X10-S-M5M	6x10	Silikon	M5 zewn.
ZOU6X10-WS	6x10	Silikon do kontaktu z żywnością	
ZOU6X10-WS-M5F	6x10	Silikon do kontaktu z żywnością	M5 wewn.
ZOU6X10-WS-M5M	6x10	Silikon do kontaktu z żywnością	M5 zewn.
ZOU6X20-N	6x20	NBR	
ZOU6X20-N-M5F	6x20	NBR	M5 wewn.
ZOU6X20-N-M5M	6x20	NBR	M5 zewn.
ZOU6X20-S	6x20	Silikon	
ZOU6X20-S-M5F	6x20	Silikon	M5 wewn.
ZOU6X20-S-M5M	6x20	Silikon	M5 zewn.
ZOU6X20-WS	6x20	Silikon do kontaktu z żywnością	
ZOU6X20-WS-M5F	6x20	Silikon do kontaktu z żywnością	M5 wewn.
ZOU6X20-WS-M5M	6x20	Silikon do kontaktu z żywnością	M5 zewn.
ZOU8X20-N	8x20	NBR	
ZOU8X20-N-M5F	8x20	NBR	M5 wewn.
ZOU8X20-N-M5M	8x20	NBR	M5 zewn.
ZOU8X20-S	8x20	Silikon	
ZOU8X20-S-M5F	8x20	Silikon	M5 wewn.
ZOU8X20-S-M5M	8x20	Silikon	M5 zewn.
ZOU8X20-WS-M5F	8x20	Silikon do kontaktu z żywnością	M5 wewn.
ZOU8X20-WS-M5M	8x20	Silikon do kontaktu z żywnością	M5 zewn.
ZOU8X30-N	8x30	NBR	
ZOU8X30-N-M5F	8x30	NBR	M5 wewn.
ZOU8X30-N-M5M	8x30	NBR	M5 zewn.
ZOU8X30-S	8x30	Silikon	
ZOU8X30-S-M5F	8x30	Silikon	M5 wewn.
ZOU8X30-S-M5M	8x30	Silikon	M5 zewn.
ZOU8X30-WS	8x30	Silikon do kontaktu z żywnością	
ZOU8X30-WS-M5F	8x30	Silikon do kontaktu z żywnością	M5 wewn.
ZOU10X30-N	10x30	NBR	
ZOU10X30-N-M5F	10x30	NBR	M5 wewn.
ZOU10X30-N-M5M	10x30	NBR	M5 zewn.
ZOU10X30-S	10x30	Silikon	
ZOU10X30-S-M5F	10x30	Silikon	M5 wewn.
ZOU10X30-S-M5M	10x30	Silikon	M5 zewn.
ZOU10X30-WS	10x30	Silikon do kontaktu z żywnością	
ZOU10X30-WS-M5F	10x30	Silikon do kontaktu z żywnością	M5 wewn.
ZOU10X30-WS-M5M	10x30	Silikon do kontaktu z żywnością	M5 zewn.
ZOU15X45-N	15x45	NBR	
ZOU15X45-N-18F	15x45	NBR	G1/8" wewn.
ZOU15X45-N-18M	15x45	NBR	G1/8" zewn.
ZOU15X45-S	15x45	Silikon	
ZOU15X45-S-18F	15x45	Silikon	G1/8" wewn.

Nr katalogowy	► Dane techniczne			
	Wymiary [mm]	Materiał	Gwint przyłączeniowy	Typ filtra
ZOU15X45-S-18M	15x45	Silikon	G1/8" zewn.	
ZOU15X45-WS	15x45	Silikon do kontaktu z żywnością		
ZOU15X45-WS-18F	15x45	Silikon do kontaktu z żywnością	G1/8" wewn.	
ZOU20X60-N	20x60	NBR		
ZOU20X60-N-18F	20x60	NBR	G1/8" wewn.	
ZOU20X60-N-18F-M	20x60	NBR	G1/8" wewn.	Filtr siatkowy
ZOU20X60-N-18M	20x60	NBR	G1/8" zewn.	
ZOU20X60-S	20x60	Silikon		
ZOU20X60-S-18F	20x60	Silikon	G1/8" wewn.	
ZOU20X60-S-18M	20x60	Silikon	G1/8" zewn.	