


DICHTSCHAUMSAUGER

SERIE ZS

▶ PRODUKTVORTEILE



- ▶ **Abmessungen: 30x80 mm**
- ▶ **Durchmesser: 35 mm - 400 mm**
- ▶ **Ausgezeichnete Eigenschaften**
 - Für die Handhabung von rauen, unebenen und stark strukturierten Oberflächen
 - Dichtkante aus sehr anpassungsfähigem EPDM-Material
- ▶ **Anwendungsgebiete**
 - Glas
 - Holz und Verbundwerkstoffe
 - Metall


▶ PRODUKTSCHLÜSSEL

ZS	35	-	E	-	18F	-	F
Serie	Durchmesser		Material		Anschlussgewinde		Filtertyp


▶ MATERIALEIGENSCHAFTEN

Ausführung	Material	Farbe	Betriebstemperatur [°C]	Shore-Härte
E	EPDM	Schwarz	0 ... +150	40


▶ ABMESSUNGEN



Legende	A	B	C	D	E	F
Maße [mm]	80,5	19	28	88	66	35




Legende	A	B
Maße [mm]	43	15,5




Legende	A	B
Maße [mm]	67,5	15,5




Legende	A	B
Maße [mm]	108	18,7

ZS150


Legende	A	B
Maße [mm]	157,5	19,5

ZS200

Legende	A	B
Maße [mm]	215	34

ZS300

Legende	A	B
Maße [mm]	315	34

ZS400

Legende	A	B
Maße [mm]	415	34

► TECHNISCHE DATEN

Baugröße	ZS30X80	ZS35	ZS60	ZS100	ZS150	ZS200	ZS300	ZS400
Hebekraft parallel bei -20 kPa [N]								
Hebekraft parallel bei -60 kPa [N]								
Hebekraft parallel bei -90 kPa [N]								
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa [N]	26,49	20,01	60,04	180,11	372,78	750,76	1601,58	3198,06
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa [N]	89,27	50,03	150,09	450,28	951,57	1901,86	4304,33	8593,56
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa [N]	137,34	70,04	220,14	660,61	1353,78	2702,75	6406,52	
Hebekraft parallel bei -20 kPa [kg]								
Hebekraft parallel bei -60 kPa [kg]								
Hebekraft parallel bei -90 kPa [kg]								
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa [kg]	2,700	2,040	6,120	18,360	38,000	76,530	163,260	326,000
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa [kg]	9,100	5,100	15,300	45,900	97,000	193,870	438,770	876,000
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa [kg]	14,000	7,140	22,440	67,340	138,000	275,510	653,060	
Volumen [cm ³]	43,000	6,000	20,000	55,000	125,000	543,000		

► Technische Daten

Bestell-Nr.	Abmessungen [mm]	Durchmesser [mm]	Material	Anschlussgewinde	Filtertyp
ZS30X80-E	30x80		EPDM		
ZS30X80-E-12F	30x80		EPDM	G1/2" innen	
ZS30X80-E-18F	30x80		EPDM	G1/8" innen	
ZS35-E		35	EPDM		
ZS35-E-18F		35	EPDM	G1/8" innen	
ZS35-E-18F-F		35	EPDM	G1/8" innen	Disc-Filter
ZS60-E		60	EPDM		
ZS60-E-18F		60	EPDM	G1/8" innen	
ZS60-E-18F-F		60	EPDM	G1/8" innen	Disc-Filter
ZS100-E		100	EPDM		
ZS100-E-12F		100	EPDM	G1/2" innen	
ZS100-E-12F-F		100	EPDM	G1/2" innen	Disc-Filter
ZS150-E		150	EPDM		
ZS150-E-12F		150	EPDM	G1/2" innen	
ZS150-E-12F-F		150	EPDM	G1/2" innen	Disc-Filter
ZS200-E		200	EPDM		
ZS200-E-12F		200	EPDM	G1/2" innen	
ZS200-E-34F		200	EPDM	G3/4" innen	
ZS300-E		300	EPDM		

DICHTSCHAUMSAUGER

SERIE ZS

Bestell-Nr.	► Technische Daten				
	Abmessungen [mm]	Durchmesser [mm]	Material	Anschlussgewinde	Filtertyp
ZS300-E-34F		300	EPDM	G3/4" innen	
ZS400-E		400	EPDM		
ZS400-E-34F		400	EPDM	G3/4" innen	