


고밀도 폼 석션 컵 시리즈 ZS

▶ 제품의 장점



- ▶ 치수: 30x80mm
- ▶ 직경: 35mm - 400mm
- ▶ 우수한 속성
 - 거칠고 고르지 않으며 질감이 강한 표면 처리용
 - 적응성이 뛰어난 EPDM 소재로 제작된 실링 엣지
- ▶ 사용 분야
 - 유리
 - 목재 및 합성 재료
 - 금속


▶ 제품 키

ZS	35	-	E	-	18F	-	F
시리즈	직경		재료		연결부 나사산		필터 유형


▶ 재료 특성

설비 버전	재료	색상	작동 온도 [°C]	쇼어 경도
E	EPDM	검정색	0 ... +150	40


▶ 치수




범례	A	B	C	D	E	F
치수 [mm]	80.5	19	28	88	66	35



범례	A	B
치수 [mm]	43	15.5




범례	A	B
치수 [mm]	43	15.5




범례	A	B
치수 [mm]	108	18.7

ZS150




범례	A	B
치수 [mm]	157.5	19.5

ZS200




범례	A	B
치수 [mm]	215	34

ZS300



범례	A	B
치수 [mm]	315	34

ZS400



범례	A	B
치수 [mm]	415	34

▶ 기술 데이터

설비 크기	ZS30X80	ZS35	ZS60	ZS100	ZS150	ZS200	ZS300	ZS400
-20kPa에서 평행 리프팅력 [kg]								
-60kPa에서 평행 리프팅력 [kg]								
-90kPa에서 평행 리프팅력 [kg]								
-20kPa에서 수직 리프팅력 [kg]	2.700	2.040	6.120	18.360	38.000	76.530	163.260	326.000
-60kPa에서 수직 리프팅력 [kg]	9.100	5.100	15.300	45.900	97.000	193.870	438.770	876.000
-90kPa에서 수직 리프팅력 [kg]	14.000	7.140	22.440	67.340	138.000	275.510	653.060	
용량 [cm³]	43.000	6.000	20.000	55.000	125.000	543.000		

▶ 기술 데이터

주문번호	치수 [mm]	직경 [mm]	재료	연결부 나사산	필터 유형
ZS30X80-E	30x80		EPDM		
ZS30X80-E-12F	30x80		EPDM	G1/2" 내부	
ZS30X80-E-18F	30x80		EPDM	G1/8" 내부	
ZS35-E		35	EPDM		
ZS35-E-18F		35	EPDM	G1/8" 내부	
ZS35-E-18F-F		35	EPDM	G1/8" 내부	디스크 필터
ZS60-E		60	EPDM		
ZS60-E-18F		60	EPDM	G1/8" 내부	
ZS60-E-18F-F		60	EPDM	G1/8" 내부	디스크 필터
ZS100-E		100	EPDM		
ZS100-E-12F		100	EPDM	G1/2" 내부	
ZS100-E-12F-F		100	EPDM	G1/2" 내부	디스크 필터
ZS150-E		150	EPDM		
ZS150-E-12F		150	EPDM	G1/2" 내부	
ZS150-E-12F-F		150	EPDM	G1/2" 내부	디스크 필터
ZS200-E		200	EPDM		
ZS200-E-12F		200	EPDM	G1/2" 내부	
ZS200-E-34F		200	EPDM	G3/4" 내부	
ZS300-E		300	EPDM		
ZS300-E-34F		300	EPDM	G3/4" 내부	
ZS400-E		400	EPDM		
ZS400-E-34F		400	EPDM	G3/4" 내부	