

可锁定弹簧推杆 ZSL 系列

▶ 产品优点



- ▶ 锁定装置固定弹簧推杆的行程
- ▶ 带集成球形连接
- ▶ 可与 ZSC 系列组合使用
- ▶ 实现无振动搬运工件


▶ 产品代码

ZSL	03	BJ	L70	18F
系列	真空吸盘接口尺寸	球形连接	行程 [mm]	真空接口

▶ 技术数据

订购编号	▶ 技术数据							
	可匹配于	真空接口	行程 [mm]	位置保持力 [N]	锁紧活塞直径 [mm]	球形连接	摆动角度 [°]	重量 [kg]
ZSL03-BJ-L70-18F	≥Ø50 Smart Cups	G1/8" 内螺纹	70	392.4	40	是	21	0.623

优势细节



- ① **Locking-System**
 - 固定弹簧推杆的行程
- ② **控制系统**
 - 通过压缩空气
- ③ **Locking-System**
 - 也可提供带球形连接附加锁定装置的型号

智能锁系统由压缩空气控制,可固定弹簧推杆行程,实现安全、精准且无振动的搬运作业。该系统兼容 Zimmer 智能吸盘系列,通过智能吸盘快换系统可轻松更换吸盘唇边,不仅能大幅缩短维护时间、降低耗材成本,还可显著延长系统使用寿命。

大幅提高生产率的智能解决方案

优化
汽车
行业

智能吸盘系列可显著缩短更换吸盘唇边的停机时间。创新的智能锁系统为您提供一种全新的锁定方式:弹簧推杆可在任意行程位置固定,确保工件搬运过程绝对安全、无振动。