


EŹEKTORY PRÓŹNIOWE

SERIA ZTM | ROZMIAR ZTM30

► ZALETY PRODUKTU



► Kompaktowe i lekkie

Kompaktowa i lekka konstrukcja umożliwia łatwą integrację i sprawdza się szczególnie w warunkach ograniczonej przestrzeni.

► Wysoka moc przy efektywnej eksploatacji

Seria ZTM łączy w sobie wysoką moc próżni z oszczędnym zużyciem powietrza, zapewniając tym samym dobry stosunek mocy do efektywności.

► Proste i ekonomiczne

Dzięki łatwej instalacji i prostej konstrukcji seria ZTM stanowi ekonomiczne rozwiązanie do różnych zastosowań próżniowych.

► Dopuszczenia: LABS / REACH / RoHS

► KLUCZ PRODUKTU



ZTM	20	S
Seria	Rozmiar	Tłumik

► DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy	► Dane techniczne	
	ZTM30	ZTM30-S
Poziom próżni maks. [kPa]	-85	-85
Natężenie przepływu [l/min]	220	220
Cyfrowy czujnik próżni	Nie	Nie
Funkcja oszczędzania powietrza	Nie	Nie
Masa [kg]	0.054	0.054
Typ generatora próżni	Dysza próżniowa	Dysza próżniowa
Złącze sprężonego powietrza	G1/8" wewn.	G1/8" wewn.
Liczba przyłączy sprężonego powietrza	1	1
Zawór regulacji powietrza	Nie	Nie
Zawór regulacji przedmuchu	Nie	Nie
Zawór elektromagnetyczny	Nie	Nie
Zawór zwrotny	Nie	Nie
Materiał uszczelniający	NBR	NBR
Liczba przyłączy próżni	1	1
Złącze próżni	G3/8" wewn.	G3/8" wewn.
Tłumik	Nie	Tak
Typ tłumika		Standardowy tłumik
Filtr próżni	Nie	Nie
Ciśnienie robocze maks. [bar]	7	7
Zużycie powietrza przy 5,5 bar [l/min]	126	126
Temperatura robocza [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80
Dopuszczenia	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS


► WYKRESY

ZTM30




► RYSUNKI TECHNICZNE

ZTM30



- ① Mocowanie
- ② Złącze sprężonego powietrza
- ③ Złącze próżni
- ⑤ Powietrze wylotowe/zawór powietrza wylotowego

ZTM30-S



- ① Mocowanie
- ② Złącze sprężonego powietrza
- ③ Złącze próżni
- ⑤ Powietrze wylotowe/zawór powietrza wylotowego
- ⑥ Tłumik